



SCHUNK Spannbacken für HO 1 MA 12

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	H-WB 123	0130107	18	50	80	129	40	30	M14	Stahl	10.5

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NJ 121	0146103	18	33.5	13.5	30	M14	M14 x 45	130



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750