



SCHUNK Spannbacken für HO 2 M 10

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	H-WB 102	0130103	16	40	60	110	25	30	M12	Stahl	5.2

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NJ 102	0146122	16	23	8	30	M12	M12 x 30	70



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750