




# SCHUNK Spannbacken für HO 24 M 5




## Backenrohlinge

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | SBMJ 50     | 0132149    | 10        | 22        | 47        | 55        | 8         | 14        | M8        | Stahl     | 0.4             |


## Verzahnte Stangen

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Werkstoff | m/Stück<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  | JBM-ST 100  | 0114500    | 10        | 32        | 32        | 420       | Stahl     | 3.1             |
|  | JBM-STA 100 | 0114501    | 10        | 30        | 40        | 420       | Aluminium | 1.3             |

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | a1<br>[mm] | a<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | KM-WB 45    | 0132102    | 10        | 25        | 32        | 55        | 4          | 13        | 14        | M8        | Stahl     | 0.8            |
|  | KM-WB 46    | 0132103    | 10        | 22        | 47        | 55        | 4          | 13        | 14        | M8        | Stahl     | 1              |
|  | H-WB 43     | 0132142    | 10        | 25        | 32        | 54        |            | 10        | 14        | M8        | Stahl     | 0.8            |

## Nutenstein

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | S<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | b<br>[mm] | G  | Zyl.-Schraube | Max. zul.<br>Anziehdrehmo-<br>ment<br>[Nm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|---------------|--------------------------------------------|
|  | NJ 40       | 0146114    | 10        | 16        | 5          | 14        | M8 | M8 x 20       | 30                                         |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750