



SCHUNK Spannbacken für HW08


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB-J 60	0133100	12	28	36	67	12	14	20	20	M10	Stahl	0.8

Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	30 - 101	38	SZAJ 16-6	0176100	12	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.2
	31 - 85	38	SZAJ 16-7	0176101	12	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1
	43 - 70	41	SZAJ 16-8	0176102	12	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.1

Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	14 - 117	37	SZAJ-ST 16-2	0175501	12	30	40	34	20	M10	Stahl	1.1



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750