




Backenrohlinge

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a (Backen- spitze bis erste Bohrung) [mm]	Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBMJ 70	0132150	12	35	60	80	12	20	M10	Stahl	1.3


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB-J 60	0133100	12	28	36	67	12	14	20	20	M10	Stahl	0.8



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	41 - 67	172	SZAJ 16-7	0176101	12	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1
	57 - 83	172	SZAJ 16-8	0176102	12	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.1
	71 - 97	172	SZAJ 16-9	0176103	12	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.1
	87 - 113	172	SZAJ 16-10	0176104	12	40	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.2



Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	12 - 33	172	SZAJ-ST 16-2	0175501	12	30	40	34	20	M10	Stahl	1.1



QUENTES Kunststoffbacken

	Spannbereich ØD	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Max. Anzugsmo- ment [Nm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	20 - 34	TRQJ 160-1	0150022	12	40	55	65	20		M10	0.6
		QUENTES 10-3	0150100						8		




Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	KMWB-SM 165	0132700	12	120	50	160	50	40	60	25	20	M10	Stahl	4.9
	KMWB-SA 165	0132800	12	120	40	165	58	48	59.5	25	20	M10	Aluminium	2.2


Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	Stahl	6.7
	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	Aluminium	2.8

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	KM-WBL 60	0132600	12	32	32	82	4	15	20	M10	Stahl	1.5
	KM-WBL 62	0132606	12	35	60	82	4	15	20	M10	Stahl	3.6
	KM-WB 61	0130128	12	35	60	72		15	20	M10	Stahl	2.9
	KM-WB 66	0132138	12	32	32	72		15	20	M10	Stahl	1.4
	KM-WBAL 70	0132521	12	35	50	72		15	20	M10	Aluminium	0.9

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NJ 62	0146133	12	18.5	7.5	20	M10	M10 x 25	50

