




SCHUNK Spannbacken für HCLT 06


Backenrohlinge

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a (Backen- spitze bis erste Bohrung) [mm]	Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBMJ 70	0132150	12	35	60	80	12	20	M10	Stahl	1.3

Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	Stahl	6.7
	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	Aluminium	2.8

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NJ 61	0146100	12	22	7	20	M10	M10 x 25	50



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750