



SCHUNK Spannbacken für KNCS-2G 260-78


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	STNJ 250-5	0160651	16	26	40	49	110	10	30	M12	2.9
	STN 250-6	0160601	21	26	45	52	110	13	28	M16	4


Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	90 - 156	309	I	SZKA 263	0139160	12	20	30	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.4
	148 - 213	310	I	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	181 - 247	324	I	SZKA 268	0139165	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	40 - 92	304	II	SZKA 263	0139160	12	20	30	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.4
	85 - 150	304	II	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	129 - 183	304	II	SZKA 268	0139165	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2


Krallenbacken für Innenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	78 - 131	305	I	SZKI 261	0166158	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.8
	185 - 250	307	I	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	122 - 187	303	II	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2


Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	65 - 75	304	II	SZKA-ST 251	0182154	12	20	26	45	35	40	M12	Stahl	1.2

Pendelbacken

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	H [mm]	T [mm]	m/Stück [kg]
	57 - 91	274	PNK-G 250-2	0190601	86	40	1.8
	85 - 109	290	PNK-G 250-6	0190605	86	40	2.2
	119 - 176	300	PNK-G 250-8	0190607	86	40	2.4
	128 - 185	300	PNK-G 250-10	0190609	86	40	2.5

Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	UVB-HS 250	0164120	26	115	86	48	99	Stahl	5.25