



SCHUNK Spannbacken für KNCS-NB 500


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	EWB-MT 500	0160794	30	18	62	57	160	60	M16	10.7


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 400	0155104	18	30	45	82	75	130	20	60	M16	Stahl	6.8



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	262 - 430	552	I	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1
	50 - 207	550	II	SZKA 409	0139170	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	142 - 309	550	II	SZKA 412	0139173	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.1

Krallenbacken für Innenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	281 - 449	551	I	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5
	103 - 238	549	II	SZKI 409	0166166	18	30	60	71	33	M8	60	M16	Stahl	6
	161 - 328	549	II	SZKI 411	0166168	18	30	50	71	33	M8	60	M16	Stahl	5.5

Segmentbacken



	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA-SM 400	0173104	18	30	330	150	440	85	78	55	160	95	60	M16	Stahl	55.6
	SFA-SA 400	0174104	18	30	330	150	440	90	83	60	160	95	60	M16	Aluminium	22.8



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für KNCS-NB 500

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 400	0153104	18	30	50	80	73		180	50	60	M16	Stahl	13.5
	SFA 400-C1	0154116	18	30	60		80	73	130	35	60	M16	Stahl	11.8
	SFA 400-C3	0154118	18	30	60		100	93	155	35	60	M16	Stahl	21.5
	SFA 400-C4	0154119	18	30	60		120	113	155	35	60	M16	Stahl	22.4
	SFA 400-C5	0154120	18	30	80		80	73	130	35	60	M16	Stahl	16
	SFA 400-C6	0154125	18	30	58		180	173	160	35	60	M16	Stahl	35.1
	SFA 400-C7	0154135	18	30	96		115	108	115	35	60	M16	Stahl	25.9
	SFA-AL 400	0172105	18	30	50	80	73		180	50	60	M16	Aluminium	5.1



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750