



SCHUNK Spannbacken für KNCS-NB 325


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	EWB-MT 315	0160792	26	12	50	43	115	54	M12	4.5


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 250	0155102	12	20	30	55	50	90	14	40	M12	Stahl	1.9
	SHF 315	0155103	12	26	36	62	56	105	15	54	M12	Stahl	3.3


Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	184 - 291	386	I	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	217 - 325	400	I	SZKA 268	0139165	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	86 - 181	376	I	SZKA 321	0139166	12	26	40	53	25	M8	54	M12	Stahl	3.1
	194 - 290	379	I	SZKA 324	0139169	12	26	40	53	25	M8	54	M12	Stahl	2.8
	41 - 146	381	II	SZKA 263	0139160	12	20	30	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.4
	97 - 204	381	II	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	136 - 232	376	II	SZKA 324	0139169	12	26	40	53	25	M8	54	M12	Stahl	2.8

Krallenbacken für Innenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	103 - 209	382	I	SZKI 261	0166158	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.8
	221 - 329	383	I	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	93 - 179	376	I	SZKI 319	0166162	12	26	40	53	25	M8	54	M12	Stahl	3.9
	191 - 288	376	I	SZKI 322	0166165	12	26	40	53	25	M8	54	M12	Stahl	2.7
	134 - 241	380	II	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	134 - 230	376	II	SZKI 322	0166165	12	26	40	53	25	M8	54	M12	Stahl	2.7

Krallenbacken für Stangenspannung



	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	41 - 146	381	II	SZKA-ST 251	0182154	12	20	26	45	35	40	M12	Stahl	1.2
	16 - 109	376	II	SZKA-ST 311	0182156	12	26	32	50	40	54	M12	Stahl	2.2





Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für KNCS-NB 325


Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA-SM 250	0173102	12	20	180	70	250	60	55	45	90	44	40	M12	Stahl	12.8
	SFA-SM 251	0173106	12	20	180	70	250	80	75	65	90	44	40	M12	Stahl	16.8
	SFA-SM 315	0173103	12	26	240	120	320	75	69	60	110	54	54	M12	Stahl	28.9
	SFA-SA 250	0174102	12	20	180	70	250	58	53	43	87.5	44	40	M12	Aluminium	4.8
	SFA-SA 251	0174106	12	20	180	70	250	80	75	65	87.5	44	40	M12	Aluminium	6.4
	SFA-SA 315	0174103	12	26	240	80	320	75	69	60	117	64	54	M12	Aluminium	10.8

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 250	0153102	12	20	30	55.5	50.5		125	35	40	M12	Stahl	3.7
	SFA 315	0153103	12	26	35	60	54		145	45	54	M12	Stahl	5.6
	SFA 250-C1	0154101	12	20	40		60	55	90	26	40	M12	Stahl	3.9
	SFA 250-C2	0154102	12	20	40		60	55	125	26	40	M12	Stahl	5.6
	SFA 250-C3	0154103	12	20	40		80	75	125	26	40	M12	Stahl	7.7
	SFA 250-C4	0154104	12	20	40		100	95	125	26	40	M12	Stahl	9.8
	SFA 250-C5	0154105	12	20	40		120	115	125	26	40	M12	Stahl	11.8
	SFA 250-C6	0154106	12	20	60		60	55	90	26	40	M12	Stahl	6
	SFA 250-C7	0154107	12	20	80		60	55	90	26	40	M12	Stahl	8.5
	SFA 250-C8	0154134	12	20	80		100	95	125	26	40	M12	Stahl	20.9
	SFA 315-C1	0154108	12	26	40		60	54	110	30	54	M12	Stahl	4.9
	SFA 315-C2	0154109	12	26	40		60	54	145	30	54	M12	Stahl	6.6
	SFA 315-C3	0154110	12	26	40		100	94	145	30	54	M12	Stahl	11.4
	SFA 315-C4	0154111	12	26	40		120	114	145	30	54	M12	Stahl	13.8
	SFA 315-C5	0154112	12	26	40		150	144	145	30	54	M12	Stahl	17.5
	SFA 315-C51	0154123	12	26	50		80	74	145	30	54	M12	Stahl	11.4
	SFA 315-C6	0154113	12	26	60		60	54	110	30	54	M12	Stahl	7.6
	SFA 315-C7	0154114	12	26	80		60	54	110	30	54	M12	Stahl	10.3
	SFA 315-C8	0154115	12	26	80		80	74	110	30	54	M12	Stahl	14.2
	SFA-AL 250	0172103	12	20	40	60	55		125	35	40	M12	Aluminium	2.1
	SFA-AL 315	0172104	12	26	40	60	54		145	45	54	M12	Aluminium	2.4

Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	EWM 315	0164132	50	90	56	120	Stahl	11.9



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750