



SCHUNK Spannbacken für KNCS-2G 325-104


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	STNJ 315-5	0160652	18	32	50	54	120	15	30	M14	4.9
	STNJ 315-6	0160665	21	32	50	58	125	17.5	30	M16	5.5


Harte Stufenblockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	GST 315	0162102	32	66	32	116.3	10	Stahl	3.5


Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	113 - 233	387	I	SZKA 263	0139160	12	20	30	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.4
	171 - 291	387	I	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	204 - 325	401	I	SZKA 268	0139165	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	39 - 146	381	II	SZKA 263	0139160	12	20	30	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.4
	84 - 203	381	II	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	128 - 237	381	II	SZKA 268	0139165	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2


Krallenbacken für Innenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
				SZKI 261	0166158	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.8
	208 - 328	384	I	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	79 - 122	380	II	SZKI 261	0166158	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.8
	121 - 240	380	II	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2


Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	64 - 129	381	II	SZKA-ST 251	0182154	12	20	26	45	35	40	M12	Stahl	1.2

Pendelbacken

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	H [mm]	T [mm]	m/Stück [kg]
	67 - 110	299	PNK-G 315-2	0190611	93	40	2.6
	97 - 167	348	PNK-G 315-4	0190613	93	40	2.8
	152 - 209	332	PNK-G 315-6	0190615	93	40	3.1
	163 - 258	378	PNK-G 315-8	0190617	93	40	4

Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	UVB-HS 315	0164121	32	135	101	52	121	Stahl	9

