





SCHUNK Spannbacken für KNCS-N 260


Grundbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	GBK 250	0159101	20	12	26		37	104		40	M12	1.8
	GBKL 250	0159121	20	12	26		37	125		40	M12	2.4
	GBK-V 250	0159151	20	12	26		37	104		40	M12	1.8
	STB-G 250-2	0160657	21		26	50	71	104			M16	5.2
	STNJ 250-5	0160651	16		26	40	49	110	10	30	M12	2.9
	STN 250-5	0160600	17		26	40	48	86	10	22	M12	2.6
	STN 250-6	0160601	21		26	45	52	110	13	28	M16	4


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHF 250	0155102	12	20	30	55	50	90	14	40	M12	Stahl	1.9


Harte Stufenblockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	GST 251	0162105	26	65	36	107.5	10	Stahl	2.8

Krallenbacken für Außenspannung


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	139 - 213	308	I	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9
	173 - 247	321	I	SZKA 268	0139165	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	31 - 93	305	II	SZKA 263	0139160	12	20	30	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.4
	86 - 150	305	II	SZKA 266	0139163	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	1.9

Krallenbacken für Innenspannung


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	69 - 132	303	I	SZKI 261	0166158	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.8
	176 - 251	305	I	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2
	114 - 187	304	II	SZKI 264	0166161	12	20	40	50	25	M6	40	M12	Stahl	2.2

SCHUNK Spannbacken für KNCS-N 260





Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Grundbacken- stellung	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	14 - 76	305	II	SZKA-ST 251	0182154	12	20	26	45	35	40	M12	Stahl	1.2



Pendelbacken

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	H [mm]	T [mm]	m/Stück [kg]
	57 - 91	274	PNK-G 250-2	0190601	86	40	1.8
	85 - 109	290	PNK-G 250-6	0190605	86	40	2.2
	119 - 176	300	PNK-G 250-8	0190607	86	40	2.4
	128 - 185	300	PNK-G 250-10	0190609	86	40	2.5

QUENTES Kunststoffbacken

	Spannbereich ØD	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Max. Anzugs- moment [Nm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	55 - 180	TRQK 250-2	0150012	12	20	40	57	72	40		M12	0.7
	20 - 95	TRQK 250-1	0150011	12	20	38	53	98	40		M12	0.8
		QUENTES 10-3	0150100							8		
		QUENTES 20-3	0150200							8		

Segmentbacken



	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA-SM 250	0173102	12	20	180	70	250	60	55	45	90	44	40	M12	Stahl	12.8
	SFA-SM 251	0173106	12	20	180	70	250	80	75	65	90	44	40	M12	Stahl	16.8
	SFA-SA 250	0174102	12	20	180	70	250	58	53	43	87.5	44	40	M12	Aluminium	4.8
	SFA-SA 251	0174106	12	20	180	70	250	80	75	65	87.5	44	40	M12	Aluminium	6.4






Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für KNCS-N 260

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SFA 250	0153102	12	20	30	55.5	50.5		125	35	40	M12	Stahl	3.7
	SFA 250-C1	0154101	12	20	40		60	55	90	26	40	M12	Stahl	3.9
	SFA 250-C2	0154102	12	20	40		60	55	125	26	40	M12	Stahl	5.6
	SFA 250-C3	0154103	12	20	40		80	75	125	26	40	M12	Stahl	7.7
	SFA 250-C4	0154104	12	20	40		100	95	125	26	40	M12	Stahl	9.8
	SFA 250-C5	0154105	12	20	40		120	115	125	26	40	M12	Stahl	11.8
	SFA 250-C6	0154106	12	20	60		60	55	90	26	40	M12	Stahl	6
	SFA 250-C7	0154107	12	20	80		60	55	90	26	40	M12	Stahl	8.5
	SFA 250-C8	0154134	12	20	80		100	95	125	26	40	M12	Stahl	20.9
	SFA-AL 250	0172103	12	20	40	60	55		125	35	40	M12	Aluminium	2.1

Weiche Blockbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Satz [kg]
	UVB 250	0164101	26		84	55		99	Stahl	4.8
	UVB-H 250	0164117	26		115	86		99	Stahl	6.6
	UVB-B 250	0164114	26	46	84	52		99	Stahl	7.2
	UVB-HS 250	0164120	26		115	86	48	99	Stahl	5.25



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750