



# SCHUNK Spannbacken für KNCS-NB 400


## Grundbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | EWB-MT 400  | 0160793    | 30        | 18        | 50        | 51        | 125       | 60        | M16       | 6.1            |


## Harte Stufenaufsatzbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SHF 315     | 0155103    | 12        | 26        | 36        | 62        | 56         | 105       | 15        | 54        | M12       | Stahl     | 3.3            |
|                                                                                   | SHF 400     | 0155104    | 18        | 30        | 45        | 82        | 75         | 130       | 20        | 60        | M16       | Stahl     | 6.8            |


## Krallenbacken für Außenspannung

|                                                                                    | Spannbereich<br>ØD | Schwingkreis<br>SDmax | Grundbacken-<br>stellung | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | G<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 237 - 368          | 457                   | I                        | SZKA 324    | 0139169    | 12        | 26        | 40        | 53        | 25        | M8        | 54        | M12       | Stahl     | 2.8            |
|                                                                                    | 201 - 332          | 455                   | I                        | SZKA 412    | 0139173    | 18        | 30        | 50        | 71        | 33        | M8        | 60        | M16       | Stahl     | 5.1            |
|                                                                                    | 53 - 182           | 450                   | II                       | SZKA 321    | 0139166    | 12        | 26        | 40        | 53        | 25        | M8        | 54        | M12       | Stahl     | 3.1            |
|                                                                                    | 159 - 290          | 450                   | II                       | SZKA 324    | 0139169    | 12        | 26        | 40        | 53        | 25        | M8        | 54        | M12       | Stahl     | 2.8            |
|                                                                                    | 57 - 183           | 455                   | II                       | SZKA 409    | 0139170    | 18        | 30        | 50        | 71        | 33        | M8        | 60        | M16       | Stahl     | 6              |
|                                                                                    | 154 - 285          | 455                   | II                       | SZKA 412    | 0139173    | 18        | 30        | 50        | 71        | 33        | M8        | 60        | M16       | Stahl     | 5.1            |

## Krallenbacken für Innenspannung

|                                                                                     | Spannbereich<br>ØD | Schwingkreis<br>SDmax | Grundbacken-<br>stellung | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | G<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 126 - 256          | 449                   | I                        | SZKI 319    | 0166162    | 12        | 26        | 40        | 53        | 25        | M8        | 54        | M12       | Stahl     | 3.9            |
|                                                                                     | 234 - 365          | 449                   | I                        | SZKI 322    | 0166165    | 12        | 26        | 40        | 53        | 25        | M8        | 54        | M12       | Stahl     | 2.7            |
|                                                                                     | 221 - 351          | 455                   | I                        | SZKI 411    | 0166168    | 18        | 30        | 50        | 71        | 33        | M8        | 60        | M16       | Stahl     | 5.5            |
|                                                                                     | 156 - 287          | 449                   | II                       | SZKI 322    | 0166165    | 12        | 26        | 40        | 53        | 25        | M8        | 54        | M12       | Stahl     | 2.7            |
|                                                                                     | 107 - 214          | 455                   | II                       | SZKI 409    | 0166166    | 18        | 30        | 60        | 71        | 33        | M8        | 60        | M16       | Stahl     | 6              |
|                                                                                     | 174 - 304          | 455                   | II                       | SZKI 411    | 0166168    | 18        | 30        | 50        | 71        | 33        | M8        | 60        | M16       | Stahl     | 5.5            |

## Krallenbacken für Stangenspannung



|                                                                                     | Spannbereich<br>ØD | Schwingkreis<br>SDmax | Grundbacken-<br>stellung | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 36 - 167           | 450                   | II                       | SZKA-ST 311 | 0182156    | 12        | 26        | 32        | 50        | 40        | 54        | M12       | Stahl     | 2.2            |





Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

# SCHUNK Spannbacken für KNCS-NB 400


## Segmentbacken

|                                                                                   | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | B1<br>[mm] | Ø D<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | H2<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | SFA-SM 315  | 0173103    | 12        | 26        | 240       | 120        | 320         | 75        | 69         | 60         | 110       | 54         | 54        | M12       | Stahl     | 28.9           |
|                                                                                   | SFA-SM 400  | 0173104    | 18        | 30        | 330       | 150        | 440         | 85        | 78         | 55         | 160       | 95         | 60        | M16       | Stahl     | 55.6           |
|  | SFA-SA 315  | 0174103    | 12        | 26        | 240       | 80         | 320         | 75        | 69         | 60         | 117       | 64         | 54        | M12       | Aluminium | 10.8           |
|                                                                                   | SFA-SA 400  | 0174104    | 18        | 30        | 330       | 150        | 440         | 90        | 83         | 60         | 160       | 95         | 60        | M16       | Aluminium | 22.8           |

## Weiche Aufsatzbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | N<br>[mm] | S<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | H2<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | b<br>[mm] | Schrauben | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|   | SFA 315     | 0153103    | 12        | 26        | 35        | 60        | 54         |            | 145       | 45         | 54        | M12       | Stahl     | 5.6            |
|                                                                                     | SFA 400     | 0153104    | 18        | 30        | 50        | 80        | 73         |            | 180       | 50         | 60        | M16       | Stahl     | 13.5           |
|                                                                                     | SFA 315-C1  | 0154108    | 12        | 26        | 40        |           | 60         | 54         | 110       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 4.9            |
|                                                                                     | SFA 315-C2  | 0154109    | 12        | 26        | 40        |           | 60         | 54         | 145       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 6.6            |
|                                                                                     | SFA 315-C3  | 0154110    | 12        | 26        | 40        |           | 100        | 94         | 145       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 11.4           |
|                                                                                     | SFA 315-C4  | 0154111    | 12        | 26        | 40        |           | 120        | 114        | 145       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 13.8           |
|                                                                                     | SFA 315-C5  | 0154112    | 12        | 26        | 40        |           | 150        | 144        | 145       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 17.5           |
|                                                                                     | SFA 315-C51 | 0154123    | 12        | 26        | 50        |           | 80         | 74         | 145       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 11.4           |
|                                                                                     | SFA 315-C6  | 0154113    | 12        | 26        | 60        |           | 60         | 54         | 110       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 7.6            |
|                                                                                     | SFA 315-C7  | 0154114    | 12        | 26        | 80        |           | 60         | 54         | 110       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 10.3           |
|                                                                                     | SFA 315-C8  | 0154115    | 12        | 26        | 80        |           | 80         | 74         | 110       | 30         | 54        | M12       | Stahl     | 14.2           |
|                                                                                     | SFA 400-C1  | 0154116    | 18        | 30        | 60        |           | 80         | 73         | 130       | 35         | 60        | M16       | Stahl     | 11.8           |
|                                                                                     | SFA 400-C3  | 0154118    | 18        | 30        | 60        |           | 100        | 93         | 155       | 35         | 60        | M16       | Stahl     | 21.5           |
|                                                                                     | SFA 400-C4  | 0154119    | 18        | 30        | 60        |           | 120        | 113        | 155       | 35         | 60        | M16       | Stahl     | 22.4           |
|                                                                                     | SFA 400-C5  | 0154120    | 18        | 30        | 80        |           | 80         | 73         | 130       | 35         | 60        | M16       | Stahl     | 16             |
|                                                                                     | SFA 400-C6  | 0154125    | 18        | 30        | 58        |           | 180        | 173        | 160       | 35         | 60        | M16       | Stahl     | 35.1           |
|                                                                                     | SFA 400-C7  | 0154135    | 18        | 30        | 96        |           | 115        | 108        | 115       | 35         | 60        | M16       | Stahl     | 25.9           |
|  | SFA-AL 315  | 0172104    | 12        | 26        | 40        | 60        | 54         |            | 145       | 45         | 54        | M12       | Aluminium | 2.4            |
|                                                                                     | SFA-AL 400  | 0172105    | 18        | 30        | 50        | 80        | 73         |            | 180       | 50         | 60        | M16       | Aluminium | 5.1            |

## Weiche Blockbacken

|                                                                                     | Bezeichnung | Ident.-Nr. | B<br>[mm] | H<br>[mm] | H1<br>[mm] | L<br>[mm] | Werkstoff | m/Satz<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|
|  | EWM 400     | 0164133    | 50        | 100       | 66         | 142       | Stahl     | 16             |



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750