


SCHUNK Spannbacken für LP 500



Backenrohlinge

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Min. Abstand a (Backen- spitze bis erste Bohrung) [mm]	Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM 50	0112126	25.5	60	60	140	20	35	M20	Stahl	4
	SBM 51	0112127	25.5	60	80	140	20	35	M20	Stahl	5
	SBM 52	0112128	25.5	60	100	140	20	35	M20	Stahl	6.5
	SBM 53	0112129	25.5	60	100	155	20	35	M20	Stahl	7.2
	SBM 531	0112138	25.5	60	100	195	20	35	M20	Stahl	9.1
	SBM 5312	0112130	25.5	60	120	155	20	35	M20	Stahl	8.7
	SBM 5315	0112131	25.5	58	160	155	20	35	M20	Stahl	11.5
	SBM 5320	0112132	25.5	58	200	155	20	35	M20	Stahl	14.2
	SBM 57	0112134	25.5	80	80	155	20	35	M20	Stahl	7.2
	SBM 58	0112135	25.5	100	100	155	20	35	M20	Stahl	11.6


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57	73	160	22	43.1	42	42	M18	Stahl	10.2

Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 250	0112190	25.5	60	100	420	Stahl	19.2
	SBM-ST 251	0112191	25.5	58	160	420	Stahl	30.9
	SBM-STA 250	0112187	25.5	60	100	420	Aluminium	7

Weiche Aufsatzbacken


	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	37	40	M18	Stahl	24.8



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für LP 500

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm]
	NS 181	0143105	25.5	34.5	14.5	M18	M18 x 55	220



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750