



Max 2 veckors ledtid

Sonderbacken@de.schunk.com

Giltig till 31.12.2021

Mjuka svarvbackar

Bredd upp till [mm]	Höjd upp till [mm]	Längd upp till [mm]	Pris per set om 3 backar:				Pris per set om två backar:		
			från 5 Set 15 delar	från 3 Set 9 delar	från 2 Set 6 delar	från 1 Set 3 delar	från 5 Set 10 delar	från 2 Set 4 delar	från 1 Set 2 delar
			-40%	-30%	-20%	0%	-30%	-20%	0%
30	75	75	305 €	356 €	406 €	508 €	318 €	363 €	454 €
	100	100	313 €	365 €	417 €	521 €	324 €	370 €	463 €
	150	150	346 €	404 €	462 €	577 €	351 €	402 €	502 €
50	100	100	326 €	381 €	435 €	544 €	335 €	383 €	479 €
	150	180	370 €	432 €	494 €	617 €	370 €	422 €	528 €
	230	280	435 €	508 €	580 €	725 €	420 €	480 €	600 €
75	100	100	342 €	399 €	456 €	570 €	347 €	396 €	495 €
	150	180	400 €	466 €	533 €	666 €	393 €	449 €	561 €
	230	280	505 €	589 €	673 €	841 €	475 €	542 €	678 €
90	100	100	354 €	413 €	472 €	590 €	357 €	408 €	510 €
	150	280	425 €	496 €	566 €	708 €	412 €	471 €	589 €
	195	280	628 €	733 €	838 €	1.047 €	571 €	653 €	816 €
	240	280	758 €	884 €	1.010 €	1.263 €	685 €	783 €	979 €
120	100	100	379 €	442 €	505 €	631 €	377 €	430 €	538 €
	150	180	542 €	632 €	722 €	903 €	503 €	575 €	719 €
	195	280	696 €	812 €	928 €	1.160 €	623 €	712 €	890 €
	240	280	844 €	984 €	1.125 €	1.406 €	738 €	843 €	1.054 €

Önskad konfiguration - fyll i ändringarna i de grå rutorna

Standardtyp	Material	Gränssnitt	Spår	Bredd	Höjd	Längd

Spetsigt utförande			<table> <tr> <th>a</th><th>b</th><th>l</th><th>Skruv [M]</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	a	b	l	Skruv [M]				
a	b			l	Skruv [M]						
a1											

Viktreducerat utförande			Kundspecifik märkning (max. 15 bokstäver/siffror)
ABSX			
ABST			
GWSX			
GWSW			

Förfrågan		Order	
-----------	--	-------	--

Kundnummer	
Företag	
Kontakt	

1 set inkl antal backar		Signatur	
ordervolym [set]			
Pris [set]			

Standardtyp	B	H	L	Gränssnitt	Material	Spårvidd	Skruv	a	b	I	B	B1	H	L
SWB-SM 400	330	85	155	3/32" x 90°	16Mncr5	25,5	M20	min. 21	min. 34	-	330-500	150-300	40-150	max. 195
SWB-SA 400	330	98	160		16Mncr5	25,5	M20	min. 21	min. 34					
SFA-SM 400	330	85	160	SFA 400	AlZnMgCu1,5	18/30	M16	-	60	min. 40				
SFA-SA 400	330	90	160		AlZnMgCu1,5	18/30	M16							
SWB-SM 315	240	70	110	1/16" x 90°	16Mncr5	21	M16	min. 17	min. 27	-	240-330	120-200	40-150	max. 195
SWB-SA 315	240	78	117	1/16" x 90°	16Mncr5	21	M16	min. 17	min. 27					
KMWB-SM 300	240	70	110	1,5 mm x 60°	16Mncr5	18	M14	min. 16	min. 25					
KMWB-SM 301	240	70	110	1,5 mm x 60°	16Mncr5	21	M16	min. 17	min. 27					
KMWB-SA 300	240	78	117	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	18	M14	min. 16	min. 25					
KMWB-SA 301	240	78	117	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	21	M16	min. 17	min. 27					
SFA-SM 315	240	75	110	SFA 315	16Mncr5	12/26.	M12	-	54	min. 40				
SFA-SA 315	240	75	117		AlZnMgCu1,5	12/26.	M12							
SWB-SA 251	180	100	87	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5	21	M16	min. 17	min. 27	-	180-240	70-140	40-150	max. 150
KMWB-SM 251	180	80	80	1,5 mm x 60°	16Mncr5	16	M12	min. 14	min. 21					
KMWB-SA 251	180	80	87	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	16	M12	min. 14	min. 21					
SWB-SM 250/21	180	70	80	1/16" x 90°	16Mncr5	21	M16	min. 16	min. 27					
SWB-SA 250/21	180	78	87	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5	21	M16	min. 16	min. 28					
SWB-SM 250/17	180	60	79	1/16" x 90°	16Mncr5	17	M12	min. 14	min. 21					
KMWB-SM 250	180	60	80	1,5 mm x 60°	16Mncr5	16	M12	min. 14	min. 21					
KMWB-SA 250	180	58	87	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	16	M12	min. 14	min. 21					
SFA-SM 250	180	60	90	SFA 250	16Mncr5	12/20.	M12	-	40	min. 40				
SFA-SM 251	180	80	90		16Mncr5	12/20.	M12							
SFA-SA 250	180	58	87		AlZnMgCu1,5	12/20.	M12							
SFA-SA 251	180	80	87		AlZnMgCu1,5	12/20.	M12							
KMWB-SM 211	140	80	70	1,5 mm x 60°	16Mncr5	14	M12	min. 14	min. 21	-	140-180	50-110	40-150	max. 125
KMWB-SA 211	140	80	72	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	14	M12	min. 14	min. 21					
KMWB-SM 210	140	60	70	1,5 mm x 60°	16Mncr5	14	M12	min. 14	min. 21					
KMWB-SA 210	140	58	72	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	14	M12	min. 14	min. 21					
SWB-SM 201	140	75	69	1/16" x 90°	16Mncr5	17	M12	min. 14	min. 21					
SWB-SA 201	140	75	72	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5	17	M12	min. 14	min. 21					
SWB-SM 200	140	60	69	1/16" x 90°	16Mncr5	17	M12	min. 14	min. 21					
SWB-SA 200	140	58	72	1/16" x 90°	16Mncr6	17	M12	min. 14	min. 21					
FR-SM 200	140	60	70	1/16" x 90°	16Mncr5	17	M12	min. 14	min. 21					
FR-SA 200	140	58	72	1/16" x 90°	16Mncr6	17	M12	min. 14	min. 21					
SFA-SM 201	140	80	70	SFA 200	16Mncr5	10/20.	M8	-	40				min. 30	
SFA-SM 200	140	60	70		16Mncr5	10/20.	M8							
SFA-SA 201	140	80	72		AlZnMgCu1,5	10/20.	M8							
SFA-SA 200	140	58	72		AlZnMgCu1,5	10/20.	M8							
SWB-SM 165	120	60	59	1/16" x 90°	16Mncr5	14	M10	min. 13	min. 19	-	120 - 140	40 - 100	40-150	max. 100
SWB-SA 165	120	58	59	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5	14	M10	min. 13	min. 19					
SWB-SM 160	120	60	59	1/16" x 90°	16Mncr5	17	M8	min. 12	min. 16					
SWB-SA 160	120	58	59	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5	17	M8	min. 12	min. 16					
FR-SM 160	120	60	60	1/16" x 90°	16Mncr5	12	M8	min. 12	min. 16					
FR-SA 160	120	58	59	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5	12	M8	min. 12	min. 16					
KMWB-SM 165	119	50	60	1,5 mm x 60°	16Mncr5	12	M10	min. 13	min. 19					
KMWB-SA 165	120	58	59	1,5 mm x 60°	AlZnMgCu1,5	12	M10	min. 13	min. 19					
SFA-SM 160	120	50	60	SFA 160	16Mncr5	8/18.	M8	-	20	min. 20				
SFA-SA 160	120	50	59		AlZnMgCu1,5	8/18.								
FR-SM 130	100	40	50	1/16" x 90°	16Mncr5	10	M6	min. 15	min. 12	-	100-140	35-80	40-90	max. 70
FR-SA 130	100	48	47	1/16" x 90°	AlZnMgCu1,5									