



SCHUNK Spannbacken für BHD-FC 250


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB 250	0121105	21	50	58	103.5	14	34	25	25	M16	Stahl	3.5


Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	46 - 91	259	SZA 25-37	0138180	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	3.3
	85 - 131	259	SZA 25-38	0138181	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	2.9
	135 - 181	261	SZA 25-39	0138182	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	2.7
	181 - 228	298	SZA 25-40	0138183	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	3.2


Krallenbacken für Innenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	78 - 119	264	SZI 25-34	0123183	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	3.5
	115 - 160	266	SZI 25-35	0123184	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	3.2
	160 - 206	266	SZI 25-36	0123185	21	50	58	25	M8	28	M16	Stahl	3

Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	16 - 60	261	SZA-ST 25-2	0175103	21	45	50	40	28	M16	Stahl	2.7

Pendelbacken


	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	H [mm]	T [mm]	m/Stück [kg]
	65 - 93	258	PNS-Z 250-21-1	0190105	64	35	1.9
	71 - 102	262	PNS-Z 250-21-2	0190106	64	35	2
	85 - 100	262	PNS-Z 250-21-3	0190107	64	35	2.1
	126 - 158	280	PNS-Z 250-21-4	0190108	64	35	2.3
	135 - 167	280	PNS-Z 250-21-5	0190109	64	35	2.3
	64 - 86	262	PNS-Z 315-1	0190110	64	35	2
	131 - 163	280	PNS-Z 315-3	0190112	64	35	2.5



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für BHD-FC 250



QUENTES Kunststoffbacken

	Spannbereich ØD	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	b [mm]	Max. Anzugsmo- ment [Nm]	Schrauben	m/Satz [kg]
	28 - 80	TRQ 250-1	0150003	21	45	57	93	28		M16	0.97
	139 - 216	TRQ 250-2	0150004	21	45	67	94	28		M16	1.24
		QUENTES 10-3	0150100						8		
		QUENTES 20-3	0150200						8		

Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-SM 250-21	0169103	21	180	104	250	70	55	80	30	28	M16	Stahl	14
	SWB-SM 251	0169107	21	180	104	250	100	85	80	30	28	M16	Stahl	21.7
	SWB-SA 250-21	0170103	21	180	70	250	78	63	87.5	40	28	M16	Aluminium	7.3
	SWB-SA 251	0170107	21	180	70	250	100	85	87.5	40	28	M16	Aluminium	8.3


Verzahnte Stangen

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 210	0112180	21	50	60	420	Stahl	9.4
	SBM-ST 211	0112181	21	50	80	420	Stahl	12.7
	SBM-ST 212	0112182	21	50	120	420	Stahl	19.3
	SBM-ST 213	0112183	21	80	80	420	Stahl	20.4
	SBM-STA 210	0112184	21	50	80	420	Aluminium	4.6



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NKS 3	0143107	21	26.5	10		M16	M16 x 35	150
	NKA 3	0145105	21	26.5	10	28	M16	M16 x 35	150

