



SCHUNK Spannbacken für NT-D 170


Harte Stufenaufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SHB 165	0121101	14	30	46	79.7	11	16.6	22	22	M10	Stahl	1.3



Krallenbacken für Außenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	G	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	30 - 61	183	SZA 17-1	0122260	14	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.2
	52 - 84	185	SZA 17-2	0122261	14	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1
	78 - 111	186	SZA 17-3	0122262	14	30	47	20	M6	20	M10	Stahl	1
	103 - 137	194	SZA 17-4	0122263	14	35	47	20	M6	20	M10	Stahl	1.2



Krallenbacken für Stangenspannung

	Spannbereich ØD	Schwingkreis SDmax	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	13 - 41	183	SZA-ST 17-1	0175113	14	30	40	30	20	M10	Stahl	1

Segmentbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWB-SM 165	0169099	14	120	40	160	60	50	59.5	25	20	M10	Stahl	5.6
	SWB-SA 165	0170099	14	120	40	165	58	48	59.5	25	20	M10	Aluminium	1.9

Verzahnte Stangen




	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Werkstoff	m/Stück [kg]
	SBM-ST 140	0112165	14	35	60	420	Stahl	6.6
	SBM-STA 140	0112166	14	35	60	420	Aluminium	2.4





Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750

SCHUNK Spannbacken für NT-D 170

Weiche Aufsatzbacken

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a1 [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben	Werkstoff	m/Satz [kg]
	SWBL 165	0120152	14	35	40	80	4	15	20	M10	Stahl	2.1
	SWB 165	0120101	14	35	60	68		15	20	M10	Stahl	2.5
	SWB-AL 165	0168105	14	35	60	80		15	20	M10	Aluminium	1.2

Nutenstein

	Bezeichnung	Ident.-Nr.	S [mm]	H [mm]	H1 [mm]	b [mm]	G	Zyl.-Schraube	Max. zul. Anziehdrehmo- ment [Nm]
	NKS 1	0143104	14	18.5	6.5		M10	M10 x 25	50
	NKA 1	0145103	14	18.5	6.5	20	M10	M10 x 25	50



Technische Beratung und Verkauf: Tel. +49-7133-103-2750