



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

小物部品用グリッパー KGG 220

コンパクト 柔軟性 スリム

小物部品用グリッパー KGG

薄型 2 爪平行開閉グリッパー、大ストローク型

適用分野

きれいな環境で、長いストロークが必要な軽量から中量ワークの汎用ハンドリング向け

利点と特長

堅牢な T スロットガイド 高い最大トルク負荷に対応

空圧式ダブルピストン駆動方式 ダイレクトな動力伝達で効率アップ

ラックアンドピニオン方式 確実にセンターグリップ

2 面、3 方向のネジ止め固定が可能 汎用性、適応性の高いグリッパーを使用したアセンブリー

ホースを使わない直接接続またはネジ接続によるエア供給 あらゆる自動化システムに対応するフレキシブルな圧力供給



サイズ
数量: 7



重量
0.09 .. 4.2 kg



把持力
45 .. 540 N



片側ストローク
10 .. 60 mm




ワーク重量
0.23 .. 2.7 kg

機能説明

向かい合うベースジョーは、固定されたピストンの開閉動作により直接送られる圧縮空気で作動します。

ベースジョーはユニット内部のラックアンドピニオン機構によって同期します。



① **ハウジング**
高張力アルミ合金の採用で軽量化を実現

② **ベースジョー**
ワーク専用グリッパーフィンガーの取付け可能

③ **駆動方式**
空圧式ダブルピストン駆動システム

④ **スライドガイド**
堅牢な T スロットガイドにより高い最大トルク負荷に対応

⑤ **駆動性**
ラックアンドピニオン方式により大きなストロークでも確実なセンターグリップが可能

⑥ **取付け位置の調節と固定**
ベースエリアおよび長手方向へのグリッパー組み付けが可能

モデルシリーズに関する一般注意事項

作動方式: 直接駆動のフィンガーベースをラックアンドピニオンで同期

ハウジングの材質: 特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質: 特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動: 空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証: 24 カ月

寿命特性: ご要望によって

納品内容: 注文仕様のグリッパ、アクセサリキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持: 圧力維持弁 SDV-P で可能

把持力: は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。


フィンガー長: 距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰返し精度: 連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量: 圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数: は、アプリケーション固有のグリッパフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。



アプリケーション事例

さまざまなサイズに対応するため、特に長いグリッパストロークが必要な小物部品用の分配ユニットです。

① 2 爪平行開閉グリッパ KTG、ワーク専用フィンガー付き

② KLM 垂直運動用リニアモジュール

③ KLM 水平運動用リニアモジュール

その他の SCHUNK 製品...

以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



小型旋回ユニット



リニアモジュール



ピックアンドブレースユニット




圧力保持バルブ



誘導型近接スイッチ



マグネットスイッチ



フレキシブルポジションセンサ



フィンガーブロック

① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

オプション、その他

グリッパーのストロークが長い場合、グリッパーフィンガーの重量はできるだけ軽くしてください。


食品用潤滑剤: 本製品は、食品規格に適した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用して<https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp>からご覧ください。

KGG 220


小物部品用グリッパー




把持力、外径把持



把持力、内径把持



寸法と最大荷重




① 示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。

技術データ

説明		KGG 220
ID		0340312
片側ストローク	[mm]	45
把持力 (クローズ時)/(オープン時)	[N]	390/515
重量	[kg]	2
推奨ワーク重量	[kg]	1.95
ダブルストロークあたりのシリンダー容積	[cm ³]	98
最小V公称/最大作動圧	[bar]	2.5/6/8
閉 / 開時間	[s]	0.25/0.25
最大許容フィンガー長	[mm]	130
最大許容重量 / フィンガー	[kg]	1
IP 保護等級		30
最低 / 最高周囲温度	[° C]	5/90
繰り返し精度	[mm]	0.05
クリーンルーム等級 ISO 14644-1		7
寸法 X x Y x Z	[mm]	220 x 52 x 68

① 最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。

Main view KGG 220



図面は基本使用のグリッパーを示しています。ジョーは閉じた状態。下記のオプションの寸法は考慮していません。

① SDV-P 圧力保持バルブは、把持力維持用デバイスとして使用できます (カタログの「アクセサリ」の章をご覧ください)。

A, a メイン / 直接接続、グリッパー開

B, b メイン / 直接接続、グリッパー閉

① グリッパー接続

② フィンガー接続

②⑧ 貫通穴



④⑥ 取付け深さ

⑦② 芯出しスリーブ用

⑧① 芯出しスリーブ穴の深さ (反対側)

⑨① センサー IN ...

最大許容フィンガー突起



■ 許容範囲

■ 許容不可範囲

L_{max} は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。


小物部品用グリッパー

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or plug, showing dimensions and callouts:

- Callout 3:** Points to the top surface of the part.
- Callout 4:** Points to the bottom surface of the part.
- Dimensions:**
 - Overall diameter: $\varnothing 5$
 - Inner diameter: $\varnothing 3$
 - Threaded section: $M 3$
 - Length of threaded section: $0.7_{-0.1}$
 - Thread specification: $\varnothing 3 \times 1$

④ グリッパ


SDV-P 圧力保持バルブ



⑨⑩ SDV-P 圧力保持バルブ


説明	ID	推奨されるホース径
		[mm]
圧力保持バルブ		
SDV-P 04	0403130	6
エアブリードスクリー付きの圧力保持バルブ		
SDV-P 04-E	0300120	6

ジョーのデザイン




グリッパーフインガーの接続寸法例

フィンガーブランク RB 220



説明	ID	材質	納品内容
フィンガーブロック			
RB 220	0300286	アルミニウム(3.3206)	2

誘導型近接スイッチ



①⑦ ケーブルアウトレット

⑨⑩ センサー IN ...

直付け停止位置モニター。

説明	ID	一緒に使われることが多い
誘導型近接スイッチ		
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
INK 80-S	0301550	
接続ケーブル		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BG12-L 3P-0500-PNP	30016369	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
KA BW12-L 3P-0300-PNP	0301503	
KA BW12-L 3P-0500-PNP	0301507	
コネクタ/ソケット用クリップ		
CLI-M12	0301464	
CLI-M8	0301463	
ケーブルエクステンション		
KV BG12-SG12 3P-0030-PNP	0301999	
KV BG12-SG12 3P-0060-PNP	0301998	
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
KV BW12-SG12 3P-0030-PNP	0301595	
KV BW12-SG12 3P-0100-PNP	0301596	
KV BW12-SG12 3P-0200-PNP	0301597	
センサーディストリビューター		
V2-M12	0301776	●
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① 2つのポジションのモニタリングを行う場合は、1つのユニットにつき2基のセンサーが必要です。オプションで、延長ケーブルとセンサー分電器が利用可能です。センサーの追加の製品バリエーションと詳しい情報、技術データは、カタログの「センサー・システム」の章を参照してください。



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

