




Hand in hand for tomorrow



Produktový dátový list

Univerzálna otočná jednotka SRM 12


Robustný. Rýchly. Vysoký výkon.

Univerzálny otočný aktuátor SRM

Univerzálna použiteľná jednotka pre pneumatické otočné a rotačné pohyby.

Oblasť použitia

Možno používať v čistých a znečistených prostrediach všade tam, kde je potrebné pneumatické otáčanie.



Výhody – Vaše benefity

Jemne odstupňovaná séria s rovnomerným nárastom momentu pre mnohé prípady aplikácie možno dodať správnu veľkosť ako štandardný produkt

Veľký stredový otvor pre prevádzanie káblov a hadíc pri rovnakej konštrukčnej výške jednotky

Prednastavený zdvih tlmiča nárazov pre rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky

Pre uhol otočenia možno zvoliť hodnotu 90° alebo 180° úplná flexibilita vo výbere uhla otáčania, uhly špecifické pre konkrétnu aplikáciu sú k dispozícii na požiadanie

Voliteľne malá alebo veľká nastaviteľnosť koncovej polohy pre flexibilné nastavenie uhla otočenia

Voliteľne namontovateľný prechod pre kvapaliny a elektrický prechod pre trvalo bezpečné prevádzanie plynov, vákua a elektrických signálov snímačov a aktorov

Modulárne upevnenie rôznych voliteľných prvkov pre individuálne prispôbenie rôznym prípadom aplikácie

Výber elektronických magnetických snímačov alebo indukčných bezdotykových snímačov pre absolútnu variabilitu monitorovania polohy



Veľkosti
Kvantita: 8



Hmotnosť
0.252 .. 11.14 kg



Krútiaci moment
0.45 .. 23.7 Nm




Presnosť opakovania
0.03 .. 0.07°



Uhol rotácie
90 .. 180°

Popis funkcií

Pri pôsobení tlaku na ich čelné plochy sa dva pneumatické piesty pohybujú priamočiari vo svojich otvoroch a prostredníctvom ozubení na svojich bočných stranách otáčajú pastorok.




- ① **Kryt**
s optimalizovanou hmotnosťou vďaka použitiu tvrdo anodizovanej hliníkovej zliatiny
- ② **Pastorok**
stabilný pastorok pre premenu pohybu piesta na rotačný pohyb
- ③ **Nastavenie uhla otočenia**
pre rýchle, jednoduché a intuitívne nastavenie koncovej polohy

- ④ **Tlmenie**
Hydraulické tlmiče pre vysoké momenty zotrvačnosti
- ⑤ **Pohon**
Výkonný pneumatický pohon s dvojitém piestom
- ⑥ **Ložisko**
predpäté uloženie bez vôle

Podrobný popis funkcií

Ložisko pastorka



Pastorok otočného modulu SRM, ktorý je poháňaný dvomi piestami, je uložený na dvoch miestach. Horné ložisko je integrované do pastorka, vďaka čomu je dosiahnutá minimálna konštrukčná výška celej jednotky. Dolné ložisko je predpäté bez vôle, vďaka čomu je dosiahnutá veľmi vysoká presnosť a tuhosť ložiska. Obe ložiská sú smerom von utesnené pomocou tesnení s dvomi manžetami, ktoré sú vyrobené z robustného a odolného materiálu FKM.

- ❶ Predpäté ložisko s tesnením s dvomi manžetami
- ❷ Integrované ložisko s tesnením s dvomi manžetami
- ❸ Veľký stredový otvor pre prevodenie káblov a hadíc


Nastavenie koncovej polohy a zdvihu tlmiča rázov



Obe koncové polohy a príslušný zdvih tlmiča rázov možno manuálne prestaviť na bočnej strane jednotky. Vďaka prednastaveniu zdvihu tlmiča rázov z výroby nie je jeho prispôsobenie pre mnohé aplikácie vôbec potrebné. Označenia na kryte znázorňujú vplyv smeru otáčania na nastavenie uhla otáčania.

- ❶ Nastavenie zdvihu tlmiča rázov
- ❷ Nastavenie koncovej polohy

Verzia s externým tlmením



V základnom variante SRM je pohyb hnacích piestov tlmený pomocou tlmičov rázov v piestovej komore. V prípade variantu s externým tlmením sú tlmiče rázov namontované na výstupnej strane jednotky. Tu je pohyb tlmený priamo na otočnom tanieri. Vďaka tomu možno dosahovať vyššie hmotnostné momenty zotrvačnosti a vyššiu presnosť opakovania. Plný krútiaci moment je navyše k dispozícii vo všetkých polohách.

- ❶ Hydraulický tlmič
- ❷ Otočný tanier s mechanickým dorazom

Variant s prechodom pre médiá



Otočná jednotka SRM môže byť voliteľne vybavená priechodkou pre médiá, vďaka čomu možno procesne spoľahlivým spôsobom prevádzať stlačený vzduch, plyny alebo vákuum. V prípade konštrukčných veľkostí 10, 12, 14 a 16 je voliteľná priechodká pre médiá vedená cez stredový otvor, ktorý sa ňou zakryje. V prípade konštrukčných veľkostí SRM 20, 25, 32 a 40 zostáva veľký stredový otvor aj pri použití voliteľnej priechodky pre médiá kompletne zachovaný.

- ❶ Prípojka pre otočnú nadstavbu s prechodmi pre kvapaliny
- ❷ Prípojka prechodov pre kvapaliny – pevný diel

Variant s elektrickým otočným prechodom



Otočná jednotka SRM môže byť voliteľne vybavená elektrickým otočným prechodom, vďaka čomu možno bezpečne prevádzať elektrické signály. Elektrický otočný prechod je na oboch stranách vybavený štandardizovanými a farebne označenými kábovými konektormi M8 alebo M12. To umožňuje jednoducho identifikovať tok signálov a zjednodušiť uvedenie do prevádzky.

- ① Zásuvný konektor na strane pohonu, 4-pólový, farebne označený
- ② Zásuvný konektor na výstupnej strane, 3-pólový, farebne označený
- ③ Zásuvný konektor na výstupnej strane, 4-pólový, farebne označený

Monitorovanie pomocou elektronických magnetických spínačov



Na každej strane otočnej jednotky SRM sa nachádzajú C-drážky, do ktorých možno zaviesť elektronické magnetické spínače SCHUNK MMS. To zaručuje flexibilné snímanie koncových polôh, nezávisle od montážnej polohy SRM.

- ① Snímanie pomocou magnetického spínača na zadnej strane otočnej jednotky
- ② Snímanie pomocou magnetického spínača na prednej strane otočnej jednotky

Snímanie pomocou indukčných bezdotykových spínačov a nastaviteľnej spínacej vačky




Pre snímanie koncových polôh otočnej jednotky pomocou indukčných snímačov sa na otočný tanier namontuje prídavná konštrukcia. Pre flexibilné snímanie individuálnych uhlov otáčania je k dispozícii verzia s nastaviteľnou spínacou vačkou. Tak možno indukčne snímať až tri polohy.

Snímanie pomocou indukčných bezdotykových spínačov a pevnej spínacej vačky



Pre jednoduché uvedenie do prevádzky a údržbu indukčného monitorovania je k dispozícii aj variant s pevnou spínacou vačkou. Táto vačka nie je nastaviteľná, a preto je k dispozícii iba pre uhly otáčania 180° alebo 90°. Tým pádom je možné monitorovanie až troch polôh.


Variant s pneumatickou stredovou polohou



Otočná jednotka SRM sa dá voliteľne objednať s pneumatickou stredovou polohou. To umožňuje kontrolovať tretiu pozíciu okrem dvoch koncových pozícií.


Rozsah nastavenia koncových polôh a uhlov otáčania

Varianty s malou nastaviteľnosťou koncovej polohy



Malá nastaviteľnosť koncovej polohy pre jemné nastavenie oboch koncových polôh ($\pm 3^\circ$) pri otočných jednotkách s uhlom otáčania 180°


- ❶ Nastavovací rozsah – počiatočný uhol
- ❷ Nastavovací rozsah – koncový uhol



Malá nastaviteľnosť koncovej polohy pre jemné nastavenie oboch koncových polôh ($\pm 3^\circ$) pri otočných jednotkách s uhlom otáčania 90°

- ❶ Nastavovací rozsah – počiatočný uhol
- ❷ Nastavovací rozsah – koncový uhol

Variants s veľkou nastaviteľnosťou koncovej polohy



Veľká nastaviteľnosť koncovej polohy pre variabilné nastavenie uhla otáčania v rozsahu 0° až 186° . Obe koncové polohy možno obmedziť o 90° ($\pm 3^\circ$).

- ❶ Nastavovací rozsah – počiatočný uhol
- ❷ Nastavovací rozsah – koncový uhol

Príklad objednávky

	SRM	25	-	H	-	180	-	3	-	M	-	4P	-	6E	-	SI
Opis	SRM															
Veľkosť	10/12/14/16/20/25/32/40															
Typ tlmenia	H = hydraulické E = Elastomér (pre veľkosti 10-14) X = externé tlmenie (pre veľkosti 10-14) S = tlmenie rýchlosti (pre konštrukčnú veľkosť 12 a 14)															
Uhol otočenia	90°/180°															
Nastavenie koncovkej polohy	3 = ±3° 90 = +5°/-95° (pre veľkosti 10 - 14) 90 = +3°/-93° (pre veľkosti 16 - 40)															
Stredná poloha	M = pneumatická stredová poloha															
Počet prechodov pre médiá	- = žiadne 2P = 2 pneumatické prechody (pre veľkosť 10) 4P = 4 pneumatické prechody (pre veľkosti 12-40)															
Počet konektorov pre elektrickú otočnú priechodku	- = žiadne 6E = 6 konektorov na každú stranu (pre veľkosti 16-32) 10E = 10 konektorov na každú stranu (pre veľkosť 40)															
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače	- = žiadne SI = s nastaviteľnou polohou (pre veľkosti 16 - 40) SI = s pevnou polohou (pre veľkosti 16 - 40)															

Všeobecné poznámky o sérii

Štandardné podmienky: Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela: Hliník (extrudovaný profil)

Pohon: pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania: Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky: Otočná jednotka v objednanom variante, súprava príslušenstva (centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie/podrobný obsah je uvedený v návode na použitie) a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.

Záruka: 24 mesiacov

Charakteristiky životnosti: na požiadanie

Presnosť opakovania: je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Poloha pastorka: je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.

Schéma skrutkového pripojenia pastorka: Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.

Prispôbený uhol otáčania: Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách: Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu.


Presun do pneumatickej strednej polohy: sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.

Otočný čas: je čistá doba otáčania pastorka/prírubby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Príklad aplikácie

Otočná jednotka s elektrickým a pneumatickým prechodom a dvojitým uchopovačom pre nakladanie do obrábacieho stroja a vykladanie z neho

- ❶ Univerzálny otočný aktuátor SRM
- ❷ Jednotka kompenzácie tolerance TCU
- ❸ Univerzálny uchopovač PGN-plus-P
- ❹ Indukčné bezdotykové spínače IN
- ❺ Magnetický spínač MMS
- ❻ Univerzálna lineárna os Beta s pohonom s ozubeným remeňom



Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.




Univerzálny uchopovač



Uchopovač pre malé komponenty



Lineárna os



Priestorový portál



Upevnené skrutkami



Indukčný bezdotykový spínač



Magnetické spínače



Ventil na udržiavanie tlaku

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

Možnosti a špeciálne informácie

Variety tlmičov rázov: Základná verzia otočnej jednotky SRM je vybavená hydraulickými tlmičmi nárazov. Na výber sú aj ďalšie varianty tlmičov rázov: elastomérové tlmenie (E), externé tlmenie (X) a tlmenie Speed (S).

Nastavenie koncovej polohy: SRM je k dispozícii v oboch otočných uhloch 90° a 180°, pričom disponuje jemnou nastaviteľnosťou koncových polôh. V tomto prípade je možná jemná nastaviteľnosť koncových polôh v rozsahu $\pm 3^\circ$. Pre všetky odlišné uhly otáčania je voliteľne k dispozícii veľká nastaviteľnosť koncových polôh. Tak možno zrealizovať ľubovoľný uhol otáčania v rozsahu od -3° do $+183^\circ$.

Variant s prechodom pre médiá MDF: Voliteľný prechod pre médiá zaisťuje procesne spoľahlivé prevádzanie stlačeného vzduchu, plynov alebo vákua pomocou štyroch kvapalinových kanálov.

Variant s elektrickým rotačným prechodom EDF: Voliteľná elektrická otočná priechodka zaisťuje procesne spoľahlivé prevádzanie elektrických signálov.

Variant s indukčným monitorovaním: Pre monitorovanie SRM pomocou indukčných bezdotykových spínačov je potrebná dodatočná montáž. Pritom si možno vybrať medzi pevnou (SF) a nastaviteľnou (SI) spínacou polohou.


Je nutné dbať na to, že pri všetkých pneumatických aktuátoroch sú potrebné vhodné scenáre núdzového zastavenia (napr. kontrolované vypnutie) a scenáre reštartu (napr. ventily na zvyšovanie tlaku, vhodné sekvencie spínania ventilov).

Variant s pneumatickou stredovou polohou: Otočná jednotka SRM sa dá voliteľne objednať s pneumatickou stredovou polohou. To umožňuje kontrolovať tretiu pozíciu okrem dvoch koncových pozícií.

Mazanie mazivami potravinárskej kvality: Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp>. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.



Rozmery a max. zaťaženia




① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM


Opis		SRM 12-H-180-90	SRM 12-E-180-90	SRM 12-S-180-90	SRM 12-X-90-3	SRM 12-X-180-3
Ident. č.		1413289	1413300	1482204	1413304	1413303
Tlmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Elastomér	Hydr. tlmič	Externý tlmič	Externý tlmič
Uhol rotácie	[°]	180.0	180.0	180.0	90.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+5/-95	+5/-95	+5/-95	+3/-3	+3/-3
Krútiaci moment	[Nm]	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		40	40	40	40	40
Hmotnosť	[kg]	0.406	0.392	0.416	0.44	0.44
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³]	10.8	10.8	10.8	6.0	10.8
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	3/6/6.5	4.5/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/75	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.03	0.06	0.04	0.03	0.03
Priemer stredového otvoru	[mm]	8	8	8	8	8
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²]	0.005	0.0036	0.0025	0.0072	0.0072
Rozmery X x Y x Z	[mm]	130.9 x 41 x 30.5	121.5 x 41 x 30.5	151 x 41 x 31	124.1 x 45 x 41.5	124.1 x 45 x 41.5
Varianty						
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 12-H-180-90-4P	SRM 12-E-180-90-4P	SRM 12-S-180-90-4P	SRM 12-X-90-3-4P	SRM 12-X-180-3-4P
Ident. č.		1413301	1413302	1482205	1413306	1413305

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*



Max. povolená zotrvačnosť J*




* Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrtením, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnuť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 12-H-180-90-M	SRM 12-E-180-90-M
Ident. č.	1482206	1482207
Ťmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Elastomér
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +5/-95	+5/-95
Krútiaci moment	[Nm] 0.8	0.8
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 0.5	0.5
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +45/-45	+45/-45
Trieda ochrany IP	40	40
Hmotnosť	[kg] 0.51	0.50
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³] 15.0	15.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 3/6/6.5	4.5/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/75
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.03	0.06
Priemer stredového otvoru	[mm] 8	8
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²] 0.003	0.0036
Rozmery X x Y x Z	[mm] 180 x 41 x 30.5	170 x 41 x 30.5
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 12-H-180-90-M-4P	SRM 12-E-180-90-M-4P
Ident. č.	1482208	1482209

❶ Kompletne resp. doplnujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením




Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
28 Priechodný otvor
72 Vhodné pre centrovacie puzdrá
73 Vhodné pre centrovacie kolíky
80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protíťahlom diele
92 Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s elastomérovým tlmením




Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

- ❗ Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

- | | |
|--|--|
| A, a Hlavné/príame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča
v smere hodinových ručičiek | ② Upevňovacia prípojka |
| B, b Hlavné/príame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča proti
smery hodinových ručičiek | ②8 Priechodný otvor |
| | ⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá |
| | ⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky |
| | ⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie
puzdro v protitiahlom diele |
| ① Prípojka otočnej jednotky | ⑨2 Snímač MMS 22.. |

Hlavný pohľad na základnú verziu s rýchlym tlmením




Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②⑧ Priechodný otvor
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦③ Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
⑨② Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s externým tlmením




Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

- ① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

- | | |
|--|--|
| A, a Hlavné/príame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča
v smere hodinových ručičiek | ② Upevňovacia prípojka |
| | ②8 Priechodný otvor |
| B, b Hlavné/príame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča proti
smere hodinových ručičiek | ⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá |
| | ⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky |
| | ⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie
puzdro v protitiahlom diele |
| ① Prípojka otočnej jednotky | ⑨2 Snímač MMS 22.. |

Názorná konštrukcia




90 SRM základ

91 Voliteľná výbava MDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška




90 Celková výška základnej verzie SRM (druh tlmenia H/E)

92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

91 Celková výška základnej verzie jednotky SRM (typ tlmenia X)

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre média MDF




- ② Upevňovacia prípojka
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ⑨⑦ Schému skrutkového pripojenia nájdete na výkrese základnej jednotky.
- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
- ⑨② Tesnenie
- ⑨⑥ SRM základ

Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[l/min]
Verzia pre prechod médií MDF					
- 0.05	0.047	4	-0.8	8	40

- ① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M3 bez použitia hadice



- ③ Adaptér
- ④ Rotačná jednotka
- ⑨⑦ Pevný škrtiaci ventil

Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK



- ④ Rotačná jednotka
- ⑨① Uchopovač
- ⑨⑦ Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.


Pneumatická stredná poloha (M)



- A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
- B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
- C Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voľiteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovy polohy kolísať.

Uhlový adaptér WA




- ① Prípojka otočnej jednotky
- ② Upevňovacia prípojka
- ⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky
- ⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá

Uhlový adaptér umožňuje bočné priskrutkovanie otočnej jednotky.

Opis	Ident. č.	
Adaptérová platňa		
WA-SRM 10/12	1414971	

Uhlový adaptér WA




- ⑧1 Nezahrnuté v rozsahu dodávky

Uhlový adaptér umožňuje bočné priskrutkovanie otočnej jednotky k zákaznícky špecifickým nastaveniam alebo ku komponentom zo systému modulárnej montážnej automatizácie.

Opis	Ident. č.	
Adaptérová platňa		
WA-SRM 10/12	1414971	

Elektronický magnetický spínač MMS



- 17 Vývod kábla 91 Snímač MMS 22...-SA
 90 Snímač MMS 22..

Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, dopĺňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

