


Maximale
Spannoptionen



Adapt-**R**

Adapterbacken für Maschin- schraubstöcke

Ihr Schlüssel zum SCHUNK-Backenportfolio

Mit SCHUNK Adapterbacken sind Sie nicht länger auf teure, systemgebundene Vor- und Aufsatzbacken angewiesen. Mit den neuen Adapterbacken für Ihren Maschinenschraubstock von Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm oder Roemheld Hilma bieten wir Kompatibilität mit dem umfangreichen SCHUNK-Backenportfolio.

Rüstzeitoptimierung


Schrauben müssen nur gelockert werden, um die Vorsatzbacken zu wechseln

Schnelle Amortisation

durch günstigeres Aufsatzbackenportfolio

Nachhaltigkeit

Der bestehende Maschinenschraubstock kann weiter verwendet werden. Bei Bedarf können auch die alten Systembacken wieder aufgeschraubt und die bestehenden Aufsatzbacken weiterverwendet werden.



Die SCHUNK Adapterbacken ermöglichen Ihnen, aus einer breiten Auswahl an Backenoptionen zu wählen, um eine Vielzahl von Spannanwendungen zu bewältigen.

Mit den neuen Adapterbacken bietet Ihnen SCHUNK eine kostengünstige Lösung, Ihre Möglichkeiten zu erweitern. Sie sind nicht mehr an ein bestimmtes System gebunden.

Setzen Sie das Potenzial Ihrer bestehenden Maschinenschraubstücke mit SCHUNK Adapterbacken frei: Nutzen Sie die Vielseitigkeit und steigern Sie die Effizienz.

Umfangreiches Standardportfolio

Maximierung der Spannoptionen

Ab Lager verfügbar

SCHUNK Vor- und Aufsatzbacken sind ab Lager verfügbar

Flexible Spannmöglichkeiten

Sie profitieren von kurzen Lieferzeiten für Vor- und Aufsatzbacken aus dem SCHUNK-Portfolio

Kompatibilität

SCHUNK Adapterbacken sind für Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm und Roemheld Hilma verfügbar




Passende Vor- und Aufsatzbacken



Ausführliche Auflistung ab Seite 6.

Die perfekte Kombination für flexible Spanntechnik

Der Austausch vorhandener Systembacken auf Ihrem Schraubstock geht schnell und einfach. SCHUNK Adapterbacken passen nahtlos in Ihr aktuelles System, ohne zusätzliche Schnittstellen. Eins zu eins austauschbar und bereit für den Einsatz – einfach aufschrauben und loslegen!



Adapterbacken-Typ

Je Typ sind feste und bewegliche Backen lieferbar

Typ A

SGAB-B 125-A

Typ beweglich
125 mm Backenbreite
Ident.-Nr. 1511699

SGAB-F 125-A

Typ fest
125 mm Backenbreite
Ident.-Nr. 1511698

Schnittstelle


Die Adapterbacken passen perfekt auf die vorhandenen Schnittstellen am Maschinenschraubstock



Kompatibilität

Wählen Sie den richtigen Adapterbacken-Typ für Ihr Schraubstock-Modell

Allmatic NC8 125M/L
Garant HipoClamp125 / LC 125
Kesel NCA 125



Typ B

SGAB-B 125-B

Typ beweglich
125 mm Backenbreite
Ident.-Nr. 1522412

SGAB-F 125-B

Typ fest
125 mm Backenbreite
Ident.-Nr. 1522411


Typ C

SGAB-B 125-C

Typ beweglich
125 mm Backenbreite
Ident.-Nr. 15418789

SGAB-F 125-C



Typ fest
125 mm Backenbreite
Ident.-Nr. 1541878







Röhm RKE 125
Atorn MM-G 125

Roemheld Hilma KNC 125

Passende Aufsatzbacken für Schnittstelle W-125-1

Bezeichnung		Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Ident.-Nr.
GBD 125-40-11.5		Backe profiliert Zur Erhöhung der Reibung zwischen Backe und Werkstück ohne Spanabdruck	125	40	11,5	1373349
GBC 125-40-12.5		Backe gehauen Zur Erhöhung der Reibung zwischen Backe und Werkstück mit minimalem Spanabdruck	125	40	12,5	1373268
GBP 125-40-11.5		Backe geschliffen Mit komplett geschliffener Spannfläche	125	40	11,5	1373278
GBW 125-40-20		Backe weich Härtbare Backen zur kundenseitigen Nacharbeit, z. B. zum Einbringen von Konturen oder Sonderformen	125	40	20	1373288
GBS 125-40-11.5-8		Stufenbacke Mit geschliffener Stufe 8 mm	125	40	11,5	1373327
GBS 125-40-11.5-17		Stufenbacke Mit geschliffener Stufe 17 mm	125	40	11,5	0430413
GBS-W 125-40-11.5-5		Stufenbacke Mit beschichteter Stufe 5 mm	125	40	11,5	0430414
GBS-G3 125-40-21.5-18		Stufenbacke Mit Grip-Stufe 3 mm und geschliffener Stufe 18 mm	125	40	21,5	0430415
GBS-G3 125-40-24-18		Stufenbacke Mit Grip-Stufe 3 mm und geschliffener Stufe 18 mm	125	40	24	1322989
GBS-SG5 125-40-11.5		Stufenbacke mit spezieller Soft-Grip-Stufe 5 mm Zum prägenden Spannen von weichen Materialien wie Kunststoff oder Aluminium	125	40	11,5	1393552
GBS-G3 125-40-11.5		Stufenbacke mit Grip-Stufe 3 mm Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	40	11,5	1373331

Bezeichnung		Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Ident.-Nr.
GBS-G5 125-40-11.5		Stufenbacke mit Grip-Stufe 5 mm Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	40	11,5	1373334
GBS-G8 125-40-11.5		Stufenbacke mit Grip-Stufe 8 mm Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	40	11,5	1373338
GBS-CG3 125-40-11.5		Stufenbacke mit Carbide-Grip-Stufe 3 mm Zum prägenden Spannen von gehärteten Materialien bis 58 HRC	125	40	11,5	1395524
GBS-CG5 125-40-11.5		Stufenbacke mit Carbide-Grip-Stufe 5 mm Zum prägenden Spannen von gehärteten Materialien bis 58 HRC	125	40	11,5	1424000
GBS-GL3 125-40-11.5		Stufenbacke mit spezieller Grip-Stufe 3 mm Zum Spannen von vorgeprägten Materialien und Werkstücken	125	40	11,5	1395577
GBS-G3-T 125-40-17.5		Stufenbacke mit T-Nut mit Grip-Stufe 3 mm T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste	125	40	17,5	0430248
GBS-G5-T 125-40-17.5		Stufenbacke mit T-Nut mit Grip-Stufe 5 mm T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste	125	40	17,5	0430247
GBS-G8-T 125-40-17.5		Stufenbacke mit T-Nut mit Grip-Stufe 8 mm T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste	125	40	17,5	0430237
GPL 125-32-13.5		Positionierleiste Passend für Stufenbacke mit T-Nut	125	32	13,5	0430238
GBG 125-40-11.5		Backe grip Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	40	11,5	1373284
GPS 125-40-17		Spannbacke mit Positionierstiften Versenkbare Positionierstifte zur schnellen Anpassung der Backe an das jeweilige Werkstück	125	40	16,7	1509316

Bezeichnung		Beschreibung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Ident.-Nr.
GVA 125-40-17.5		Prismabacke geschliffen Zum präzisen Spannen von runden Werkstücken	125	40	17,5	1373344
GFA 125-40-11.5		Federblatt-Niederzugbacke Für einen aktiven Niederzug mit leichtem Spannabdruck am Werkstück für genauere Bearbeitungsergebnisse	125	40	11,5	1373304
GFB 125-39-10		Federblech-Niederzugbacke Für einen aktiven Niederzug ohne Spannabdruck am Werkstück für genauere Bearbeitungsergebnisse	125	39	10	0430192
GBN-P 125-40-25		Präzisions-Niederzugbacke Für einen aktiven Niederzug ohne Spannabdruck am Werkstück für genauere Bearbeitungsergebnisse	125	40	25	0430147
GBP 125-18-7.6		Backe geschliffen Mit komplett geschliffener Spannfläche	125	18	7,6	0432259
GBB 125-18-7.6		Backe beschichtet Zur Erhöhung der Reibung zwischen Backe und Werkstück	125	18	7,6	0432262
GBS-W 125-18-7.6-5		Stufenbacke mit beschichteter Stufe 5 mm	125	18	7,6	0432276
GBS-G3 125-18-8		Stufenbacke mit Grip-Stufe 3 mm Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	18	8	0432275
GBS-G5 125-18-8		Stufenbacke mit Grip-Stufe 5 mm Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	18	8	0432260
GBG 125-18-7.8		Backe grip Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC	125	18	7,8	0432261



Jetzt bestellen!

Sichern Sie sich jetzt die Adapterbacken zum unschlagbaren Vorteilspreis und erleichtern Sie Ihre Arbeit. Bestellen Sie sie noch heute im Online-Shop!

schunk.com/adapterbacken



Mehr erfahren!

Für weitere Informationen und bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich an unseren Fachberater Werkstückspanntechnik zu wenden.

Tel. +49-7572-7614-1300



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-2599

[schunk.com](https://www.schunk.com)

Folgen Sie uns

