



Hand in hand for tomorrow



Produktdatenblatt

Durchführungsmodule COS P8M5

Robust. Zuverlässig. Flexibel.

Optionsmodule COS

Optionsmodule zur Durchführung unterschiedlicher Medien, wie elektrischen Signalen, Pneumatik, Fluiden und Vakuum.

Einsatzgebiet

Für die schnelle Medienübertragung bei kurzen Wechselzeiten zwischen Wechselkopf und Wechseladapter, um den Endeffektor mit den benötigten Medien versorgen zu können.

Vorteile – Ihr Nutzen

Passt optimal zur einfachen Kombination mit SCHUNK Werkzeugwechslern

Breites Sortiment an unterschiedlichen Varianten für die Durchführung verschiedenster Medien

Modulvielfalt für jede Baugröße von SCHUNK Werkzeugwechslern das geeignete Modul für die gewünschte Medienübertragung

Steckervarianten mit radialem, axialem und seitlichem Kabelabgang für eine geringe Störkontur bei begrenztem Bauraum

Kombination mehrerer Optionsmodule für höchste Flexibilität des Werkzeugwechslers

Minimaler Verschleiß für eine hohe Anzahl an Wechselzyklen und eine lange Lebensdauer

Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich für jede Anwendung die passende Lösung

Kabelstecker, Kabelverlängerungen und Schutzabdeckungen auf Anfrage erhältlich für eine umfassende Komplettlösung aus einer Hand



Anwendungsbeispiel



① Automatische Werkzeugwechsler
CPS

② Optionsmodule COS

④ Universalgreifer EGU

③ Modulares Ablagemagazin CTS

⑤ 2-Finger-Parallelgreifer JGP-P

SCHUNK bietet mehr ...

Die folgenden Komponenten machen das Produkt noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.



Werkzeugwechsler



Manuelles
Wechselsystem



Palettenwechselsystem

① Weitergehende Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den folgenden Produktseiten oder unter [schunk.com](https://www.schunk.com).

Übersicht zu Optionsmodulen und Anschraubbild

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
Optionsmodule für								
Signal								
Leistung								
Servo								
Kommunikation								
Schweißen								
Pneumatik								
Vakuum								
Flüssigkeiten								
Hydraulik								
S1 Anschraubbild passend für								
CPS 001								
S7 Anschraubbild passend für								
CPS 007								
CPS 011								
K Anschraubbild passend für								
CPS 020								
CPS 021 Seite A								
CPS 060 Seite A								
J Anschraubbild passend für								
CPS 021 Seite B mit Adapterplatte								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
CPS 060 Seite B mit Adapterplatte								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
L Anschraubbild passend für								
CPS 210 Anschraubflächen B, C, D								
CPS 310 Anschraubflächen B, C, D								
CPS 510 Anschraubflächen B, C, D								
L1 Anschraubbild passend für								
CPS 210 Anschraubfläche A								
L2 Anschraubbild passend für								
CPS 310 Anschraubfläche A								
CPS 510 Anschraubfläche A								


Sonderausführungen mit geänderter Dichtung oder Schmierung auf Anfrage erhältlich



Technische Daten

Bezeichnung		COS P8M5-K	COS P8M5-A
Ident.-Nr.		1586921	1586919
Passend an		Wechselkopf	Wechseladapter
Anschraubbild		J	J
Übertragungsart		Pneumatik	Pneumatik
Eigenmasse	[kg]	0.16	0.17
Min./max. Umgebungstemperatur	[°C]	5/60	5/60
Abgang Anschluss		axial oder radial	axial oder radial
Anzahl Fluiddurchführungen		8x M5	8x M5
Art des Mediums		Luft, Vakuum	Luft, Vakuum
Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Max. Betriebsdruck	[bar]	8	8
Besondere Eigenschaften		Bei Bedarf kann radial ein weiteres Optionsmodul mit der Anschraubfläche J in zweiter Reihe montiert werden. Der Volumenstrom kV ist von der Anschlussart abhängig. Axialer Anschluss kV: 0,0622, Radialer Anschluss kV: 0,0588, Kombination axialer und radialer Anschluss kV: 0,0595.	Bei Bedarf kann radial ein weiteres Optionsmodul mit der Anschraubfläche J in zweiter Reihe montiert werden. Der Volumenstrom kV ist von der Anschlussart abhängig. Axialer Anschluss kV: 0,0622, Radialer Anschluss kV: 0,0588, Kombination axialer und radialer Anschluss kV: 0,0595.

Kombination COS P8M5-K und COS P8M5-A



⑫ Kopfseite

⑬ Adapterseite



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

