




Hand in hand for tomorrow



製品データシート

自動ツールチェンジャー CPS 310

モジュラー。頑丈 柔軟性

自動ツールチェンジャーCPS

エア喪失時の自己保持機能を備えた空圧式ツールチェンジャーは、統合式ピストンスプリングにより隙間の形成を最小限に抑えます。

適用分野

グリッパーやお客様のツールなどのエンドエフェクターを短時間で交換でき、ハンドリング作業や機械へのワーク投入など、幅広いアプリケーションに対応します。


利点と特長

さまざまなサイズで展開 CPS は 18 種類のサイズで、あらゆる用途に最適な選択を可能にしています

汎用性の高いメディア伝送 電気および流体媒体のフィードスルー用の豊富なオプションモジュールにより、ツールチェンジシステムの用途の可能性が広がっています。

高い耐久性 すべての機能部品に焼き入れ鋼とステンレス鋼を使用することで、ベアリング耐荷重を高め、耐用年数を延長しています。

組み付けが簡単 標準化されたアダプタープレートを使用するか、機械的インターフェースに直接取り付けることで、素早く簡単に設置できます。




サイズ
数量: 18

機能説明

自動ツールチェンジャー CPS は、チェンジマスター (CPS-K) とチェンジアダプター (CPS-A) で構成されています。ロボットに取り付けられた CPS-K は、ツールに取り付けられた CPS-A を連結・分離します。空気圧で作動するロックピストンは、確実

な接続を保証します。適切なオプションモジュールにより、ツールはしっかりと連結されます。



① ハウジング

高強度の硬化アルミ合金の採用で軽量化を実現

② ピストン

空圧駆動で、システムの確実なロック/ロック解除を実現

③ ロック機構

機能部品は硬化ステンレススチール製です。ロックボールにより、素早く確実な接続が可能です。圧縮エア遮断時も自己保持。内蔵スプリングがマスターとアダプター間のギャップ形成を防止します。

④ 内蔵の空圧フィードスルー

干渉輪郭の最小化。真空移送にも対応。

⑤ ロッキング装置のセンサーをモニター

信頼性の高いプロセス監視用オプション

モデルシリーズに関する一般注意事項

作動: 空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式: スプリング内蔵のピストン作動式ボール（ピストンのロック位置をサポートします）

メディアの伝送: ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング: ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証: 24 カ月

寿命特性: ご要望によって

厳しい環境条件: 厳しい環境条件（クーラント関連、鑄造屑および研削屑など）下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があります。この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力: 最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持: 自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。




アプリケーション事例


- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 自動ツールチェンジャーCPS | ④ 汎用グリッパー EGU |
| ② オプションのモジュール COS | ⑤ 2 爪平行グリッパーJGP-P |
| ③ モジュラーカートリッジ CTS | |

その他の SCHUNK 製品...


以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



オプションのモジュール COS



モジュラーカートリッジ CTS



アダプタープレート



汎用グリッパ




近接スイッチ


① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

CPS 310


自動ツールチェンジャー



荷重チャート



最大荷重



① これは、ツールチェンジャーに作用することが許容されるすべての静的負荷の合計です。

技術データ

説明		CPS 310-K-S	CPS 310-A
ID		交換ヘッド	ツール
ロック検出		1613305	1590996
ロック力	[N]	内蔵	
スプリング力によるロック力	[N]	38000	
繰り返し精度	[mm]	574	
重量	[kg]	0.015	
ロック時の最大距離	[mm]	13.4	7.3
XY 軸の最大許容オフセット	[mm]	2.5	
最大許容角度オフセット XY	[°]	±2	±2
最大許容角度オフセット Z	[°]	±0.7	±0.7
ロボット側接続		±1	±1
ツール側接続		ISO 9409-1-200-6-M12	ISO 9409-1-200-6-M12
最低 / 最高周囲温度	[°C]		
呼び作動圧力	[bar]	5/60	5/60
最小/最大作動圧	[bar]	6	6
ネジ接続の図		5/7	5/7
取り付け面 コントロールモジュール		L2側 A、L側 B/C/D、J側 B/D x 2	L側 A/B/C/D、J側 B/D x 2
開/閉時間	[s]	サイド A	サイド A
ダブルストロークあたりのシリンダー容積	[cm³]	0.5/0.5	
動的最大モーメント Mx	[Nm]	581	
動的最大モーメント My	[Nm]	5000	5000
動的最大モーメント Mz	[Nm]	5000	5000
力 Fx 最大 動的	[N]	4500	4500
力 Fy 最大 動的	[N]	11500	11500
力 Fz 最大 動的	[N]	11500	11500
		12500	12500

[illegible]


①	ロボット側接続	③③	DIN ISO-9409 ボルトサークル
②	ツール側接続	⑨⑩	反対側にもネジ接続図
⑤	ネジ接続用貫通穴	⑨①	コントロールモジュール用取り付け面 A
⑱	オプション取付け面	⑨⑤	芯出しピン用
⑳	ボルトサークル	⑨⑥	芯出し用

Exploded view diagram of the CTS-P assembly. The diagram shows a central vertical support structure with a base. Various mounting brackets and plates are shown in their relative positions for assembly. The components include:

- A main vertical support structure with a base.
- A mounting bracket on the left side, featuring a horizontal plate with four mounting holes.
- A mounting bracket on the right side, featuring a horizontal plate with four mounting holes.
- A top mounting plate with four mounting holes.
- A small rectangular plate with four mounting holes.
- A small rectangular plate with four mounting holes.

CTS-P

空圧コントロールモジュール




⑨⑩ コントロールモジュール用取り付け面 A ⑨① ディスタンスプレート
⑨② 空圧コントロールモジュール

CPS-Kには、ロックおよびロック解除のために追加の空圧コントロールモジュールが必要です。このモジュールにはさまざまなバージョンがあります。シンプルなバージョンには、ロックおよびロック解除用に 2 つの空気接続があり、お客様側の空圧バルブが必要となります。別のバージョンでは、すでにモジュール内に空圧バルブがあり、これが CPS-K のピストンチャンバーに接続され、ツールチェンジャーをロック/ロック解除します。

① 詳細情報および適切なケーブルコネクタについては、カタログの「COS」の章を参照するか、schunk.com をご覧ください。

オプションのモジュール COS




⑨⑩ 空圧コントロールモジュールとスペーサープレート ⑨① オプションのモジュール COS

空圧コントロールモジュールとスペーサーに、追加の COS オプションモジュールをねじ込むことが可能です。

① 詳細情報および適切なケーブルコネクタについては、カタログの「COS」の章を参照するか、schunk.com をご覧ください。

ロックモニターの組み付け状態



⑨⑩ ロック/ロック解除のモニタリング用アタッチメントキット (ブラケットとセンサー)

図面は、準備されたロックモニタリングの設置状況を示しています。

説明	ID
近接スイッチ用アタッチメントキット	
AS-CPS-310	1610162

① CPS-K の K-S バリエーションにはすでにロックモニタリングが内蔵されているため、アダプターを追加で注文する必要はありません。アダプターキットの納品内容には、ブラケット付きの設定済みセンサー 1 台が含まれています。つまり、各 CPS-K にはアダプターが 2 つ必要です。



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

