




Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Automatische gereedschapswisselaars CPS 210

Modulair. Robuust. Flexibel.

Automatische gereedschapswisselaars CPS

Pneumatisch bediende gereedschapswisselaar met zelfbehoudfunctie bij verlies van perslucht, de geïntegreerde zuigerveer zorgt ervoor dat spleetvorming tot een minimum wordt beperkt.

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar (bijv. voor handlingtaken of machinebelading) met korte wisseltijden tussen een eindeffector zoals een grijper of een gereedschap van de klant.


Innovaties – uw voordelen

Breed scala aan maten met 18 maten maakt de CPS een optimale keuze voor elke toepassing mogelijk

Veelzijdige mediadoorvoer uitgebreide reeks optionele modules voor de doorvoer van elektrische en vloeibare media breidt de toepassingsmogelijkheden van het gereedschapswisselsysteem uit

Duurzaamheid Het gebruik van gehard en roestvrij staal in alle functionele onderdelen verhoogt het draagvermogen en verlengt de levensduur.

Eenvoudige montage Installatie is snel en eenvoudig met behulp van gestandaardiseerde adapterplaten of rechtstreeks op de mechanische interface




Formaten
Hoeveelheid: 18

Functionele beschrijving

De automatische gereedschapswisselaar CPS bestaat uit een wisselmaster (CPS-K) en een wisseladapter (CPS-A). De CPS-K op de robot koppelt en ontkoppelt de CPS-A op het gereedschap. De pneumatisch bediende vergrendelzuiger

zorgt voor een betrouwbare verbinding. Geschikte optiemodules leveren het gekoppelde gereedschap.



① **Behuizing**

Optimaal gewicht door gebruik van een zeer sterke aluminiumlegering met harde coating

② **Zuiger**

Pneumatisch aangedreven, zorgt voor vergrendeling/ontgrendeling van het systeem

③ **Vergrendelingsmechanisme**

Alle functionele componenten zijn gemaakt van gehard roestvrij staal. Vergrendelingskogels zorgen voor een snelle en veilige verbinding. Zelfhoudend tijdens persluchtdaling. Geïntegreerde veer voorkomt spleetvorming tussen master en adapter.

④ **Geïntegreerde pneumatische doorvoer**

Minimalisatie van de interferentiecontour. Ook geschikt voor vacuümtransfer.

⑤ **Sensorbewaking van de vergrendeling**

Optioneel, voor bewaking in een betrouwbaar proces

Algemene opmerkingen over de reeks

Aandrijving: pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe: zuigerbediende kogels met geïntegreerde veer (om de vergrendelde zuigerpositie te ondersteunen)

Mediadoorvoer: variabel via aanbouw-doorvoermodule, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing: De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.

Garantie: 24 maanden

Kenmerken levensduur: op verzoek

Ruwe omgevingscondities: Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Minimale druk: De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.

Zelfhoudend: De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt. De wisselmaster en wisseladapter kunnen van elkaar worden gescheiden door de zuiger pneumatisch te bedienen.




Toepassingsvoorbeeld


- | | |
|---|------------------------------------|
| ❶ Automatische gereedschapswisselaars CPS | ❸ Modulair opbergrek CTS |
| ❷ Optionele modules COS | ❹ Universele grijper EGU |
| | ❺ Tweevinger-parallelgrijper JGP-P |

SCHUNK biedt nog meer ...


De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Optionele modules COS



Modulair opbergrek CTS



Adapterplaten




Universele grijper




Nabijheidsschakelaar


① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.



Belastingsdiagram



Max. belasting



① Dit is de som van alle statische belastingen die op het wisselsysteem mogen inwerken op de gereedschapswisselaar.

Technische gegevens


Beschrijving		CPS 210-K-S	CPS 210-A
		Wisselkop	Gereedschap
IDnr.		1613303	1590994
Vergrendelingsdetectie		geïntegreerd	
Vergrendelingskracht	[N]	31000	
Vergrendelingskracht door veerkracht	[N]	378	
Rondlooptnauwkeurigheid	[mm]	0.015	
Gewicht	[kg]	5.8	2.7
Max. afstand bij vergrendeling	[mm]	2	
Max. toelaatbare XY-offset	[mm]	±2	±2
Max. toelaatbare hoekoffset XY	[°]	±0.7	±0.7
Max. toelaatbare hoekoffset Z	[°]	±1	±1
Aansluiting aan robotzijde		ISO 9409-1-125-6-M10	
Aansluiting aan gereedschapzijde			ISO 9409-1-125-6-M10
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Nominale werkdruk	[bar]	6	6
Min./max. werkdruk	[bar]	5/7	5/7
Schroefaansluitschema		L1-zijde A, L-zijde B/C/D	L-zijde A/B/C/D
Montagevlak bedieningsmodule		Zijde A	Zijde A
Openings-/sluittijd	[s]	0.3/0.1	
Cilindervolume per dubbele slag	[cm³]	314	
Max. dynamisch buigmoment Mx	[Nm]	3500	3500
Max. dynamisch buigmoment My	[Nm]	3500	3500
Max. dynamisch buigmoment Mz	[Nm]	1800	1800
Kracht Fx max. dynamisch	[N]	7800	7800
Kracht Fy max. dynamisch	[N]	7800	7800
Kracht Fz max. dynamisch	[N]	10500	10500

① Aansluiting aan robotzijde	②④ Boutcirkel
② Aansluiting aan gereedschapszijde	③③ DIN ISO-9409 boutcirkel
⑤ Doorgaand gat voor verbinding met schroeven	⑨① Montagevlak A voor besturingsmodules
⑰ Montageoppervlak voor opties	⑨⑤ Geschikt voor centreerpennen
	⑨⑥ Geschikt voor centrereren

Diagram illustrating the assembly components for the CTS-P system. The main structure is a vertical support with a base. Various mounting brackets and components are shown in exploded view, including a top bracket, a side bracket, and a base bracket.

CTS-P

Pneumatische regelmodule




- 90 Montagevlak A voor besturingsmodules
- 91 Afstandsplaat
- 92 Pneumatische regelmodule

Voor het vergrendelen en ontgrendelen is een extra pneumatische besturingsmodule nodig op de CPS-K, die verkrijgbaar is in verschillende versies. De eenvoudige versie heeft 2 luchtansluitingen voor vergrendelen en ontgrendelen en er is een pneumatisch ventiel aan de klantzijde nodig. De andere variant bevat al een pneumatisch ventiel in de module, dat verbonden is met de zuigerkamer van de CPS-K en de gereedschapswisselaar vergrendelt en ontgrendelt.

1 Zie voor gedetailleerde informatie en geschikte kabelconnectoren het hoofdstuk "COS" in de catalogus of ga naar schunk.com.

Optionele modules COS




- 90 Pneumatische regelmodule en afstandsplaat
- 91 Optionele module COS

Het is mogelijk om extra COS-opti-modules op de pneumatische regelmodule en de afstandsplaat te schroeven.

1 Zie voor gedetailleerde informatie en geschikte kabelconnectoren het hoofdstuk "COS" in de catalogus of ga naar schunk.com.

Adapterplaat ISO-A160-R




- 1 Aansluiting aan robotzijde
- 2 Aansluiting aan gereedschapzijde
- 33 DIN ISO-9409 boutcirkel
- 95 Geschikt voor centreerpennen
- 96 Geschikt voor centreren

Adapterplaat robotzijde

Beschrijving	IDnr.	
Adapterplaat		
A-ISO160/CPS110-210	1581929	

1 Adapterplaat voor robots met M10- of M12-montagepatronen

Montagesituatie van de vergrendelingsbewaking



- ⑨⑩ Bevestigingsset voor
vergrendelen/ontgrendelen
(beugel en sensor)

De tekening toont de installatie met het voorbereide interlock
monitoringsysteem.

Beschrijving	IDnr.	
Aanbouwset voor naderingsschakelaar		
AS-CPS-210	1620279	

- ① Bij de K-S-varianten van de CPS-K is de slotbewaking al geïntegreerd,
zodat er geen extra bevestigingskit hoeft te worden besteld. De
leveringsomvang van elke bevestigingsset bevat één vooraf ingestelde
sensor met beugel, wat betekent dat er twee bevestigingssets per
CPS-K nodig zijn.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

