



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

自動ツールチェンジャー CPS 041

モジュラー。頑丈 柔軟性

自動ツールチェンジャーCPS

エア喪失時の自己保持機能を備えた空圧式ツールチェンジャーは、統合式ピストンスプリングにより隙間の形成を最小限に抑えます。

適用分野

グリッパーやお客様のツールなどのエンドエフェクターを短時間で交換でき、ハンドリング作業や機械へのワーク投入など、幅広いアプリケーションに対応します。


利点と特長

さまざまなサイズで展開 CPS は 18 種類のサイズで、あらゆる用途に最適な選択を可能にしています

汎用性の高いメディア伝送 電気および流体媒体のフィードスルー用の豊富なオプションモジュールにより、ツールチェンジシステムの用途の可能性が広がっています。

高い耐久性 すべての機能部品に焼き入れ鋼とステンレス鋼を使用することで、ベアリング耐荷重を高め、耐用年数を延長しています。

組み付けが簡単 標準化されたアダプタープレートを使用するか、機械的インターフェースに直接取り付けることで、素早く簡単に設置できます。




サイズ
数量: 18

機能説明

自動ツールチェンジャー CPS は、チェンジマスター (CPS-K) とチェンジアダプター (CPS-A) で構成されています。ロボットに取り付けられた CPS-K は、ツールに取り付けられた CPS-A を連結・分離します。空気圧で作動するロックピストンは、確実

な接続を保証します。適切なオプションモジュールにより、ツールはしっかりと連結されます。



- ① **ハウジング**
高強度の硬化アルミ合金の採用で軽量化を実現
- ② **ピストン**
空圧駆動で、システムの確実なロック/ロック解除を実現
- ③ **ロック機構**
機能部品は硬化ステンレススチール製です。ロックボールにより、素早く確実な接続が可能です。圧縮エア遮断時も自己保持。内蔵スプリングがマスターとアダプター間のギャップ形成を防止します。
- ④ **内蔵の空圧フィードスルー**
干渉輪郭の最小化。真空移送にも対応。
- ⑤ **ロッキング装置のセンサーをモニター**
信頼性の高いプロセス監視用オプション

モデルシリーズに関する一般注意事項

作動: 空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式: スプリング内蔵のピストン作動式ボール（ピストンのロック位置をサポートします）

メディアの伝送: ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング: ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証: 24 カ月

寿命特性: ご要望によって

厳しい環境条件: 厳しい環境条件（クーラント関連、鑄造屑および研削屑など）下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があります。この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力: 最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持: 自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。




アプリケーション事例


- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 自動ツールチェンジャーCPS | ④ 汎用グリッパー EGU |
| ② オプションのモジュール COS | ⑤ 2 爪平行グリッパーJGP-P |
| ③ モジュラーカートリッジ CTS | |

その他の SCHUNK 製品...


以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



オプションのモジュール COS



モジュラーカートリッジ CTS



アダプタープレート



汎用グリッパ




近接スイッチ


① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

CPS 041


自動ツールチェンジャー



荷重チャート



最大荷重



① これは、ツールチェンジャーに作用することが許容されるすべての静的負荷の合計です。

技術データ

説明		CPS 041-K	CPS 041-A
		交換ヘッド	ツール
ID		1619573	1619574
ロック検出		オプション	
ロック力	[N]	5600	
スプリング力によるロック力	[N]	47	
繰り返し精度	[mm]	0.015	
重量	[kg]	1.4	0.8
ロック時の最大距離	[mm]	3	
空圧フィードスルーの数		6x G3/8"	6x G3/8"
空圧フィードスルーの数		4x G1/8"	4x G1/8"
メイン接続のロック / アンロック		G1/8"	
XY 軸の最大許容オフセット	[mm]	±2	±2
最大許容角度オフセットXY	[°]	±1	±1
最大許容角度オフセットZ	[°]	±2	±2
最低 / 最高周囲温度	[°C]	5/60	5/60
呼び作動圧力	[bar]	6	6
最小/最大作動圧	[bar]	4.5/7	4.5/7
ネジ接続の図		J	J
開/閉時間	[s]	0.1/0.1	
ダブルストロークあたりのシリンダー容積	[cm³]	46	
6 bar での流量 (1系統あたり)		1.400 l/min (G3/8")	1.400 l/min (G3/8")
6 bar での流量 (1系統あたり)		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
動的最大モーメント Mx	[Nm]	350	350
動的最大モーメント My	[Nm]	350	350
動的最大モーメント Mz	[Nm]	350	350
力 Fx 最大 動的	[N]	2700	2700
力 Fy 最大 動的	[N]	2700	2700
力 Fz 最大 動的	[N]	1900	1900

The image displays three technical drawings of valves, labeled CPS-K, CPS-A, and CPS-K. Each drawing includes side views, top views, and cross-sections with detailed dimensions and part numbers.

CPS-K (Left):

- Side View (Top):** Shows a valve with a main body diameter of $\varnothing 130$ and a central opening diameter of 50 ± 0.02 . The total height is 18, and the base height is 4.5. The valve is labeled with part numbers 1, 95, and 24. The connection is specified as $95 \varnothing 4/7 (2x)$ and $M4/8 (4x)$.
- Top View (Bottom):** Shows a circular valve with a diameter of $\varnothing 65$. The central opening has a diameter of $\varnothing 6/10 (2x)$. The valve is labeled with part numbers 19, 24, and 5. The connection is specified as $G1/8" (2x)$ and $\varnothing 5.5 (6x)$. The valve is labeled with part numbers 19, 24, and 5. The connection is specified as $G1/8" (2x)$ and $\varnothing 5.5 (6x)$.

CPS-A (Middle):

- Side View (Top):** Shows a valve with a main body diameter of $\varnothing 130$ and a central opening diameter of 50 ± 0.02 . The total height is 18, and the base height is 4.5. The valve is labeled with part numbers 1, 95, and 24. The connection is specified as $95 \varnothing 4/7 (2x)$ and $M4/8 (4x)$.
- Top View (Bottom):** Shows a circular valve with a diameter of $\varnothing 65$. The central opening has a diameter of $\varnothing 6/10 (2x)$. The valve is labeled with part numbers 19, 24, and 5. The connection is specified as $G1/8" (2x)$ and $\varnothing 5.5 (6x)$.


CPS-K (Right):

- Side View (Top):** Shows a valve with a main body diameter of $\varnothing 130$ and a central opening diameter of 50 ± 0.02 . The total height is 18, and the base height is 4.5. The valve is labeled with part numbers 1, 95, and 24. The connection is specified as $95 \varnothing 4/7 (2x)$ and $M4/8 (4x)$.
- Top View (Bottom):** Shows a circular valve with a diameter of $\varnothing 65$. The central opening has a diameter of $\varnothing 6/10 (2x)$. The valve is labeled with part numbers 19, 24, and 5. The connection is specified as $G1/8" (2x)$ and $\varnothing 5.5 (6x)$.

- ②4 ボルトサークル
- ②5 空圧フィードスルー
- ③2 カバー
- ⑨5 芯出しピン用
- ⑨6 芯出し用

[illegible]

オプションのモジュール COB




CPS ツールチェンジャーに COB オプションモジュールを取り付けるには、アダプタープレートが必要です。

説明	ID	ネジ接続の図
アダプタープレート		
COS Z83-J/B	1610155	J

① 詳細情報および適切なケーブルコネクタについては、カタログの「COB」の章を参照するか、schunk.com をご覧ください。

アダプタープレート ISO-A80-R




- ① ロボット側接続
- ② ツール側接続
- ③ DIN ISO-9409 ボルトサークル
- ⑨⑤ 芯出しピン用
- ⑨⑥ 芯出し用

ロボット側アダプタープレート

説明	ID	
アダプタープレート		
A-ISO080/CP5041	1581826	

アダプタープレート ISO-A80-SIP-R




- ① ロボット側接続
- ② ツール側接続
- ③ DIN ISO-9409 ボルトサークル
- ⑨⑤ 芯出しピン用
- ⑨⑥ 芯出し用

ロボット側アダプタープレート

説明	ID	
アダプタープレート		
A-ISO080/CP5041-SIP	1581840	

アダプタープレート ISO-A100-R




- ① ロボット側接続
- ② ツール側接続
- ③ DIN ISO-9409 ボルトサークル
- ⑨⑤ 芯出しピン用
- ⑨⑥ 芯出し用

ロボット側アダプタープレート

説明	ID	
アダプタープレート		
A-ISO100/CP5041	1581823	

アダプタープレート ISO-A100-SIP-R




- ① ロボット側接続
- ② ツール側接続
- ③③ DIN ISO-9409 ボルトサークル
- ⑨⑤ 芯出しピン用
- ⑨⑥ 芯出し用

ロボット側アダプタープレート

説明	ID	
アダプタープレート		
A-ISO100/CPS041-SIP	1581819	


ロック検出



図面は、ロックモニタリングを取り付けるのに必要なアダプタープレートの最小高さを示しています。

説明	ID	
ロック検出		
AS-CPS-041-SIP-IN00	1596409	


ロック検出



説明	ID	一緒に使われることが多い
誘導型近接スイッチ		
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	
INK 80-S	0301550	
接続ケーブル		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BG12-L 3P-0500-PNP	30016369	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
KA BW12-L 3P-0300-PNP	0301503	
KA BW12-L 3P-0500-PNP	0301507	
コネクタ/ソケット用クリップ		
CLI-M12	0301464	
CLI-M8	0301463	
ケーブルエクステンション		
KV BG12-SG12 3P-0030-PNP	0301999	
KV BG12-SG12 3P-0060-PNP	0301998	
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
KV BW12-SG12 3P-0030-PNP	0301595	
KV BW12-SG12 3P-0100-PNP	0301596	
KV BW12-SG12 3P-0200-PNP	0301597	
センサーディストリビューター		
V2-M12	0301776	●
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① それぞれのユニットごとに二つのセンサー (クローザー / S) が必要です。延長ケーブルがオプションで用意されています。センサーケーブルの最小許容曲げ半径に注意してください。曲げ半径は通常 35 mm です。

アダプタープレート構造



- ⑨ 推奨アダプタープレート深さ

アダプタープレートの設計に関する推奨事項。



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

