




Hand in hand for tomorrow



製品データシート

自動ツールチェンジャー CPS 029

モジュラー。頑丈 柔軟性

自動ツールチェンジャーCPS

エア喪失時の自己保持機能を備えた空圧式ツールチェンジャーは、統合式ピストンスプリングにより隙間の形成を最小限に抑えます。

適用分野

グリッパーやお客様のツールなどのエンドエフェクターを短時間で交換でき、ハンドリング作業や機械へのワーク投入など、幅広いアプリケーションに対応します。


利点と特長

さまざまなサイズで展開 CPS は 18 種類のサイズで、あらゆる用途に最適な選択を可能にしています

汎用性の高いメディア伝送 電気および流体媒体のフィードスルー用の豊富なオプションモジュールにより、ツールチェンジシステムの用途の可能性が広がっています。

高い耐久性 すべての機能部品に焼き入れ鋼とステンレス鋼を使用することで、ベアリング耐荷重を高め、耐用年数を延長しています。

組み付けが簡単 標準化されたアダプタープレートを使用するか、機械的インターフェースに直接取り付けることで、素早く簡単に設置できます。




サイズ
数量: 18

機能説明

自動ツールチェンジャー CPS は、チェンジマスター (CPS-K) とチェンジアダプター (CPS-A) で構成されています。ロボットに取り付けられた CPS-K は、ツールに取り付けられた CPS-A を連結・分離します。空気圧で作動するロックピストンは、確実

な接続を保証します。適切なオプションモジュールにより、ツールはしっかりと連結されます。



- ① **ハウジング**
高強度の硬化アルミ合金の採用で軽量化を実現
- ② **ピストン**
空圧駆動で、システムの確実なロック/ロック解除を実現

- ③ **ロック機構**
機能部品は硬化ステンレススチール製です。ロックボールにより、素早く確実な接続が可能です。圧縮エア遮断時も自己保持。内蔵スプリングがマスターとアダプター間のギャップ形成を防止します。
- ④ **内蔵の空圧フィードスルー**
干渉輪郭の最小化。真空移送にも対応。
- ⑤ **ロッキング装置のセンサーをモニター**
信頼性の高いプロセス監視用オプション

モデルシリーズに関する一般注意事項

作動: 空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式: スプリング内蔵のピストン作動式ボール（ピストンのロック位置をサポートします）

メディアの伝送: ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング: ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証: 24 カ月

寿命特性: ご要望によって

厳しい環境条件: 厳しい環境条件（クーラント関連、鑄造屑および研削屑など）下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があります。この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力: 最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持: 自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。




アプリケーション事例


- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 自動ツールチェンジャーCPS | ④ 汎用グリッパー EGU |
| ② オプションのモジュール COS | ⑤ 2 爪平行グリッパーJGP-P |
| ③ モジュラーカートリッジ CTS | |

その他の SCHUNK 製品...


以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



オプションのモジュール COS



モジュラーカートリッジ CTS



アダプタープレート



汎用グリッパ




近接スイッチ


① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

CPS 029


自動ツールチェンジャー



荷重チャート



最大荷重



① これは、ツールチェンジャーに作用することが許容されるすべての静的負荷の合計です。

技術データ

説明		CPS 029-K-S	CPS 029-K	CPS 029-A
交換ヘッド		交換ヘッド	交換ヘッド	ツール
ID		1613280	1590976	1590977
ロック検出		内蔵	準備完了	
ロック力	[N]	2900	2900	
スプリング力によるロック力	[N]	24	24	
繰り返し精度	[mm]	0.015	0.015	
重量	[kg]	1	1	0.7
ロック時の最大距離	[mm]	1.5	1.5	
空圧フィードスルーの数		2x G1/8"	2x G1/8"	2x G1/8"
空圧フィードスルーの数		4x M5	4x M5	4x M5
メイン接続のロック / アンロック		M5	M5	
XY 軸の最大許容オフセット	[mm]	±1	±1	±1
最大許容角度オフセットXY	[°]	±0.8	±0.8	±0.8
最大許容角度オフセットZ	[°]	±1	±1	±1
ロボット側接続		ISO 9409-1-50-4-M6	ISO 9409-1-50-4-M6	
ツール側接続				ISO 9409-1-50-4-M6
最低 / 最高周囲温度	[° C]	5/60	5/60	5/60
呼び作動圧力	[bar]	6	6	6
最小/最大作動圧	[bar]	4.5/7	4.5/7	4.5/7
ネジ接続の図		3 x J	3 x J	3 x J
開/閉時間	[s]	0.1/0.1	0.1/0.1	
ダブルストロークあたりのシリンダー容積	[cm³]	15	15	
6 bar での流量 (1系統あたり)		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
6 bar での流量 (1系統あたり)		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
動的最大モーメント Mx	[Nm]	120	120	120
動的最大モーメント My	[Nm]	120	120	120
動的最大モーメント Mz	[Nm]	150	150	150
力 Fx 最大 動的	[N]	1850	1850	1850
力 Fy 最大 動的	[N]	1850	1850	1850
力 Fz 最大 動的	[N]	950	950	950

Technical drawing of the CPS-K and CPS-A components, showing front, side, and top views with dimensions and callouts.

Top View (CPS-K): Dimensions include 15.5, 13.5, 13.6, 26.9, 35.4, 3.4, 62.3, 4.5, 18, 50±0.02, 19, 92, 45°, 4x90°, M5 (2x), M5 (4x), M6 (4x), 19, 24 Ø50, 24 Ø40, 94.5, 52.8, 47.2, 100, Ø6/6.5 (2x), 95, G1/8" (2x), 25, 13.6, 4.5, 18, 31.5h7/6, 96, 19, 24 Ø50, 45°, 4x90°, M6/13 (4x), 95, 94.5, 52.8, 47.2, 100, 19.

Side View (CPS-A): Dimensions include 13.6, 26.9, 35.4, 3.4, 62.3, 4.5, 18, 50±0.02, 19, 92, 45°, 4x90°, M5 (2x), M5 (4x), M6 (4x), 19, 24 Ø50, 24 Ø40, 94.5, 52.8, 47.2, 100, Ø6/6.5 (2x), 95, G1/8" (2x), 25, 13.6, 4.5, 18, 31.5h7/6, 96, 19, 24 Ø50, 45°, 4x90°, M6/13 (4x), 95, 94.5, 52.8, 47.2, 100, 19.


Front View (CPS-K): Dimensions include 13.6, 26.9, 35.4, 3.4, 62.3, 4.5, 18, 50±0.02, 19, 92, 45°, 4x90°, M5 (2x), M5 (4x), M6 (4x), 19, 24 Ø50, 24 Ø40, 94.5, 52.8, 47.2, 100, Ø6/6.5 (2x), 95, G1/8" (2x), 25, 13.6, 4.5, 18, 31.5h7/6, 96, 19, 24 Ø50, 45°, 4x90°, M6/13 (4x), 95, 94.5, 52.8, 47.2, 100, 19.

Front View (CPS-A): Dimensions include 13.6, 26.9, 35.4, 3.4, 62.3, 4.5, 18, 50±0.02, 19, 92, 45°, 4x90°, M5 (2x), M5 (4x), M6 (4x), 19, 24 Ø50, 24 Ø40, 94.5, 52.8, 47.2, 100, Ø6/6.5 (2x), 95, G1/8" (2x), 25, 13.6, 4.5, 18, 31.5h7/6, 96, 19, 24 Ø50, 45°, 4x90°, M6/13 (4x), 95, 94.5, 52.8, 47.2, 100, 19.

- ②4 ボルトサークル
- ②5 空圧フィードスルー
- ⑤3 ポジションアンロックモニター
- ⑤4 ポジションロックモニター
- ⑨5 芯出しピン用
- ⑨6 芯出し用

The image contains two exploded view diagrams of the CTS-B and CTS-P scales. The CTS-B diagram on the left shows the scale body, a large circular base, a smaller circular component, a rectangular component, and a small square component. The CTS-P diagram on the right shows the scale body, a large circular base, a smaller circular component, a rectangular component, and a small square component. Both diagrams use dashed lines to indicate the assembly path and alignment of the components.

オプションのモジュール COB




CPS ツールチェンジャーに COB オプションモジュールを取り付けるには、アダプタープレートが必要です。

説明	ID	ネジ接続の図
アダプタープレート		
COS Z83-J/B	1610155	J

① 詳細情報および適切なケーブルコネクタについては、カタログの「COB」の章を参照するか、schunk.com をご覧ください。

ロックモニターの組み付け状態



⑨⑩ ロック/ロック解除のモニタリング用アタッチメントキット (ブラケットとセンサー)

図面は、準備されたロックモニタリングの設置状況を示しています。

説明	ID	
近接スイッチ用アタッチメントキット		
AS-CPS-029	1622613	

① CPS-K の K-S バリエーションにはすでにロックモニタリングが内蔵されているため、アダプターを追加で注文する必要はありません。アダプターキットの納品内容には、ブラケット付きの設定済みセンサー 1 台が含まれています。つまり、各 CPS-K にはアダプターが 2 つ必要です。



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

