



Hand in hand for tomorrow



Fiche technique du produit

Modules COS P186

Robuste. Fiable. Flexible.

Modules optionnels COS

Modules optionnels pour l'alimentation par différents médias tels que les signaux électriques, les pneumatiques, les fluides et le vide.

Domaines d'application

Pour un passage rapide des énergies avec des temps de changement courts entre le changeur côté robot et le changeur côté outil afin d'alimenter l'outil avec les énergies nécessaires.

Avantages – Vos bénéfices

S'adapte parfaitement pour une combinaison facile avec les changeurs outils SCHUNK

Large gamme de variantes différentes pour le passage de différentes énergies

Variété de module le module approprié pour le transfert d'énergie requis pour toutes les tailles de changeurs outils SCHUNK

Variantes avec sortie de câble radiale, axiale et latérale pour un encombrement réduit dans les espaces restreints

Combinaison de plusieurs modules optionnels pour une flexibilité maximale du changeur outils

Usure minimum pour un nombre élevé de cycles de changement et une longue durée de vie

Conceptions spécifique client disponibles sur demande la solution adaptée à toute application

Connecteur de câble, rallonges et capots de protection disponibles sur demande pour une solution globale complète d'une unique source



Exemple d'application



① Changeurs d'outils automatiques CPS

② Modules optionnels COS

③ Magasin de stockage modulaire CTS

④ Pince universelle EGU

⑤ Pince parallèle à 2 doigts JGP-P

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Changeur outils




Changeur outils manuel



Système de changement de palette

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.

Vue d'ensemble des modules en option et du schéma de fixation



Versions spéciales avec joint ou lubrification modifiés disponibles sur demande

COS P186

Modules




Caractéristiques techniques

Description		COS P186-K	COS P186A-K	COS P186-A	COS P186A-A
ID		1586862	1586866	1586861	1586864
Convient pour		Tête de changement	Tête de changement	Outil	Outil
Schéma de vissage		J/B	J/B	J/B	J/B
Type de transmission		Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Poids	[kg]	0.14	0.16	0.16	0.16
Température ambiante min./max.	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Sortie de raccordement		radial	axial	radial	axial
Nombre de passages de fluide		6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"
Type d'énergie		Air, vide	Air, vide	Air, vide	Air, vide
Débit volumique maximal par passage		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
Pression d'utilisation maximale	[bar]	8	8	8	8
Caractéristiques spécifiques		COS P186-K et COS P186A-K sont compatibles avec COS P186-A et COS P186A-A, respectivement.	COS P186-K et COS P186A-K sont compatibles avec COS P186-A et COS P186A-A, respectivement.	COS P186-A et COS P186A-A sont compatibles avec COS P186-K et COS P186A-K, respectivement.	COS P186-A et COS P186A-A sont compatibles avec COS P186-K et COS P186A-K, respectivement.

 Ce module est également compatible avec le changeur outils CPB.


Combinaison COS P186-K et COS P186-A



⑫ Côté maître

⑬ Côté adaptateur


Combinaison COS P186-K et COS P186-A avec axes



⑫ Côté maître

⑬ Côté adaptateur


Combinaison COS P186A-K et COS P186A-A



⑫ Côté maître

⑬ Côté adaptateur


Combinaison COS P186A-K et COS P186A-A avec axes



⑫ Côté maître

⑬ Côté adaptateur

Options de combinaison P186 et P186A



⑨⑩ COS P186-K

⑨② COS P186-A

⑨① COS P186A-K

⑨③ COS P186A-A



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

