Hand in hand for tomorrow

Datový list výrobku

Průchozí moduly COB A10M5

Kompaktní. Spolehlivý. Flexibilní.

Volitelné moduly COB

Volitelné moduly pro průchod různých médií, jako jsou elektrické signály, pneumatika, kapaliny a vakuum.

Oblast použití

Pro rychlý přenos médií s krátkou dobou výměny mezi výměnnou hlavou a výměnným adaptérem, aby bylo možné zásobit koncový efektor požadovaným médiem.

Výhody – Přínos pro Vás

Kompaktní konstrukce zajišťuje nízký rušivý obrys

široký sortiment různých variant pro průchod různých médií

Standardizované šroubové připojení umožňuje rychlou a snadnou montáž na systém výměny nástrojů SCHUNK

Kombinace několika volitelných modulů pro maximální flexibilitu systému výměny nástrojů

Propracovaný design představuje kombinaci spolehlivosti a dlouhé životnosti

Na vyžádání jsou k dispozici zakázková provedení vhodné řešení pro jakoukoli aplikaci

Kabelový konektor, prodloužení kabelu a ochranné kryty k dispozici na vyžádání pro ucelené komplexní řešení od jednoho dodavatele

Příklad aplikace

① **Automatický systém výměny nástrojů CPB**

② **Volitelné moduly COB**

③ **2prsté paralelní chapadlo PGN-plus-P**

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Systém výměny nástrojů

Manuální výměnný systém

Systém pro výměnu palet

ⓘ Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

COB A10M5

Průchozí moduly

Technické údaje

Popis		COB A10M5-K	COB A10M5-A
ID		1586357	1586141
Vhodné pro		Výměnná hlava	Nástroj
Schéma šroubování		B	B
Typ přenosu		Pneumatika	Pneumatika
Vlastní hmotnost	[kg]	0.13	0.13
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/60	5/60
Výstupní připojení		radiální	radiální
Počet průchodů médií		10x M5	10x M5
Typ média		Vzduch, vakuum	Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Max. provozní tlak	[bar]	8	8

Kombinace COB A10M5-K a COB A10M5-A



12 Strana masteru

13 Strana adaptéru

SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik
Greiftechnik
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

2026-03-02 © 2026 SCHUNK SE & Co. KG