



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

フィードスルーモジュール COS P186

頑丈 高信頼性。柔軟性 オプションのモジュール COS

電気信号、空気圧、流体、真空など、さまざまな媒体を通して供給するオプションモジュール。

適用分野

エンドエフェクターに必要な媒体を供給するために、チェンジマスターとチェンジアダプターを短時間で交換し、高速の媒体搬送を実現します。

利点と特長

パーフェクトなフィット SCHUNK のツールチェンジャーと簡単に組み合わせられます

さまざまなバリエーションモデルの幅広い範囲 さまざまなメディアフィードスルー向け

各種モジュール あらゆるサイズの SCHUNK ツールチェンジャーに対応する、必要な媒体の搬送に最適なモジュール

放射部、軸、また側面のケーブルアウトレット付きコネクター・バリエーションモデル 低い干渉輪郭で制約のあるスペースにぴったり

複数のオプションモジュールのコンビネーション ツールチェンジャーの柔軟性を最大化

摩耗を最小限に 多くのチェンジサイクルに耐える長い耐用寿命

お客様固有のカスタム設計もご要望に応じて利用可能 あらゆるアプリケーションに適したソリューション

ケーブルコネクター、延長ケーブルおよびプロテクション・カバーをご要望に応じて利用可能 ワンストップで包括的な完全ソリューションを提供



アプリケーション事例



- ① 自動ツールチェンジャーCPS
- ③ モジュラーカートリッジ CTS
- ⑤ 2爪平行グリッパーJGP-P
- ② オプションのモジュール COS
- ④ 汎用グリッパー EGU

その他の SCHUNK 製品...

以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



ツールチェンジャー



手動チェンジシステム



パレットチェンジシステム

- ① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

オプションのモジュールと取り付けパターンの概要

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
オプションのモジュール 以下 に対応:								
信号								
動力								
サーボ								
通信								
溶接								
空圧式								
真空 (バキューム)								
液体								
油圧								
適合した S1 ネジ接続図								
CPS 001								
適合した S7 ネジ接続図								
CPS 007								
CPS 011								
適合した K ネジ接続図								
CPS 020								
CPS 021 サイド A								
CPS 060 サイド A								
適合した J ネジ接続図								
アダプタープレート付き CPS 021 サイド B								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
アダプタープレート付き CPS 060 サイド B								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
L ネジ接続図 対応:								
CPS 210 取り付け面 B、C、D								
CPS 310 取り付け面 B、C、D								
CPS 510 取付面 B、C、D								
L1 ネジ接続図 対応:								
CPS 210 取り付け面 A								
L2 ネジ接続図 対応:								
CPS 310 取り付け面 A								
CPS 510 取り付け面 A								

ご要望に応じて、シールまたは潤滑剤を変更した特別な設計をご利用いただけます。

COS P186

フィードスルーモジュール




技術データ

説明		COS P186-K	COS P186A-K	COS P186-A	COS P186A-A
ID		1586862	1586866	1586861	1586864
適した用途		交換ヘッド	交換ヘッド	ツール	ツール
ネジ接続の図		J/B	J/B	J/B	J/B
伝送のタイプ		空圧式	空圧式	空圧式	空圧式
重量	[kg]	0.14	0.16	0.16	0.16
最低 / 最高周囲温度	[° C]	5/60	5/60	5/60	5/60
出力口接続		径方向	軸方向	径方向	軸方向
フルードフィードスルーの数		6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"
媒体のタイプ		空気、真空	空気、真空	空気、真空	空気、真空
流体フィードスルーあたりの最大流量		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
最大作動圧	[bar]	8	8	8	8
特殊な特性		COS P186-K および COS P186A-K は、それぞれ COS P186-A および COS P186A-A と互換性があります。	COS P186-K および COS P186A-K は、それぞれ COS P186-A および COS P186A-A と互換性があります。	COS P186-A および COS P186A-A は、それぞれ COS P186-K および COS P186A-K と互換性があります。	COS P186-A および COS P186A-A は、それぞれ COS P186-K および COS P186A-K と互換性があります。

① このフィードスルーモジュールはCPBツールチェンジャーに対しても互換性があります。


COS P186-K と COS P186-A の組み合わせ



⑫ マスター側

⑬ アダプター側


COS P186-K と COS P186-A の組み合わせ (ボルト付き)



⑫ マスター側

⑬ アダプター側


COS P186A-K と COS P186A-A の組み合わせ



⑫ マスター側

⑬ アダプター側


COS P186A-K と COS P186A-A の組み合わせ (ボルト付き)



⑫ マスター側

⑬ アダプター側

組み合わせオプション P186 と P186A



⑨⑩ COS P186-K

⑨② COS P186-A

⑨① COS P186A-K

⑨③ COS P186A-A



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

