



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COS P186

Прочные. Надежный Гибкость.

Оptionальные модули COS

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Идеально подходит для простой интеграции с устройствами смены инструмента SCHUNK

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Многообразие модулей для каждого типоразмера устройств смены инструмента SCHUNK — подходящий модуль для требуемой передачи среды

Варианты соединителей с радиальным, осевым и боковым кабельным выводом для малого контура помех в ограниченном пространстве

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Минимальный износ для большого количества циклов смены и большого срока службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



- ① Автоматические устройства смены инструмента CPS
- ③ Модульная стойка для хранения CTS
- ⑤ Двухпальцевый параллельный захват JGP-P
- ② Опциональные модули COS
- ④ Универсальный захват EGU

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента




Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

- ① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

Обзор опциональных модулей и схема монтажа



Специальные исполнения с другими схемами уплотнения или системой смазки поставляются по запросу

COS P186

Модули сквозной подачи




Технические характеристики

Описание		COS P186-K	COS P186A-K	COS P186-A	COS P186A-A
Идент. №		1586862	1586866	1586861	1586864
Подходит к		Сменная головка	Сменная головка	Инструмент	Инструмент
Схема винтовых креплений		J/B	J/B	J/B	J/B
Тип передачи		Пневматика	Пневматика	Пневматика	Пневматика
Масса	[kg]	0.14	0.16	0.16	0.16
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Выпускное соединение		радиальный	осевой	радиальный	осевой
Кол-во сквозных соединений для передачи сред		6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"
Тип среды		Воздух, вакуум	Воздух, вакуум	Воздух, вакуум	Воздух, вакуум
Макс. объемный расход на сквозную подачу жидкости		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
Макс. рабочее давление	[bar]	8	8	8	8
Особые характеристики		COS P186-K и COS P186A-K совместимы соответственно с COS P186-A и COS P186A-A.	COS P186-K и COS P186A-K совместимы соответственно с COS P186-A и COS P186A-A.	COS P186-A и COS P186A-A совместимы соответственно с COS P186-K и COS P186A-K.	COS P186-A и COS P186A-A совместимы соответственно с COS P186-K и COS P186A-K.

① Этот модуль сквозной подачи также совместим с устройством смены инструмента CPB.


Комбинация COS P186-K и COS P186-A



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона


Комбинация COS P186-K и COS P186-A с болтом



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона


Комбинация COS P186A-K и COS P186A-A



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона


Комбинация COS P186A-K и COS P186A-A с болтом



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

Комбинированные функции P186 и P186A



90 COS P186-K

92 COS P186-A

91 COS P186A-K

93 COS P186A-A



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

