



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COS P186

Robusto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COS

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Si adatta perfettamente per una facile combinazione con i cambi utensili SCHUNK

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Varietà di moduli il modulo appropriato per il trasferimento dei fluidi richiesto per ogni dimensione di cambi utensili SCHUNK

Varianti di connettore con uscita cavo radiale, assiale e laterale per un ridotto profilo d'ingombro in spazi ristretti

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Usura minima per un elevato numero di cicli di cambio e una lunga durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



- ① Cambi utensili automatici CPS
- ③ Magazzino modulare CTS
- ⑤ Pinza a 2 griffe parallele JGP
- ② Moduli opzionali COS
- ④ Pinza universale EGU

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile




Sistema di cambio manuale



Sistema di cambio di pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

Panoramica dei moduli opzionali e dello schema di montaggio



Esecuzioni speciali con guarnizioni o lubrificazione modificata sono disponibili su richiesta

COS P186

Moduli passanti




Dati tecnici

Descrizione		COS P186-K	COS P186A-K	COS P186-A	COS P186A-A
ID		1586862	1586866	1586861	1586864
Adatto a		Testa di cambio	Testa di cambio	Utensile	Utensile
Diagramma di collegamento viti		J/B	J/B	J/B	J/B
Tipo di trasmissione		Impianto pneumatico	Impianto pneumatico	Impianto pneumatico	Impianto pneumatico
Peso	[kg]	0.14	0.16	0.16	0.16
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Attacco di uscita		Radiale	Assiale	Radiale	Assiale
Numero dei passaggi fluidi		6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"	6x G1/8"
Tipo di mezzo		Aria, vuoto	Aria, vuoto	Aria, vuoto	Aria, vuoto
Portata massima in volume per distribuzione fluidi		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
Pressione di esercizio max.	[bar]	8	8	8	8
Proprietà speciali		COS P186-K e COS P186A-K sono compatibili rispettivamente con COS P186-A e COS P186A-A.	COS P186-K e COS P186A-K sono compatibili rispettivamente con COS P186-A e COS P186A-A.	COS P186-A e COS P186A-A sono compatibili rispettivamente con COS P186-K e COS P186A-K.	COS P186-A e COS P186A-A sono compatibili rispettivamente con COS P186-K e COS P186A-K.

❗ Questo modulo passante è compatibile anche con il cambio utensile CPB.


Combinazione COS P186-K e COS P186-A



12 Lato master

13 Lato adattatore


Combinazione COS P186-K e COS P186-A con perno



12 Lato master

13 Lato adattatore


Combinazione COS P186A-K e COS P186A-A



12 Lato master

13 Lato adattatore


Combinazione COS P186A-K e COS P186A-A con perno



12 Lato master

13 Lato adattatore

Opzioni di combinazione P186 e P186A



90 COS P186-K

92 COS P186-A

91 COS P186A-K

93 COS P186A-A



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

