



Hand in hand for tomorrow



## 제품 데이터 시트

### 피드 스루 모듈 COB V1A

## 작은 크기. 안정성. 유연성. 옵션 모듈 COB

전기 신호, 공압, 유체 및 진공과 같은 다양한 매체를 통해 공급하기 위한 옵션 모듈.

### 적용분야

필요한 매체를 엔드 이펙터에 공급하기 위해 체인지 마스터와 체인지 어댑터 간의 교체 시간 단축으로 빠른 매체 전송이 가능합니다.

### SCHUNK 고객이 얻는 혜택

소형 디자인 낮은 간섭 윤곽을 보장

여러 유형의 다양한 제품군 다양한 매체의 피드 스루용

표준화된 나사 연결 SCHUNK 톨 교환기에 빠르고 쉽게 장착 가능

여러 옵션 모듈의 콤비네이션 톨 교환기의 최대 유연성을 위해

세련된 디자인 신뢰성과 내구성의 결합을 보장

요청 시 고객별 디자인 제공 가능 어떤 적용분야에도 적합한 솔루션

요청 시 케이블 커넥터, 케이블 연장 및 보호 커버 제공 한 소스로부터 공급받는 종합적이고 완전한 솔루션을 위해



## 적용 예시



① 자동 톨 교환기 CPB

② 옵션 모듈 COB

③ 2조 평행 그리퍼 PGN-plus-P

## SCHUNK는 더 많은 것을 제공합니다...

다음 구성품은 제품을 더욱 더 생산적으로 만들어 줍니다 - 최고의 기능, 유연성, 신뢰성, 그리고 생산 제어를 위해 적합한 추가품입니다.



툴 교환기



수동 교환 시스템




팔레트 교환 시스템

① 이들 제품에 대한 자세한 내용은 다음 제품 페이지나 [schunk.com](http://schunk.com)에서 확인할 수 있습니다.

# COB V1A


피드 스루 모듈



## 기술 데이터

| 설명                 |      | COB V1A-K | COB V1A-A |
|--------------------|------|-----------|-----------|
| ID                 |      | 1604606   | 1604610   |
| 다음에 적합함            |      | 헤드 교체     | 틀         |
| 나사 연결 다이어그램        |      | B         | B         |
| 전송 유형              |      | 진공        | 진공        |
| 중량                 | [kg] | 0.42      | 0.38      |
| 최저/최고 주위 온도        | [°C] | 5/60      | 5/60      |
|                    |      |           |           |
| 콘센터 연결             |      | 측 방향      | 측 방향      |
|                    |      |           |           |
| 유체 피드 스루 수         |      | 1x G3/2"  | 1x G3/2"  |
| 매질의 유형             |      | 진공        | 진공        |
| 유체 피드 스루당 최대 체적 유량 |      | G3/2"     | G3/2"     |

## COB V1A-K와 COB V1A-A의 조합



⑫ 마스터 사이드

⑬ 어댑터측



**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[info@de.schunk.com](mailto:info@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)

Folgen Sie uns | *Follow us*

