



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COB CI01

Compact. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COB

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Compact ontwerp Zorgt voor een lage interferentiecontour

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Gestandaardiseerd schroefverbinding Maakt snelle en eenvoudige montage op SCHUNK-gereedschapswisselaars mogelijk

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Verfijnd ontwerp Zorgt voor een combinatie van betrouwbaarheid en duurzaamheid

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPB

② Optionele modules COB

③ Tweevinger-parallelgrijper PGN-plus-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapswisselaar



Handwisselsysteem



Palletwisselsysteem

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

COB CI01


Doorvoermodule



Technische gegevens

Beschrijving		COB CI01-K	COB CI01-A
IDnr.		1586418	1586416
Geschild op		Wisselkop	Gereedschap
Schroefaansluitschema		B	B
Overdrachtstype		Communicatie	Communicatie
Gewicht	[kg]	0.051	0.054
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Beschermklasse IP		IP64 (alleen in gekoppelde toestand)	IP64 (alleen in gekoppelde toestand)
Bussysteem		I0-Link klasse B	I0-Link klasse B
Aantal pincontacten		5	5
Gelijkspanning	[V DC]	48	48
Elektrische aansluiting		M12-stekker, A-gecodeerd, 5-polig	M12-aansluiting, A-gecodeerd, 5-polig
Uitgang aansluiting		radiaal	radiaal
Nominale stroomoutput	[A]	4	4
Nominale stroom logica	[A]	2	2


Combinatie COB CI01-K en COB CI01-A



12 Masterzijde

13 Adapterzijde

Pintoewijzing voor COB CI01-K en COB CI01-A




12 Masterzijde

13 Adapterzijde

90 M12-stekker, A-gecodeerd, 5-polig

91 M12-aansluiting, A-gecodeerd, 5-polig

Kabelplug/kabelverlenging



90 Stekker/rechte contactdoos

91 Connector/hoekcontactdoos

Andere kabellengten op aanvraag.

Beschrijving	IDnr.	
Haakse kabelstekker		
KBU-M12-W 5AP	1628055	
KST-M12-W 5AP	1628058	
Rechte kabelstekker		
KBU-M12-G 5AP	1628057	
KST-M12-G 5AP	1628059	
Kabelverlenging		
KV SG125AP-BG125AP-0030	1628050	
KV SG125AP-BW125AP-0030	1628051	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

