



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COB CI01

Compatto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COB

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Tipo di costruzione compatto Garantisce un profilo d'ingombro ridotto

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Collegamento a vite standard Permette un montaggio rapido e semplice sui cambi utensili SCHUNK

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Design sofisticato Garantisce una combinazione di affidabilità e durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



① Cambi utensili automatici CPB

② Moduli opzionali COB

③ Pinza parallela a 2 griffe
PGN-plus-P

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile



Sistema di cambio
manuale



Sistema di cambio di
pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

COB CI01


Moduli passanti



Dati tecnici

Descrizione		COB CI01-K	COB CI01-A
ID		1586418	1586416
Adatto a		Testa di cambio	Utensile
Diagramma di collegamento viti		B	B
Tipo di trasmissione		Comunicazione	Comunicazione
Peso	[kg]	0.051	0.054
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60
Classe di protezione IP		IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)
Sistema bus		IO-Link Class B	IO-Link Class B
Numero di contatti pin		5	5
Tensione continua	[V DC]	48	48
Collegamento elettronica		Spina M12, codifica A, 5 poli	Preso M12, codifica A, 5 poli
Attacco di uscita		Radiale	Radiale
Uscita corrente nominale	[A]	4	4
Corrente nominale logica	[A]	2	2


Combinazione COB CI01-K e COB CI01-A



12 Lato master

13 Lato adattatore

Assegnazione dei pin per COB CI01-K e COB CI01-A




12 Lato master

13 Lato adattatore

90 Spina M12, codifica A, 5 poli

91 Presa M12, codifica A, 5 poli

Spina per cavo/prolunga per cavo



90 Spina/presa diretta

91 Connettore/presa angolare

Altri diametri del gambo su richiesta.

Descrizione	ID	
Connettore per cavo angolato		
KBU-M12-W 5AP	1628055	
KST-M12-W 5AP	1628058	
Connettore per cavo diritto		
KBU-M12-G 5AP	1628057	
KST-M12-G 5AP	1628059	
Prolunga per cavo		
KV SG125AP-BG125AP-0030	1628050	
KV SG125AP-BW125AP-0030	1628051	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

