



Hand in hand for tomorrow



제품 데이터 시트

피드 스루 모듈 COB P2

작은 크기. 안정성. 유연성. 옵션 모듈 COB

전기 신호, 공압, 유체 및 진공과 같은 다양한 매체를 통해 공급하기 위한 옵션 모듈.

적용분야

필요한 매체를 엔드 이펙터에 공급하기 위해 체인지 마스터와 체인지 어댑터 간의 교체 시간 단축으로 빠른 매체 전송이 가능합니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

소형 디자인 낮은 간섭 윤곽을 보장

여러 유형의 다양한 제품군 다양한 매체의 피드 스루용

표준화된 나사 연결 SCHUNK 톨 교환기에 빠르고 쉽게 장착 가능

여러 옵션 모듈의 콤비네이션 톨 교환기의 최대 유연성을 위해

세련된 디자인 신뢰성과 내구성의 결합을 보장

요청 시 고객별 디자인 제공 가능 어떤 적용분야에도 적합한 솔루션

요청 시 케이블 커넥터, 케이블 연장 및 보호 커버 제공 한 소스로부터 공급받는 종합적이고 완전한 솔루션을 위해



적용 예시



① 자동 톨 교환기 CPB

② 옵션 모듈 COB

③ 2조 평행 그리퍼 PGN-plus-P

SCHUNK는 더 많은 것을 제공합니다...

다음 구성품은 제품을 더욱 더 생산적으로 만들어 줍니다 - 최고의 기능, 유연성, 신뢰성, 그리고 생산 제어를 위해 적합한 추가품입니다.



툴 교환기



수동 교환 시스템



팔레트 교환 시스템

① 이들 제품에 대한 자세한 내용은 다음 제품 페이지나 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

COB P2


피드 스루 모듈



기술 데이터

설명		COB P2-K	COB P2-A
ID		1607006	1607007
다음에 적합함		헤드 교체	틀
나사 연결 다이어그램		B	B
전송 유형		서보	서보
중량	[kg]	0.17	0.17
최저/최고 주위 온도	[°C]	5/60	5/60
보호 클래스 IP		IP64(결합 상태에서만)	IP64(결합 상태에서만)
핀 접점 수		6	6
정격 전류	[A]	5	5
교류 전압	[V AC]	48	48
직류 전압	[V DC]	74	74
전기 연결		M23 커넥터, 9-핀	M23 소켓, 9-핀
콘센터 연결		반지름 방향	반지름 방향
핀 접점 수		3	3
정격 전류	[A]	15	15
교류 전압	[V AC]	48	48
직류 전압	[V DC]	74	74
특별 속성		커넥터 하우징의 차폐는 핀 블록을 통해 이루어지며, 전기 회로(신호 및 전력)는 전류에 의해 분리됩니다.	커넥터 하우징의 차폐는 핀 블록을 통해 이루어지며, 전기 회로(신호 및 전력)는 전류에 의해 분리됩니다.


COB P2-K와 COB P2-A의 조합



⑫ 마스터 사이드

⑬ 어댑터측

COB P2-K 및 COB P2-A에 대한 핀 할당



⑫ 마스터 사이드


⑬ 어댑터측

⑨⑩ M23 커넥터, 9-핀

⑨① M23 소켓, 9-핀

⑨② 안내 핀

케이블 플러그/케이블 확장



⑨⑩ 플러그/소켓 스트레이트

⑨① 커넥터/각형 소켓

요청 시 기타 케이블 길이 제공.

설명	ID
각형 케이블 커넥터	
KAS-REP10-K-90	30081323
직선형 케이블 커넥터	
KAS-REP10-A-0	1644046



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

