



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COB CB1

Компактные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COB

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Компактная конструкция снижает мешающий контур до минимума

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Стандартизированные винтовые соединения обеспечивает простую и быструю установку на устройства смены инструмента SCHUNK

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Продуманная конструкция гарантирует одновременно высокую надежность и длительный срок службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



① Автоматические устройства смены инструмента CPB

② Опциональные модули COB

③ Двухпальцевый параллельный захват PGN-plus-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента



Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

COB CB1


Модули сквозной подачи



Технические характеристики


Описание		COB CB1-K	COB CB1-A
Идент. №		1586376	1586375
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		В	В
Тип передачи		Передача данных	Передача данных
Масса	[kg]	0.043	0.046
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)
Шинная система		EtherNet, EtherCat, PROFINET	EtherNet, EtherCat, PROFINET
Скорость передачи	[Mbit/s]	100	100
Количество штырьковых контактов		4	4
Номинальный ток	[A]	2	2
Постоянное напряжение	[V DC]	48	48
Электрическое соединение		Гнездо M8, маркировка D, 4 контакта	Гнездо M8, маркировка D, 4 контакта
Выпускное соединение		радиальный	радиальный

Комбинация COB CB1-K и COB CB1-A




12 Ведущая сторона 13 Переходная сторона

Назначение контактов для COB CB1-K и COB CB1-A



12 Ведущая сторона 13 Переходная сторона 90 Гнездо M8, маркировка D, 4 контакта 91 Гнездо M8, маркировка D, 4 контакта

Кабельный штекер / удлинитель кабеля



90 Штекер/розетка, прямые 91 Соединитель / Угловой разъем

Другие длины кабеля по запросу.

Описание	Идент. №	
Прямой кабельный соединитель		
KST-M8-G 4DP	1628054	
Удлинительный кабель		
KV SG084DP-SG084DP-0030	1627617	
KV SG084DP-SW084DP-0030	1627619	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

