



Hand in hand for tomorrow



제품 데이터 시트

피드 스루 모듈 COB CB6

## 작은 크기. 안정성. 유연성. 옵션 모듈 COB

전기 신호, 공압, 유체 및 진공과 같은 다양한 매체를 통해 공급하기 위한 옵션 모듈.

### 적용분야

필요한 매체를 엔드 이펙터에 공급하기 위해 체인지 마스터와 체인지 어댑터 간의 교체 시간 단축으로 빠른 매체 전송이 가능합니다.

### SCHUNK 고객이 얻는 혜택

소형 디자인 낮은 간섭 윤곽을 보장

여러 유형의 다양한 제품군 다양한 매체의 피드 스루용

표준화된 나사 연결 SCHUNK 톨 교환기에 빠르고 쉽게 장착 가능

여러 옵션 모듈의 콤비네이션 톨 교환기의 최대 유연성을 위해

세련된 디자인 신뢰성과 내구성의 결합을 보장

요청 시 고객별 디자인 제공 가능 어떤 적용분야에도 적합한 솔루션

요청 시 케이블 커넥터, 케이블 연장 및 보호 커버 제공 한 소스로부터 공급받는 종합적이고 완전한 솔루션을 위해



## 적용 예시



① 자동 톨 교환기 CPB

② 옵션 모듈 COB

③ 2조 평행 그리퍼 PGN-plus-P

## SCHUNK는 더 많은 것을 제공합니다...

다음 구성품은 제품을 더욱 더 생산적으로 만들어 줍니다 - 최고의 기능, 유연성, 신뢰성, 그리고 생산 제어를 위해 적합한 추가품입니다.



툴 교환기



수동 교환 시스템



팔레트 교환 시스템

① 이들 제품에 대한 자세한 내용은 다음 제품 페이지나 [schunk.com](http://schunk.com)에서 확인할 수 있습니다.

# COB CB6


피드 스루 모듈



## 기술 데이터

| 설명          |        | COB CB6-K          | COB CB6-A         |
|-------------|--------|--------------------|-------------------|
| ID          |        | 1586415            | 1586412           |
| 다음에 적합함     |        | 헤드 교체              | 틀                 |
| 나사 연결 다이어그램 |        | B                  | B                 |
| 전송 유형       |        | 통신                 | 통신                |
| 중량          | [kg]   | 0.05               | 0.054             |
| 최저/최고 주위 온도 | [°C]   | 5/60               | 5/60              |
| 보호 클래스 IP   |        | IP64(결합 상태에서만)     | IP64(결합 상태에서만)    |
| Bus 시스템     |        | 모드버스               | 모드버스              |
| 핀 접점 수      |        | 5                  | 5                 |
| 직류 전압       | [V DC] | 48                 | 48                |
| 전기 연결       |        | M12 커넥터, A-코드, 4-핀 | M12 소켓, A-코드, 4-핀 |
| 콘센터 연결      |        | 반지름 방향             | 반지름 방향            |
| 공칭 전류 출력    | [A]    | 4                  | 4                 |
| 정격 전류 논리    | [A]    | 2                  | 2                 |


## COB CB6-K와 COB CB6-A의 조합



⑫ 마스터 사이드

⑬ 어댑터측

## COB CB6-K 및 COB CB6-A에 대한 핀 할당




⑫ 마스터 사이드

⑬ 어댑터측

⑨⑩ M12 커넥터, A-코드, 4-핀

⑨① M12 소켓, A-코드, 4-핀

## 케이블 플러그/케이블 확장



⑨⑩ 플러그/소켓 스트레이트

⑨① 커넥터/각형 소켓

요청 시 기타 케이블 길이 제공.

| 설명            | ID      |  |
|---------------|---------|--|
| 각형 케이블 커넥터    |         |  |
| KBU-M12-W 4AP | 1628066 |  |
| KST-M12-W 4AP | 1628068 |  |
| 직선형 케이블 커넥터   |         |  |
| KBU-M12-G 4AP | 1628067 |  |
| KST-M12-G 4AP | 1628069 |  |



**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[info@de.schunk.com](mailto:info@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)

Folgen Sie uns | *Follow us*

