



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COS HB2

Robusto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COS

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Si adatta perfettamente per una facile combinazione con i cambi utensili SCHUNK

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Varietà di moduli il modulo appropriato per il trasferimento dei fluidi richiesto per ogni dimensione di cambi utensili SCHUNK

Varianti di connettore con uscita cavo radiale, assiale e laterale per un ridotto profilo d'ingombro in spazi ristretti

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Usura minima per un elevato numero di cicli di cambio e una lunga durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



- ① Cambi utensili automatici CPS
- ③ Magazzino modulare CTS
- ⑤ Pinza a 2 griffe parallele JGP
- ② Moduli opzionali COS
- ④ Pinza universale EGU

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile



Sistema di cambio manuale



Sistema di cambio di pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

Panoramica dei moduli opzionali e dello schema di montaggio




Esecuzioni speciali con guarnizioni o lubrificazione modificata sono disponibili su richiesta



Dati tecnici

Descrizione		COS HB2-K	COS HB2-A
ID		1586284	1586283
Adatto a		Testa di cambio	Utensile
Diagramma di collegamento viti		L	L
Tipo di trasmissione		Sistema idraulico	Sistema idraulico
Peso	[kg]	1.47	1.3
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60
Attacco di uscita		Assiale	Assiale
Numero dei passaggi fluidi		1x G1/4"	1x G1/4"
Numero dei passaggi fluidi		2x G3/8"	2x G3/8"
Tipo di mezzo		Idraulico, acqua	Idraulico, acqua
Portata massima in volume per distribuzione fluidi		1.300 l/min (G1/4")	1.300 l/min (G1/4")
Portata massima in volume per distribuzione fluidi		1.460 l/min (G3/8")	1.460 l/min (G3/8")
Pressione di esercizio max.	[bar]	158	158
Proprietà speciali		Modulo idraulico per la trasmissione di fluido idraulico fino a una pressione di esercizio di 158 bar.	Modulo idraulico per la trasmissione di fluido idraulico fino a una pressione di esercizio di 158 bar.


Combinazione COS HB2-K e COS HB2-A



12 Lato master

13 Lato adattatore

Copertura COS HC2-A



90 Cambi utensili automatici CPS

92 Copertura COS HC2-A

91 Modulo opzionale COS master

Descrizione	ID	Adatto per
Copertura		
COS HC2-A	1586300	Moduli idraulici COS HB2-K e COS HB6-K



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

