



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COS F2HG14A

Robusto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COS

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Si adatta perfettamente per una facile combinazione con i cambi utensili SCHUNK

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Varietà di moduli il modulo appropriato per il trasferimento dei fluidi richiesto per ogni dimensione di cambi utensili SCHUNK

Varianti di connettore con uscita cavo radiale, assiale e laterale per un ridotto profilo d'ingombro in spazi ristretti

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Usura minima per un elevato numero di cicli di cambio e una lunga durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



- ① Cambi utensili automatici CPS
- ③ Magazzino modulare CTS
- ⑤ Pinza a 2 griffe parallele JGP
- ② Moduli opzionali COS
- ④ Pinza universale EGU

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile




Sistema di cambio manuale



Sistema di cambio di pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

Panoramica dei moduli opzionali e dello schema di montaggio



Esecuzioni speciali con guarnizioni o lubrificazione modificata sono disponibili su richiesta

COS F2HG14A

Moduli passanti




Dati tecnici

Descrizione		COS F2HG14A-K	COS F2HG14A-A
ID		1586502	1586501
Adatto a		Testa di cambio	Utensile
Diagramma di collegamento viti		J	J
Tipo di trasmissione		Sistema idraulico	Sistema idraulico
Peso	[kg]	0.71	0.61
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60
Attacco di uscita		Assiale	Assiale
Numero dei passaggi fluidi		2x G1/4"	2x G1/4"
Tipo di mezzo		Idraulico, acqua	Idraulico, acqua
Portata massima in volume per distribuzione fluidi		1.300 l/min (G1/4")	1.300 l/min (G1/4")
Pressione di esercizio max.	[bar]	160	160
Proprietà speciali		La pressione può essere applicata ad una sola porta in qualsiasi momento. L'elevata pressione crea forze di separazione, che riducono notevolmente la massa aggiuntiva applicata al cambio utensili. Le porte sono autosigillanti. Tuttavia, sulla superficie delle porte potrebbe rimanere una piccola quantità di residuo liquido quando sono scollegate. La quantità di liquido dipende in larga misura dal tipo di fluido trattato.	La pressione può essere applicata ad una sola porta in qualsiasi momento. L'elevata pressione crea forze di separazione, che riducono notevolmente la massa aggiuntiva applicata al cambio utensili. Le porte sono autosigillanti. Tuttavia, sulla superficie delle porte potrebbe rimanere una piccola quantità di residuo liquido quando sono scollegate. La quantità di liquido dipende in larga misura dal tipo di fluido trattato.

❶ Non adatta per le misure CPS 040 e CPS 041.

Combinazione COS F2HG14A-K e COS F2HG14A-A



⑫ Lato master

⑬ Lato adattatore



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

