



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COS JUx

Robuust. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COS

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Past perfect voor eenvoudige combinatie met SCHUNK-gereedschapswisselaars

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Verscheidenheid aan modules voor elke grootte van de SCHUNK-gereedschapswisselaars de passende module voor de gewenste mediaoverdracht

Connectorvarianten met radiale, axiale en zijdelingse kabeluitgang voor een lage interferentiecontour in beperkte ruimtes

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Minimale slijtage voor een groot aantal wisselcycli en een lange levensduur

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPS

② Optionele modules COS

③ Modulair opbergrek CTS

④ Universele gripper EGU

⑤ Tweevinger-parallelgrijper JGP-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapwisselaar



Handwisselsysteem



Palletwisselsysteem

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

Overzicht van optionele modules en aansluitdiagram



Speciale uitvoeringen met aangepaste afdichtingen of smering zijn op aanvraag beschikbaar




Technische gegevens

Beschrijving		COS JU2-K	COS JU3-K
IDnr.		1586306	1586308
Geschild op		Wisselkop	Wisselkop
Schroefaansluitschema		L1	L2
Gewicht	[kg]	0.58	0.6
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/50	5/50
Beschermklasse IP		IP20	IP20
Wisselspanning	[V AC]	24	24
Gelijkspanning	[V DC]	24	24
Uitgang aansluiting		tangentieel	tangentieel
Soort medium		Lucht	Lucht
Max. werkdruk	[bar]	6.9	6.9
Speciale eigenschappen		Ventielmodule met bi-stabiele richtingsregelklep voor het aansturen van de CPS-K. Geïntegreerd pinblok voor besturing via geschikte besturingsmodule. Pneumatische aansluiting 1xG1/4".	Ventielmodule met bi-stabiele richtingsregelklep voor het aansturen van de CPS-K. Geïntegreerd pinblok voor besturing via geschikte besturingsmodule. Pneumatische aansluiting 1xG1/4".

- ① Bij gebruik van een pneumatische regelmodule (met geïntegreerd ventiel) op de CPS-K aan kant A is de afstandsplaat COS Z50-A-LD, ID 1584093, ook vereist op de CPS-A.


Combinatie COS JU2-K en afstandsplaat



12 Masterzijde

13 Adapterzijde


Combinatie COS JU3-K en afstandsplaat



12 Masterzijde

13 Adapterzijde

Afstandsplaat



90 Automatische gereedschaps-
wisselaar CPS

92 Optionele module COS-master

91 Afstandsplaat

93 Optionele module COS-master
en adapter

Beschrijving	IDnr.	Geschikt voor
Afstandsplaat		
COS Z50-A-LD	1584093	Besturingsmodules COS JB2-K, COS JB3-K, COS JU2-K en COS JU3-K



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

