



Hand in hand for tomorrow



Fiche technique du produit

Modules COS JUX

Robuste. Fiable. Flexible.

Modules optionnels COS

Modules optionnels pour l'alimentation par différents médias tels que les signaux électriques, les pneumatiques, les fluides et le vide.

Domaines d'application

Pour un passage rapide des énergies avec des temps de changement courts entre le changeur côté robot et le changeur côté outil afin d'alimenter l'outil avec les énergies nécessaires.

Avantages – Vos bénéfices

S'adapte parfaitement pour une combinaison facile avec les changeurs outils SCHUNK

Large gamme de variantes différentes pour le passage de différentes énergies

Variété de module le module approprié pour le transfert d'énergie requis pour toutes les tailles de changeurs outils SCHUNK

Variantes avec sortie de câble radiale, axiale et latérale pour un encombrement réduit dans les espaces restreints

Combinaison de plusieurs modules optionnels pour une flexibilité maximale du changeur outils

Usure minimum pour un nombre élevé de cycles de changement et une longue durée de vie

Conceptions spécifique client disponibles sur demande la solution adaptée à toute application

Connecteur de câble, rallonges et capots de protection disponibles sur demande pour une solution globale complète d'une unique source



Exemple d'application



① Changeurs d'outils automatiques CPS

③ Magasin de stockage modulaire CTS

⑤ Pince parallèle à 2 doigts JGP-P

② Modules optionnels COS

④ Pince universelle EGU

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Changeur outils




Changeur outils manuel



Système de changement de palette

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.

Vue d'ensemble des modules en option et du schéma de fixation



Versions spéciales avec joint ou lubrification modifiés disponibles sur demande




Caractéristiques techniques

Description		COS JU2-K	COS JU3-K
ID		1586306	1586308
Convient pour		Tête de changement	Tête de changement
Schéma de vissage		L1	L2
Poids	[kg]	0.58	0.6
Température ambiante min./max.	[°C]	5/50	5/50
Indice de protection IP		IP20	IP20
Tension alternative	[V AC]	24	24
Tension continue	[V DC]	24	24
Sortie de raccordement		Tangentiel	Tangentiel
Type d'énergie		Air	Air
Pression d'utilisation maximale	[bar]	6.9	6.9
Caractéristiques spécifiques		Module avec valve de contrôle bi-stable pour contrôler le CPS-K. Contacts intégrés pour le contrôle via un module de contrôle approprié. Connexion pneumatique 1x G1/4".	Module avec valve de contrôle bi-stable pour contrôler le CPS-K. Contacts intégrés pour le contrôle via un module de contrôle approprié. Connexion pneumatique 1x G1/4".

❗ En cas d'utilisation d'un module de commande (avec électrovanne intégrée) sur la face A du CPS-K, l'entretoise COS Z50-A-LD, ID 1584093, est nécessaire sur le CPS-A.


Combinaison COS JU2-K et entretoise



12 Côté maître

13 Côté adaptateur


Combinaison COS JU3-K et entretoise



12 Côté maître

13 Côté adaptateur

Plaque de distance



90 Changeur outils automatique
CPS

92 Module en option COS côté
robot

91 Plaque de distance

93 Module en option COS côté
robot et côté outil

Description	ID	Compatible avec
Plaque de distance		
COS Z50-A-LD	1584093	Modules de contrôle COS JB2-K, COS JB3-K, COS JU2-K et COS JU3-K



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

