



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COS JUX

Robusto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COS

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Si adatta perfettamente per una facile combinazione con i cambi utensili SCHUNK

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Varietà di moduli il modulo appropriato per il trasferimento dei fluidi richiesto per ogni dimensione di cambi utensili SCHUNK

Varianti di connettore con uscita cavo radiale, assiale e laterale per un ridotto profilo d'ingombro in spazi ristretti

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Usura minima per un elevato numero di cicli di cambio e una lunga durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



① Cambi utensili automatici CPS

③ Magazzino modulare CTS

⑤ Pinza a 2 griffe parallele JGP

② Moduli opzionali COS

④ Pinza universale EGU

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile




Sistema di cambio manuale



Sistema di cambio di pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

Panoramica dei moduli opzionali e dello schema di montaggio



Esecuzioni speciali con guarnizioni o lubrificazione modificata sono disponibili su richiesta




Dati tecnici

Descrizione		COS JU2-K	COS JU3-K
ID		1586306	1586308
Adatto a		Testa di cambio	Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti		L1	L2
Peso	[kg]	0.58	0.6
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/50	5/50
Classe di protezione IP		IP20	IP20
Tensione alternata	[V AC]	24	24
Tensione continua	[V DC]	24	24
Attacco di uscita		tangenziale	tangenziale
Tipo di mezzo		Aria	Aria
Pressione di esercizio max.	[bar]	6.9	6.9
Proprietà speciali		Modulo valvola con valvola di controllo direzionale bistabile per il controllo del CPS-K. Blocco pin integrato per il controllo tramite modulo di controllo appropriato. Collegamento pneumatico 1x G1/4".	Modulo valvola con valvola di controllo direzionale bistabile per il controllo del CPS-K. Blocco pin integrato per il controllo tramite modulo di controllo appropriato. Collegamento pneumatico 1x G1/4".

- ① Se si utilizza un modulo di controllo pneumatico (con valvola integrata) sul CPS-K sul lato A, la piastra distanziatrice COS Z50-A-LD, ID 1584093, è necessaria anche sul CPS-A.


Combinazione COS JU2-K e piastra distanziatrice



⑫ Lato master

⑬ Lato adattatore


Combinazione COS JU3-K e piastra distanziatrice



⑫ Lato master

⑬ Lato adattatore

Piastra distanziatrice



⑨① Cambio utensili automatico CPS

⑨② Modulo opzionale COS master

⑨① Piastra distanziatrice

⑨③ Modulo opzionale COS master e adattatore

Descrizione	ID	Adatto per
Piastra distanziatrice		
COS Z50-A-LD	1584093	Moduli di controllo COS JB2-K, COS JB3-K, COS JU2-K e COS JU3-K



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

