



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COS JBx

Прочные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COS

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Идеально подходит для простой интеграции с устройствами смены инструмента SCHUNK

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Многообразие модулей для каждого типоразмера устройств смены инструмента SCHUNK — подходящий модуль для требуемой передачи среды

Варианты соединителей с радиальным, осевым и боковым кабельным выводом для малого контура помех в ограниченном пространстве

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Минимальный износ для большого количества циклов смены и большого срока службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



- ① Автоматические устройства смены инструмента CPS
- ③ Модульная стойка для хранения CTS
- ⑤ Двухпальцевый параллельный захват JGP-P
- ② Опциональные модули COS
- ④ Универсальный захват EGU

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента




Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

- ① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

Обзор опциональных модулей и схема монтажа



Специальные исполнения с другими схемами уплотнения или системой смазки поставляются по запросу




Технические характеристики

Описание		COS JB2-K	COS JB3-K
Идент. №		1586302	1586303
Подходит к		Сменная головка	Сменная головка
Схема винтовых креплений		L1	L2
Масса	[kg]	0.75	0.84
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Выпускное соединение		тангенциально	тангенциально
Тип среды		Воздух	Воздух
Макс. рабочее давление	[bar]	6.9	6.9
Особые характеристики		Подключение пневматики (2х G1/4") при использовании с внешним, установленным заказчиком клапаном.	Подключение пневматики (2х G1/4") при использовании с внешним, установленным заказчиком клапаном.

❶ Если пневматический модуль управления установлен на CPS-K со стороны А, то на CPS-A также требуется распорная пластина COS Z50-A-LD, ID 1584093.


Комбинация COS JB2-K и проставки



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона


Комбинация COS JB3-K и проставки



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

Распорная пластина



90 Автоматические устройства смены инструмента CPS

92 Пневматический управляющий модуль

91 Распорная пластина

93 Опциональный модуль COS (ведущая часть) и адаптер

Описание	Идент. №	подходит для
Распорная пластина		
COS Z50-A-LD	1584093	Модули управления COS JB2-K, COS JB3-K, COS JU2-K и COS JU3-K



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

