



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COS JBx

Robuust. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COS

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Past perfect voor eenvoudige combinatie met SCHUNK-gereedschapswisselaars

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Verscheidenheid aan modules voor elke grootte van de SCHUNK-gereedschapswisselaars de passende module voor de gewenste mediaoverdracht

Connectorvarianten met radiale, axiale en zijdelingse kabeluitgang voor een lage interferentiecontour in beperkte ruimtes

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Minimale slijtage voor een groot aantal wisselcycli en een lange levensduur

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPS

② Optionele modules COS

③ Modulair opbergrek CTS

④ Universele gripper EGU

⑤ Tweevinger-parallelgrijper JGP-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapswisselaar




Handwisselsysteem



Palletwisselsysteem

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

Overzicht van optionele modules en aansluitdiagram



Speciale uitvoeringen met aangepaste afdichtingen of smering zijn op aanvraag beschikbaar




Technische gegevens

Beschrijving		COS JB2-K	COS JB3-K
IDnr.		1586302	1586303
Geschikt op		Wisselkop	Wisselkop
Schroefaansluitschema		L1	L2
Gewicht	[kg]	0.75	0.84
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Uitgang aansluiting		tangentieel	tangentieel
Soort medium		Lucht	Lucht
Max. werkdruk	[bar]	6.9	6.9
Speciale eigenschappen		Pneumatische aansluiting (2 x G1/4") bij gebruik met extern, klantgericht ventiel.	Pneumatische aansluiting (2 x G1/4") bij gebruik met extern, klantgericht ventiel.

① Indien een pneumatische regelmodule op de CPS-K aan kant A wordt gebruikt, is ook de afstandsplaat COS Z50-A-LD, ID 1584093, vereist op de CPS-A.


Combinatie COS JB2-K en afstandsplaat



12 Masterzijde

13 Adapterzijde


Combinatie COS JB3-K en afstandsplaat



12 Masterzijde

13 Adapterzijde

Afstandsplaat



90 Automatische gereedschaps-
wisselaars CPS

92 Pneumatische regelmodule

91 Afstandsplaat

93 Optionele module COS-master
en adapter

Beschrijving	IDnr.	Geschikt voor
Afstandsplaat		
COS Z50-A-LD	1584093	Besturingsmodules COS JB2-K, COS JB3-K, COS JU2-K en COS JU3-K



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

