



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COS RE10

Прочные. Надежный Гибкость.

Оptionальные модули COS

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Идеально подходит для простой интеграции с устройствами смены инструмента SCHUNK

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Многообразие модулей для каждого типоразмера устройств смены инструмента SCHUNK — подходящий модуль для требуемой передачи среды

Варианты соединителей с радиальным, осевым и боковым кабельным выводом для малого контура помех в ограниченном пространстве

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Минимальный износ для большого количества циклов смены и большого срока службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



- ① Автоматические устройства смены инструмента CPS
- ② Опциональные модули COS
- ③ Модульная стойка для хранения CTS
- ④ Универсальный захват EGU
- ⑤ Двухпальцевый параллельный захват JGP-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента




Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

- ① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

Обзор опциональных модулей и схема монтажа



Специальные исполнения с другими схемами уплотнения или системой смазки поставляются по запросу

COS RE10


Модули сквозной подачи



Технические характеристики


Описание		COS RE10-K	COS RE10-A
Идент. №		1586653	1586652
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		J	J
Тип передачи		Передача данных	Передача данных
Масса	[kg]	0.17	0.16
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)
Шинная система		EtherNet	EtherNet
Скорость передачи	[Mbit/s]	100	100
Номинальный ток	[A]	1	1
Переменное напряжение	[V AC]	48	48
Постоянное напряжение	[V DC]	48	48
Электрическое соединение		AIDA PushPull-RJ45	AIDA PushPull-RJ45
Выпускное соединение		радиальный	радиальный
Особые характеристики		Поддерживает Power-over-Ethernet (PoE) и отвечает требованиям CAT5e.	Поддерживает Power-over-Ethernet (PoE) и отвечает требованиям CAT5e.

Комбинация COS RE10-K и COS RE10-A




12 Ведущая сторона 13 Переходная сторона

Назначение контактов для COS RE10-K с COS RE10-A



12 Ведущая сторона 13 Переходная сторона 90 AIDA PushPull-RJ45 91 AIDA PushPull-RJ45 92 опережающий штифт

Крышка COS JPC-A



90 Автоматические устройства смены инструмента CPS 91 Опциональный модуль COS (ведущая часть) 92 Крышка COS JPC-A

Описание	Идент. №	подходит для
Крышка		
COS JPC-A	1584095	подходит для различных электрических модулей с крепежной схемой J



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

