



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

フィードスルーモジュール COS R26

頑丈 高信頼性。柔軟性 オプションのモジュール COS

電気信号、空気圧、流体、真空など、さまざまな媒体を通して供給するオプションモジュール。

適用分野

エンドエフェクターに必要な媒体を供給するために、チェンジマスターとチェンジアダプターを短時間で交換し、高速の媒体搬送を実現します。

利点と特長

パーフェクトなフィット SCHUNK のツールチェンジャーと簡単に組み合わせられます

さまざまなバリエーションモデルの幅広い範囲 さまざまなメディアフィードスルー向け

各種モジュール あらゆるサイズの SCHUNK ツールチェンジャーに対応する、必要な媒体の搬送に最適なモジュール

放射部、軸、また側面のケーブルアウトレット付きコネクター・バリエーションモデル 低い干渉輪郭で制約のあるスペースにぴったり

複数のオプションモジュールのコンビネーション ツールチェンジャーの柔軟性を最大化

摩耗を最小限に 多くのチェンジサイクルに耐える長い耐用寿命

お客様固有のカスタム設計もご要望に応じて利用可能 あらゆるアプリケーションに適したソリューション

ケーブルコネクター、延長ケーブルおよびプロテクション・カバーをご要望に応じて利用可能 ワンストップで包括的な完全ソリューションを提供



アプリケーション事例



- ① 自動ツールチェンジャーCPS
- ③ モジュラーカートリッジ CTS
- ⑤ 2爪平行グリッパーJGP-P
- ② オプションのモジュール COS
- ④ 汎用グリッパー EGU

その他の SCHUNK 製品...

以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



ツールチェンジャー



手動チェンジシステム



パレットチェンジシステム

- ① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

オプションのモジュールと取り付けパターンの概要

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
オプションのモジュール 以下 に対応:								
信号								
動力								
サーボ								
通信								
溶接								
空圧式								
真空 (バキューム)								
液体								
油圧								
適合した S1 ネジ接続図								
CPS 001								
適合した S7 ネジ接続図								
CPS 007								
CPS 011								
適合した K ネジ接続図								
CPS 020								
CPS 021 サイド A								
CPS 060 サイド A								
適合した J ネジ接続図								
アダプタープレート付き CPS 021 サイド B								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
アダプタープレート付き CPS 060 サイド B								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
L ネジ接続図 対応:								
CPS 210 取り付け面 B、C、D								
CPS 310 取り付け面 B、C、D								
CPS 510 取付面 B、C、D								
L1 ネジ接続図 対応:								
CPS 210 取り付け面 A								
L2 ネジ接続図 対応:								
CPS 310 取り付け面 A								
CPS 510 取り付け面 A								

ご希望に応じて、シールまたは潤滑剤を変更した特別な設計をご利用いただけます。

COS R26

フィードスルーモジュール



技術データ

説明		COS R26-K	COS R26R-K	COS R26W-K	COS R26-A	COS R21-A	COS R20-A
ID		1586477	1586498	1586511	1586475	1586474	1586441
適した用途		交換ヘッド	交換ヘッド	交換ヘッド	ツール	ツール	ツール
ネジ接続の図		J	J	J	J	J	J
伝送のタイプ		信号	信号	信号	信号	信号	信号
重量	[kg]	0.12	0.14	0.14	0.11	0.12	0.12
最低 / 最高周囲温度	[° C]	5/60	5/60	5/60	5/60	5/60	5/60
保護等級 IP		IP64 (結合状態で	IP64 (結合状態で	IP64 (結合状態で	IP64 (結合状態で	IP64 (結合状態で	IP64 (結合状態で
ピン接点数		26	22	22	26	21	20
定格電流	[A]	3	3	3	3	3	3
交流電圧	[V AC]	250	250	250	250	250	250
直流電圧	[V DC]	250	250	250	250	250	250
電気接続		Amphenol PT バヨネットロックコネクタ, 26 ピン	Amphenol PT バヨネットロックコネクタ, 26 ピン	Amphenol PT バヨネットロックコネクタ, 26 ピン	Amphenol PT バヨネットロックソケット, 26 ピン	Amphenol PT バヨネットロックソケット, 26 ピン	Amphenol PT バヨネットロックソケット, 26 ピン
出力口接続		径方向	径方向	径方向	径方向	径方向	径方向
特殊な特性			2 本の統合ケーブルは直角 M8 ソケット(A コード、3-ピン)付き、ロックとロック解除センサーの接続向け。	2 本の統合ケーブルはストレート M8 ソケット(A コード、3-ピン)付き、ロックとロック解除センサーの接続向け。		0-15のツールのためのツールコーティング用のロータリーエンコーダスイッチ。最大電流 0.15Aおよび24Vに対応した設計。	0-31 のツールのツールコーティング用ロータリーエンコーダスイッチ。最大電流0.15Aおよび24Vに対応した設計。

R26 の組み合わせの可能性

⑫ マスター側 ⑬ アダプター側

90 COS R26-K
 91 COS R26W-K
 92 COS R26R-K
 93 COS R26-A
 94 COS R21-A
 95 COS R20-A


- ⑫ マスター側
- ⑬ アダプター側
- ⑨⑩ Amphenol PT バヨネットロックコネクタ, 26 ピン
- ⑨① Amphenol PT バヨネットロックソケット, 26 ピン
- ⑨② M8 ソケット, A-コード, 3-ピン
- ⑨③ リーディングピン

- ⑫ マスター側
- ⑬ アダプター側
- ⑨⑩ Amphenol PT バヨネットロックコネクタ, 26 ピン
- ⑨① Amphenol PT バヨネットロックソケット, 26 ピン
- ⑨② 0~31個のツールのツールコーディング用ロータリーエンコーダスイッチ。
- ⑨③ リーディングピン

COS R26


フィードスルーモジュール

COS R26-K と COS R26-A のピン配列




- ⑫ マスター側
⑬ アダプター側
⑨⑩ Amphenol PT バヨネットロック
コネクタ, 26 ピン
⑨⑪ Amphenol PT バヨネットロック
ソケット, 26 ピン

COS R26W-K と COS R26-A のピン配列




- ⑫ マスター側
⑬ アダプター側
⑨⑩ Amphenol PT バヨネットロック
コネクタ, 26 ピン
⑨⑪ Amphenol PT バヨネットロック
ソケット, 26 ピン
⑨⑫ M8 ソケット, A-コード, 3-ピン
⑨⑬ リーディングピン

COS R26-K と COS R21-A のピン配列



- ⑫ マスター側
⑬ アダプター側
⑨⑩ Amphenol PT バヨネットロック
コネクタ, 26 ピン
⑨⑪ Amphenol PT バヨネットロック
ソケット, 26 ピン
⑨⑫ 0-15 のツールのためのツール
コーディング用のロータリーエン
コードスイッチ。
⑨⑬ リーディングピン


カバー COS JPC-A



- ⑨⑩ 自動ツールチェンジャーCPS
⑨⑪ オプションのモジュール COS マ
スター
⑨⑫ カバー COS JPC-A

説明	ID	適合タイプ
カバー		
COS JPC-A	1584095	ねじ込みパターン」の多くの電気モジュールに対応

ケーブルプラグ/ケーブルエクステンション



⑨⑩ プラグ/ソケットストレート

⑨⑪ コネクター/アングルソケット

その他のケーブル長はご要望に対応します。

説明	ID	長さ
		[m]
L 形ケーブルコネクター、ロボット側		
KAS-26B-K-90-C	0301296	
L 形ケーブルコネクター、ツール側		
KAS-26B-A-90-C	0301297	
L 形ケーブルコネクターとケーブル、ロボット側		
KA BW26B-L 26P-0300	0302185	3
KA BW26B-L 26P-0500	0302186	5
L 形ケーブルコネクターとケーブル、ツール側		
KA SW26B-L 26P-0300	0302187	3
ストレートケーブルコネクター、ロボット側		
KAS-26B-K-0-C	0301290	
ストレートケーブルコネクター、ツール側		
KAS-26B-A-0-C	0301291	
ストレートケーブルコネクターとケーブル、ロボット側		
KA BG26B-L 26P-0300	0302192	3
KA BG26B-L 26P-0500	0302193	5
ストレートケーブルコネクターとケーブル、ツール側		
KA SG26B-L 26P-0300	0302184	3

① 詳細情報およびその他のケーブルコネクタはschunk.comでご覧いただけます。



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

