



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Moduly s priechodkami COS S19

Robustný. Spoľahlivý. Flexibilný.

Voliteľné moduly COS

Voliteľné moduly na prevedenie rôznych médií, akými sú elektrické signály, pneumatická energia, kvapaliny a vákuum.

Oblasť použitia

Pre rýchly prenos médií s krátkymi dobami prepínania medzi výmennou hlavou a výmenným adaptérom pre rýchle napájanie koncového efektora potrebnými médiami.

Výhody – Vaše benefity

Optimálna vhodnosť pre jednoduché skombinovanie s meničmi nástrojov SCHUNK

Široký sortiment rôznych variantov pre prevádzanie najrôznejších médií

Rozmanitosť modulov vhodný modul pre požadovaný prenos médií pre každú konštrukčnú veľkosť meničov nástrojov SCHUNK

Variety konektora s radiálnym, axiálnym a bočným káblovým vývodom pre malý rušivý obrys pri obmedzenom konštrukčnom priestore

Kombinácia viacerých voliteľných modulov pre maximálnu flexibilitu meniča nástrojov

Minimálne opotrebenie pre vysoký počet cyklov výmeny a dlhú životnosť

Na vyžiadanie k dispozícii zákazníkovi špecifické vyhotovenia vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Na vyžiadanie k dispozícii káblový konektor, káblové predĺženia a ochranné kryty pre komplexné a kompletne riešenie z jedného zdroja



Príklad aplikácie



- ① Automatické meniče nástrojov CPS
- ③ Modulárny odkladací zásobník CTS
- ⑤ 2-prstový paralelný uchopovač JGP-P
- ② Voliteľné moduly COS
- ④ Univerzálny uchopovač EGU

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.



Menič nástrojov



Manuálny výmenný systém



Systém na výmenu paliet

- ① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

Prehľad voliteľných modulov a schémy skrutkových pripojení

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
Voliteľné moduly pre								
Signál								
Výkon								
Servo								
Komunikácia								
Zváranie								
Pneumaticka								
Vákuum								
Kvapaliny								
Hydraulika								
Schéma skrutkového spojenia S1 vhodná pre								
CPS 001								
Schéma skrutkového spojenia S7 vhodná pre								
CPS 007								
CPS 011								
Schéma skrutkového spojenia K vhodná pre								
CPS 020								
CPS 021, strana A								
CPS 060, strana A								
Schéma skrutkového spojenia J vhodná pre								
CPS 021, strana B s adaptérovou platňou								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
CPS 060, strana B s adaptérovou platňou								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
Schéma skrutkového pripojenia L vhodná pre								
CPS 210, plochy pre priskrutkovanie B, C, D								
CPS 310, plochy pre priskrutkovanie B, C, D								
CPS 510, plochy pre priskrutkovanie B, C, D								
Schéma skrutkového pripojenia L1 vhodná pre								
CPS 210, plocha pre priskrutkovanie A								
Schéma skrutkového pripojenia L2 vhodná pre								
CPS 310, plocha pre priskrutkovanie A								
CPS 510, plocha pre priskrutkovanie A								

Na požiadanie sú k dispozícii špeciálne prevedenia s upravenými tesneniami alebo mazaním

COS S19


Moduly s priechodkami



Technické údaje

Opis		COS S19-K	COS S19-A	COS S14-A
Ident. č.		1586697	1586696	1586695
Vhodné pre		Vymieňacia hlava	Nástroj	Nástroj
Schéma skrutkových pripojení		J	J	J
Typ prenosu		Signál	Signál	Signál
Hmotnosť	[kg]	0.17	0.15	0.2
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Trieda ochrany IP		IP64 (iba v prepojenom stave)	IP64 (iba v prepojenom stave)	IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov		19	19	14
Nominálny prúd	[A]	5	5	5
Striedavé napätie	[V AC]	250	250	250
Jednosmerné napätie	[V DC]	250	250	250
Electrická prípojka		Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíkový	Zásuvka s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíková	Zásuvka s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíková
Vývod – prípojka		axiálne	axiálne	axiálne
Osobitné vlastnosti				Otočný kódovací prepínač pre kódovanie 0-15 nástrojov. Dimenzované pre max. 0,15 A a 24 V.


Kombinácia COS S19-K a COS S19-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra

Možnosti kombinácie S19




90 COS S19-K

92 COS S14-A

91 COS S19-A

Priradenie pinov pre COS S19-K s COS S14-A



12 Hlavná strana

13 Strana adaptéra


90 Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíkový

91 Zásuvka s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíková

92 Otočný kódovací prepínač pre kódovanie nástrojov 0-15.

93 vodiaci pin

Priradenie pinov pre COS S19-K s COS S19-A



12 Hlavná strana


13 Strana adaptéra

90 Konektor s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíkový

91 Zásuvka s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíková

92 vodiaci pin


Kryt COS JPC-A



- 90 Automatické meniče nástrojov
CPS
- 91 Voliteľný modul COS, hlava
CPS
- 92 Kryt COS JPC-A

Opis	Ident. č.	Vhodné pre
Kryt		
COS JPC-A	1584-095	pre mnohé elektrické moduly so schémou skrutkových pripojení J

Káblková zástrčka/káblové predĺženie



- 90 Priama zástrčka/zásuvka
- 91 Uholová zástrčka/zásuvka

Iné dĺžky káblov na požiadanie.

Opis	Ident. č.	Dĺžka
		[m]
Kábel s uholovým konektorom, strana robota		
KAS-19B-K-90-C	0301294	
Kábel s uholovým konektorom, strana nástroja		
KAS-19B-A-90-C	0301295	
Uholový konektor s káblom, strana robota		
KA BW19B-L 19P-0300	0302179	3
KA BW19B-L 19P-0500	0302190	5
Uholový konektor s káblom, strana nástroja		
KA SW19B-L 19P-0300	0302191	3
Kábel s priamym konektorom, strana robota		
KAS-19B-K-0-C	0301283	
Kábel s priamym konektorom, strana nástroja		
KAS-19B-A-0-C	0301284	
Priamy konektor s káblom, strana robota		
KA BG19B-L 19P-0300	0302176	3
KA BG19B-L 19P-0500	0302177	5
Priamy konektor s káblom, strana nástroja		
KA SG19B-L 19P-0300	0302178	3

Podrobné informácie a ďalšie káblové konektory nájdete na stránke schunk.com



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

