



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COS PY41

Прочные. Надежный Гибкость.

Оptionальные модули COS

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Идеально подходит для простой интеграции с устройствами смены инструмента SCHUNK

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Многообразие модулей для каждого типоразмера устройств смены инструмента SCHUNK — подходящий модуль для требуемой передачи среды

Варианты соединителей с радиальным, осевым и боковым кабельным выводом для малого контура помех в ограниченном пространстве

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Минимальный износ для большого количества циклов смены и большого срока службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



- ① Автоматические устройства смены инструмента CPS
- ③ Модульная стойка для хранения CTS
- ⑤ Двухпальцевый параллельный захват JGP-P
- ② Опциональные модули COS
- ④ Универсальный захват EGU

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента




Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

- ① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

Обзор опциональных модулей и схема монтажа




Специальные исполнения с другими схемами уплотнения или системой смазки поставляются по запросу



Технические характеристики

Описание		COS PY41-K	COS PY41-A
Идент. №		1586926	1586925
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		L	L
Тип передачи		Сварка	Сварка
Масса	[kg]	0.39	0.37
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		IP40 (только в состыкованном состоянии)	IP40 (только в состыкованном состоянии)
Номинальный ток	[A]	165	165
Переменное напряжение	[V AC]	150	150
Постоянное напряжение	[V DC]	210	210
Количество штырьковых контактов		3	3
Электрическое соединение		Кабельный ввод M25 для кабелей диаметром 10–18 мм	Кабельный ввод M25 для кабелей диаметром 10–18 мм
Выход электрического соединения		радиальный	радиальный
Особые характеристики		Кабельные наконечники с кольцом используются для крепления кабелей к контактной базе. Для сечений 35 мм² (AWG 2) и 25 мм² (AWG 4) рекомендуется размер резьбы M6.	Кабельные наконечники с кольцом используются для крепления кабелей к контактной базе. Для сечений 35 мм² (AWG 2) и 25 мм² (AWG 4) рекомендуется размер резьбы M6.


Комбинация COS PY41-K и COS PY41-A



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

Назначение контактов для COS PY41-K с COS PY41-A



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

90 Для сечений 35 мм² (AWG 2) и 25 мм² (AWG 4) рекомендуется размер резьбы M6.

91 Для сечений 35 мм² (AWG 2) и 25 мм² (AWG 4) рекомендуется размер резьбы M6.

92 опережающий штифт



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

