



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COS X7G

Прочные. Надежный Гибкость.

Оptionальные модули COS

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Идеально подходит для простой интеграции с устройствами смены инструмента SCHUNK

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Многообразие модулей для каждого типоразмера устройств смены инструмента SCHUNK — подходящий модуль для требуемой передачи среды

Варианты соединителей с радиальным, осевым и боковым кабельным выводом для малого контура помех в ограниченном пространстве

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Минимальный износ для большого количества циклов смены и большого срока службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



- ① Автоматические устройства смены инструмента CPS
- ③ Модульная стойка для хранения CTS
- ⑤ Двухпальцевый параллельный захват JGP-P
- ② Опциональные модули COS
- ④ Универсальный захват EGU

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента




Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

- ① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

Обзор опциональных модулей и схема монтажа



Специальные исполнения с другими схемами уплотнения или системой смазки поставляются по запросу

COS X7G


Модули сквозной подачи



Технические характеристики

Описание		COS X7G-K	COS X7G-A
Идент. №		1586757	1586756
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		J	J
Тип передачи		ультразвуковой	ультразвуковой
Масса	[kg]	0.13	0.11
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		IP40 (только в состыкованном состоянии)	IP40 (только в состыкованном состоянии)
Количество штырьковых контактов		1	1
Номинальный ток	[A]	1	1
Переменное напряжение	[V AC]	1000	1000
Постоянное напряжение	[V DC]	1000	1000
Частота	[kHz]	30	30
Электрическое соединение		Bulkhead SHV	Bulkhead SHV
Выпускное соединение		радиальный	радиальный
Особые характеристики		Для ультразвуковой сварки и резки, экранирование изолировано от корпуса модуля.	Для ультразвуковой сварки и резки, экранирование изолировано от корпуса модуля.


Комбинация COS X7G-K и COS X7G-A



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

Назначение контактов для COS X7G-K с COS X7G-A



12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

90 Bulkhead SHV

91 Bulkhead SHV



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

