





KONTEC KSC-5X

柔軟な5軸加工用センタークラ
ンプバイス

独自のシステム、トップジョーラインアップを持つ5軸センタークランプバイス

新しい KSC-5X は、実績のある5軸バイスのシリーズを拡張し、極めて要求の厳しい要件に対応できる、強力なセンタークランプバイスです。高さのあるベースジョーは3種類の高さがあり、機械スピンドルへの優れたアクセス性を確保します。これにより、複雑なワークでも精密な加工を行うことが可能になっています。他にはない独自の強み：KSC3シリーズの豊富なシステムジョーとトップジョーは市場唯一のラインアップであり、KSC-5Xに卓越した汎用性を提供します。このバイスは、スピンドルユニットクイックチェンジシステムと組み合わせることで、新たなクランプタスクに素早く簡単に対応できます。クイックチェンジパレットシステムの内蔵インターフェースにより、バイスを大型のNSE3およびGFDモジュラーシステムと最適に組み合わせることができ、工作機械でのセットアップ時間を大幅に短縮します。



利点と特長


- + KSC3 モジュールシステム**
唯一無二の、多種多様なシステムおよびトップジョーのラインアップ
- + 理想的なアクセス性**
ワークを5面から加工可能
- + 上面のスピンドル**
全クランプ力がワークに直接作用します。
- + 長い基本クランプストロークを標準装備**
拡張機能を追加せずに幅広いアプリケーション。
- + 拡張可能なクランプ範囲**
様々な長さのワークのクランプが可能
- + スピンドルユニットクイックチェンジシステム**
新しいクランプ作業への素早い、簡単な調整
- + 高い把持力**
プレスタンプングなしでプロセス信頼性の高いクランプを実現
- + 取扱いが容易**
迅速な分解とクリーニング
- + 統合された NSE3 と GFD インターフェース**
セットアップ時間の最短化。大型モジュラークイックチェンジ・パレットシステムと柔軟に組み合わせが可能

技術データ

説明	クイックチェンジパレットシステムのインターフェース	クランピングバイスの幅 [mm]	バイス長さ [mm]	バイスの高さ [mm]	最大把持力 [kN]
KSC-5X 125-320	●	125	320	142/181/252	40
KSC-5X 125-400	●	125	400	142/181/252	40
KSC-5X 125-500	●	125	500	142/181/252	40
KSC-5X 125-600	●	125	600	142/181/252	40
KSC-5X 125-800	●	125	800	142/181/252	40

KSC-5X 機能


KSC-5Xは、スピンドル駆動で、中心に支持部が取り付けられているのが特長です。フォースアンプなしで、力が直線状に直接生成されます。2つのジョーが同調して開閉します。把持力はトルクによって異なります。クランプ範囲は使用するチャックジョー範囲に依ります。



- ① 高いサポートジョー
ワークへの機械主軸のアクセス性を最適化
- ② 六角ボルト接続部による作動
標準的な六角インサートを使用した簡単な操作
- ③ ボールベアリングに取り付けた、清掃が不要なスピンドル
最高の繰り返し精度を実現
- ④ スピンドルユニットクイックチェンジシステム
新しいワーク長への迅速な適応
- ⑤ プレテンションケーブル取付用穴
素早い着脱を実現する
- ⑥ 長いジョーガイド
最適なサポートを提供
- ⑦ 上面のスピンドル
ワークへの最大クランプ力
- ⑧ KSC3レンジのシステムジョーとトップジョー
新しいクランプ作業に柔軟に対応する独自のジョープログラム
- ⑨ 大きなクランプ範囲
最大691 mmまで可能


長い基本クランプストロークを標準装備

KSC-5X の基本クランプストロークは 120 mm です。これはつまり、ドローバーを延長しなくても非常に幅広いワークサイズに対応できることを意味しています。



カスタマイズ可能なスピンドルシステム (クイックチェンジ含む)


KSC-5X の基本クランプストロークは常に 120 mm です。クランプ範囲はベース本体の長さに応じて拡張できます。ベース本体の長さが最も長い場合、最大クランプ幅は691 mm となります。



クランプ位置と同じ高さで力を伝送

ワークの真下に直接力がかかるため、クランプ力がすべて直接ワークにかかります。これでジョーの浮き上がりを効果的に防ぎ、ベース本体にかかる力を最小限に抑えます。


① 最小距離



より広いクランプ範囲への迅速な変換

システムジョーは、わずか2本のネジを緩めるだけで交換することができます。リバーシブルジョーと種類豊富なチャックジョーにより、KSC-5X をクランプしたいワークにすばやく適合させることができます。


特長： バイス全長にわたる広いクランプ範囲。



3つの高さで利用可能です

KSC-5Xには2種類の高さがあります。その高さで特殊設計により、バイスをコンソールに追加で取り付けたり下部でサポートしたりすることなく、すべての側面からの最適なアクセスが可能です。


- ① **KSC-5X 125**
低バージョン、高さ142mm (ジョーなし)
- ② **KSC-5X 125**
標準バージョン、高さ181mm (ジョーなし)
- ③ **KSC-5X 125**
高バージョン、高さ252mm (ジョーなし)




取付けオプション

KSC-5Xは、マシンテーブルへの取付け用としてバイスに複数のオプションを内蔵しています。5軸バイスでの段取替時間を最小化することができます。クイックチェンジパレットシステム用インターフェースを標準装備しており、NSE 3またはGFDクイックチェンジパレットモジュールにワンタッチで取り付けることができます。または精密Tナットやクランプ爪、はめ込みネジやクランプネジを使ってバイスを組み立てることもできます。

- ① クイックチェンジパレットシステムによる取付け
- ② 取付けボルトとクランプネジによる取付
- ③ 精密Tナットとクランプ爪による取付





適切なシステムジョー（次ページに位置番号が記載）。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 標準スピンドルでの最小把持範囲、図示のスピンドル GSBG-KSC-5X 500 (品番 1643254) 使用時の最大把持範囲
- ② 6方向リバーシブルジョーグリップまたは6方向リバーシブルジョーカーバインド製グリップ

技術データ

説明	ID	クランピングバイスの幅 [mm]	高さ (H) [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	重量 [kg]
KSC-5X 125-500-142	1636810	125	142	40	130	32.5
KSC-5X 125-500-181	1636811	125	181	40	130	38.5
KSC-5X 125-500-252	1636812	125	252	40	130	49.1

納品内容

バイス、操作説明書；スパナレンチなし、クランプ爪なし


注記

システムジョー

クランピング装置とシステム ジョーは、このバージョンに合わせて別途組み立てが必要となります！

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
リバーシブルグリップジョー	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
アルミ製ジョー	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
銅製ジョー	30	SGS-B 125-68-40	1452569	125	68	40	2.6
旋回プレート	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
アダプタープレート	50	SGA-3 180-95-22	1643382	180	95	22	2.9
リバーシブルジョー	60	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
5 軸ジョー	70	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1



- ① NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み
- ② M12 ネジ対応済み
- ③ 取付けネジ M12 用を用意
- ④ 精密 T ナット用に準備
- ⑤ 基本クランプストロークを標準装備

システムジョー

リバーシブルソフトグリップジョー

可動式ジョーとして設計
両サイドに専用の5 mm グリップステップが
付いており、アルミやプラスチックなどの柔らかい
素材のクランプが可能です。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-SG5-B 125-57-33		1514367

リバーシブルグリップジョー

可動式ジョーとして設計
グリップステップ 3 mm (22 HRCまで) で、両
側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474
KSC-5X 125-500	SGWB-G3-B 125-66-40	W-125-1	0432490

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
超硬グリップステップ3 ノーブレイクスペース
付き (58 HRCまで) 両側のクランプ面は滑ら
かです



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374

リバーシブルグリップジョー

可動式ジョーとして設計
グリップステップ 5 mm (22 HRCまで) で、両
側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-G5-B 125-57-33		1514365

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
超硬グリップ段差 5 mm (58 HRC まで) 両側
滑らかなクランプ面付き。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-CG5-B 125-57-33		1514376

エンボス加工プロファイル付きリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
両面に特殊なグリップステップが付いており、
エンボス加工済みのワークを簡単かつ確実に
固定できます。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

リバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
片側はグリップ段差 3 mm (22 HRCまで) 片
側は高さ 40 mm、クランプ面は滑らかで、装
着フィンガーを取り付けるためのネジがあり
ます。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

リバーシブルグリップジョー

可動式ジョーとして設計
ジョー幅は縮小されています。
グリップステップ 3 mm (22 HRCまで) で、両
側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
ジョー幅 65 mm、グリップ段差
3 mm (58 HRC まで)、クランプ面は両面と
も滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGWB-CG3-B 65-57-33		1414568

アルミ製ジョー

可動式ジョーとして設計
輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先
での修正に使用します。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGAL-B 125-68-40		0432469

鋼製ジョー


可動式ジョーとして設計
輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先
での修正に使用します。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGS-B 125-68-40		1452569

旋回プレート

アダプタープレートと 6 方向反転ジョーの組
み合わせで、かさばるワークを把持します。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470

アダプタープレート

スイベルプレートと6方向反転ジョーと組み合わせて、かさばるワークピースをクランプするために使用。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SGA-3 180-95-22	W-38	1643382

5 軸ジョー

可動式ジョーとして設計
片面は滑らかなクランプ面と、トップジョー装着用ネジ山付き。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472

5 軸ジョー

可動式ジョーとして設計
グリップステップ 3 mm 付きリバーシブルジョーなどの、ジョー幅 65 mm、




適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC-5X 125-500	SG5A-B 65-57-40	W-65-1	0432473

トップジョー

6方向リバーシブルジョーグリップ


5つのグリップステップとコーティングされたクランプ面を備えています。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-方式リバーシブルジョー、カーバイド製グリップ

五段階のカーバイドグリップステップと円滑なクランプ面を備えています。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

ジョープロファイル

クランプインプレッションなしで、ジョーとワークの摩擦を増大させます



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

セレーション付きジョー

クランプインプレッションを最小限に抑え、ジョーとワークの摩擦を増大させます



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

研磨ジョー

完全に研磨されたクランプ面を備え



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

ソフトジョー

輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先での再加工に使用する焼入れ可能なジョー



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

ステップ式ジョー

グラントステップ付き、8 mm。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

ステップ式ジョー

グラントステップ付き、17 mm



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

ステップ式ジョー

コーティングされたステップ付き、5 mm



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

ステップ式ジョー

グリップステップ 3 mm、グラントステップ 18 mm付き



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G3 125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

ステップ式ジョー

特殊「ソフト」グリップステップ付、5 mm プラスチックやアルミなど軟質材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

ステップ式ジョー

グリップステップ付き、3 mm。
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

ステップ式ジョー

グリップステップ付き、5 mm
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 65-22-8	65	22	8	W-65-1	1465122

ステップ式ジョー

グリップステップ付き、8 mm
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

ステップ式ジョー


カーバイドグリップステップ付き、3 mm。
58 HRCまでの高硬度材のエンボス加工のクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

ステップ式ジョー

カーバイドグリップステップ付き、5 mm
58 HRCまでの高硬度材のエンボス加工のクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

ステップ式ジョー

専用グリップステップ付き、3 mm
エンボス加工材やワークの把持に使用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

ステップ式ジョー、Tスロット付き

グリップステップ付き、3 mm。
位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

ステップ式ジョー、Tスロット付き

グリップステップ付き、5 mm
位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

ステップ式ジョー、Tスロット付き

グリップステップ付き、8 mm
位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

位置決めバー

T溝付き段付きジョーすべてに適合



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

グリップジョー

22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

位置決めピン付きチャックジョー

各ワークにアゴを素早く調整するための格納式ロケーティングピン



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

プリズムジョー、研磨済み


丸型部品の正確なクランプを実現。
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

ばね葉引き込みジョー

ワークへの軽いクランプインプレッションでのアクティブなジョーのプルダウン機能によるより精密な加工の実現



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

板ばね引き込みジョー

ワークへのクランプインプレッションのないアクティブなジョーのプルダウン機能によるより精密な加工の実現



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GFB 125-35-10	125	35	10	W-125-1	0432498
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

高精度引き込みジョー

ワークへのクランプインプレッションのないアクティブなジョーのプルダウン機能によるより精密な加工の実現



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

ソフトジョー

お客様による再加工用ブランク
高さ = 22mm。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBW 65-22-20	65	22	20	W-65-1	0490567

リバーシブルグリップジョー

縦方向 3 mm、横方向 5 mm のグリップステップ搭載リバーシブルジョー。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG-W 65-22-8	65	22	8	W-65-1	0430729

プリズムジョー、研磨済み

丸型部品の正確なクランプを実現。
高さ = 22mm。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GVA 65-22-15	65	22	15	W-65-1	0430707

汎用ステップ式ジョー

汎用性の高いグラッドステップ付きステップ式ジョー



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GPE 65-22-8-3	65	22	8	W-65-1	0430704

アクセサリ

把持力テスター

固定式クランプ装置のジョークランプ力測定
用



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	IFT SST Set	1475766

クランプピン SPx

NSE3 クランプモジュールとのポジティブ接続
用クランプピン。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	SPA 40	0471151
KSC-5X 125-500	SPB 40	0471152
KSC-5X 125-500	SPC 40	0471153

クランプピン GFD-SP

GFD セットアップステーションとのポジティブ
接続用クランプピン。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GFD-SP 40	0433600

トルクレンチ 10 - 100 Nm

定められたトルクを加える役割を果たしま
す。
1/2インチスクエアドライブ付き



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GSH-D 10-100	0432477

作動レバー、多関節式

便利なクランプ範囲プリセット用
1/2インチスクエアドライブ付き



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GSH-G 1/2"	0432478

六角インサート SW 14

スクエアドライブ1/2"に適合。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GSK-I SW14-1/2"	0432619

ショートハンドクランク AF 14

把持範囲の調整を迅速かつ容易に行うこ
とができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GHK-K-I SW 14	1643333

プリテンションケーブル

スピンドル交換用プリテンションケーブル



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	PTC-KSC-5X	1643264

スピンドルアセンブリーグループ

既存のスピンドルを素早く簡単に交換するこ
とができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GDBG-KSC-5X 320	1643252
KSC-5X 125-500	GDBG-KSC-5X 400	1643253
KSC-5X 125-500	GDBG-KSC-5X 500	1643254

ワークストッパー

必要最小限のスペース要件を備え、自由に調
整可能なスライド式のワークストッパー。
スライド式ストッパー 40 および 80 mmを含
む。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GWSA M8-23	1645258

マグネット式ワークストッパー (小)

システムジョーやバイスに素早く簡単に取り
付けることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GWSA-M 60 x 15	1391293

マグネット式ワークストッパー (大)


システムジョーやバイスに素早く簡単に取り
付けることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GWSA-M 115 x 15	1391331

エクステンション

マグネット式のワーク停止用の付属品として。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

クランプ爪用クランプネジ

クランプ爪と合わせてクランプ装置の固定に使用します。



適合タイプ	説明	Tスロット	ID
KSC-5X 125-500	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC-5X 125-500	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC-5X 125-500	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC-5X 125-500	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC-5X 125-500	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC-5X 125-500	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

ベースボディ用クランプネジ

ベースボディを介してクランプデバイスを直接取り付けの際に使用します。



適合タイプ	説明	Tスロット	ID
KSC-5X 125-500	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC-5X 125-500	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC-5X 125-500	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC-5X 125-500	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

取付けネジ

機械テーブルへの手動バースの正確な位置決めと取付け用。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GPSC-3 Ø12f7-M12	0432266

精密Tナット


すべての一般的な加工テーブルのT溝幅に対応



適合タイプ	説明	Tスロット	ID
KSC-5X 125-500	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSC-5X 125-500	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSC-5X 125-500	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSC-5X 125-500	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587

クランプ爪

SCHUNK のクランプ機器を素早く簡単にに取り付けることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GSPR-A 50-57	0490604

芯出しピン

機械テーブル上で KONTEC クランプデバイスを高精度にセンタリングします。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GCP Ø12n6-Ø30h6	1430741
KSC-5X 125-500	GCP Ø12n6-Ø32h6	1426237
KSC-5X 125-500	GCP Ø12n6-Ø50h6	1417596

カバーねじ

振り子とアダプタープレート上の未使用のクランプインサート取付穴を覆うために使います。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GCS Ø22-M12	1307880

カバーディスク

セットアップステーションの取付穴を覆います。
1セット = 20個入り。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GVAS Ø20	1611633

ワークサポートセット

ワークサポートセット – 幅 125 mm

システムジョーH = 33 mm、グリップレベル
3 mm に適しています。
高さ = 8、12、20、25、27mm。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GWU-S grip 125-33	1394227

ワークサポートセット – 幅 125 mm

システムジョー H = 40 mm、グリップレベル
3 mm に適しています。
高さ = 9、22、27、32、34mm。



適合タイプ	説明	ID
KSC-5X 125-500	GWU-S grip 125-40	1394229

ワークサポート

ワークサポート、幅 125 mm

高さ違いで。
1 セット = 2 点入り



適合タイプ	説明	高さ mm	ID
KSC-5X 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC-5X 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC-5X 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC-5X 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC-5X 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC-5X 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC-5X 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC-5X 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC-5X 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC-5X 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSC-5X 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSC-5X 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSC-5X 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSC-5X 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSC-5X 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSC-5X 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSC-5X 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSC-5X 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSC-5X 125	GWU-M 125-38	38	1429615



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com