




KONTec KSG

Maschera a sistema modulare

Morsa con ganaschia fissa e moltiplicatore di forza con serraggio rapido a leva unica nel suo genere e regolazione continua della forza di serraggio

Le morsa KONTEC KSG sono morsa modulari manuali con serraggio rapido a leva brevettato unico nel suo genere e forza di serraggio a regolazione continua. Grazie all'ampia gamma di sistemi e ganasce riportate, la morsa può essere adattata a qualsiasi attività di serraggio. Grazie al serraggio rapido a leva, i pezzi vengono serrati sotto tensione in pochi secondi, impedendo inoltre la flessione del corpo base. Grazie all'interfaccia per sistema di serraggio a punto zero, la morsa per macchina può essere combinata in modo ottimale con il grande sistema modulare NSE3 e GFD, riducendo notevolmente i tempi di attrezzaggio sulle macchine utensili.




Vantaggi – I tuoi benefici

- + Serraggio rapido a leva**
Serraggio facile, rapido e affidabile del pezzo
- + Regolazione continua della forza di serraggio**
Adatta per la lavorazione di pezzi finiti e grezzi
- + Trasmissione mandrino regolabile a mano**
Regolazione del campo di serraggio senza utensili
- + Scatola di trasmissione della forza incapsulata**
Nessuna manutenzione dell'unità di trasmissione della forza necessaria
- + Manipolazione semplice**
Smontaggio e pulizia rapidi
- + Interfaccia NSE3 e GFD integrata**
Minimizzazione dei tempi di configurazione. Può essere combinato in maniera flessibile con l'ampio sistema di serraggio a punto zero
- + Il serraggio mediante tensione impedisce la flessione del corpo base**
Massima precisione nella lavorazione
- + Interfaccia ganaschia standard con ampia gamma di ganasce**
Adattamento ottimale alle nuove esigenze di serraggio

Funzione KSG


Azionando il mandrino, la ganaschia mobile viene avvicinata al pezzo. A questo punto ha luogo la vera e propria presa. Ruotando la leva di 160° viene attivata la barra di trazione interna. La scatola di trasmissione della forza, posta in corrispondenza della ganaschia fissa, trascina indietro la barra di trazione tramite un sistema di trasmissione meccanico.



- ❶ **Azionamento con chiave di attuazione esagonale**
Assicura un utilizzo semplice
- ❷ **Azionamento a mandrino**
Per le massime forze di serraggio
- ❸ **Barra di trazione completamente incapsulata**
Offre protezione ideale contro lubrorefrigerante e trucioli
- ❹ **Regolazione continua della forza di serraggio**
Per la massima precisione di ripetibilità
- ❺ **Trasmissione meccanica di forza**
Per un serraggio irreversibile e resistente alle vibrazioni
- ❻ **Griffe base con interfacce standard**
Per l'utilizzo di ganasce standard SCHUNK
- ❼ **Smontaggio semplificato del corpo mandrino**
Per una pulizia e un montaggio semplificati senza staffe di serraggio
- ❽ **Aperture di scarico**
Per refrigerante e trucioli
- ❾ **Corpo base resistente all'usura**
Si garantisce così una maggiore durata con la massima precisione. Anche con forza massima di serraggio


Serraggio rapido a leva

Con la leva di serraggio veloce, la forza può essere trasmessa senza una chiave dinamometrica. La procedura di serraggio viene applicata tramite rotazione della leva a scatto di 160°. Il pezzo in lavorazione può essere fissato in meno di un secondo.




Forza di serraggio costantemente regolabile

La forza di serraggio può essere facilmente regolata senza utensili utilizzando un volantino. La forza sul pezzo può essere preimpostata da 4 kN a un massimo di 40 kN. Il vantaggio consiste nell'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.



Scatola di trasmissione della forza completamente incapsulata


La scatola di trasmissione della forza è protetta contro la penetrazione di refrigerante e trucioli. Questo assicura un funzionamento e una forza di serraggio sempre affidabili.



Pulizia e smontaggio in pochi secondi


Il corpo mandrino può essere rimosso dalla morsa manuale con ganascia fissa e moltiplicatore di forza semplicemente tirando il perno di accoppiamento. Questo consente un posizionamento rapido e diretto della KSG senza staffe di serraggio o una preparazione all'impostazione tramite i sistemi di serraggio a punto zero NSE3 o GFD. Inoltre, rende la pulizia della morsa più rapida e veloce.

- ❶ Perno di attacco
- ❷ Gruppo dell'albero



Serraggio per trazione


Durante il processo di serraggio, l'albero è soggetto alla forza traente. Il sistema a forza di chiusura impedisce la flessione del corpo base. Questo rende la KSG ideale per l'utilizzo con sistemi di pallet a cambio rapido.



Barra di trazione completamente incapsulata

La barra di trazione integrata nell'albero esterno è protetta per evitare che lubrorefrigerante e trucioli penetrino al suo interno. Questo assicura un funzionamento e una forza di serraggio sempre affidabili.


- 1 Barra di trazione
- 2 Albero esterno



Aperture di scarico

Il refrigerante e i trucioli possono essere deviati facilmente mediante scanalature di deflusso inclinate.


- 1 Scanalatura di deflusso




Opzioni di attacco

La KSG offre molte possibilità di montaggio alla tavola macchina, e tutte sono integrate nella morsa di serraggio. La morsa può essere utilizzata per ridurre al minimo il tempo di messa a punto. Può essere montata sui moduli di serraggio a punto zero NSE3 o GFD utilizzando l'interfaccia a punto zero precedentemente predisposta. In alternativa, la morsa può essere montata con due viti o con viti di regolazione per il riferimento angolare.

- 1 Montaggio mediante sistema di serraggio a punto zero
- 2 Montaggio mediante due viti
- 3 Attacco per il riferimento angolare mediante viti calibrate





Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

- ① Ganasce presa reversibile a 6 moduli (ID 0430803), ganasce presa reversibile a 6 moduli in metallo duro (ID 1395550)

Dati tecnici

Descrizione	ID	Morsa inclusa	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio [kN]	Peso [kg]
KSG 125	0430302	Ganasce monoblocco	125	4 - 40	35
KSG VS 125	1405571	Ganasce reversibili	125	4 - 40	34
KSG R 125	0430800	Piastre adattatrici e oscillanti	125	4 - 40	34
KSG 5A-VS 125	0430503	Ganasce VS, alte	125	4 - 40	42

La fornitura comprende

Morsa, ganasce base, staffe di serraggio, leva di serraggio, manuale operativo


Nota

Ganasce base

I dispositivi di serraggio sono sempre dotati delle relative ganasce base.

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganaschia monoblocco	10	SGBB-B 125-82-39	0430087	125	82	39	2.7
Ganaschia monoblocco	15	SGBB-F 125-88-39	0430085	125	88	39	3.1
Ganaschia reversibile	20	SGWB-B 125-82-40	1395495	125	82	40	2.5
Ganaschia reversibile	25	SGWB-F 125-88-40	1395494	125	88	40	2.5
Piastra oscillante	30	SGP-1 192-130-22	0430802	192	130	22	3.9
Piastra adattatrice	40	SGA-1 192-130-22	0430801	192	130	22	3.9
Ganaschia VS, alta	50	SGVS-B 125-105-150	0430142	125	105	150	9.4
Ganaschia VS, alta	55	SGVS-F 125-95-150	0430141	125	95	150	6.7



① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD

Ganasce base

Ganaschia monoblocco

Design come ganaschia mobile.
Un lato liscio, l'altro scanalato.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGBB-B 125-82-39	W-125-1	0430087

Ganaschia monoblocco

Design come ganaschia fissa.
Un lato liscio, l'altro scanalato.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGBB-F 125-88-39	W-125-1	0430085

Ganaschia reversibile

Design come ganaschia mobile.
Un lato liscio, un lato con un gradino per un intervallo di serraggio aumentato.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGWB-B 125-82-39	W-125-1	0430091
KSG 125	SGWB-B 125-82-40	W-125-1 W-125-2	1395495

Ganaschia reversibile

Design come ganaschia fissa.
Un lato liscio, un lato con un gradino per un intervallo di serraggio aumentato.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGWB-F 125-88-39	W-125-1	0430089
KSG 125	SGWB-F 125-88-40	W-125-1 W-125-2	1395494

Ganasce in acciaio

Design come ganaschia mobile.
Ganasce temprabili per rilavorazioni in loco, ad esempio per l'incorporazione di bordi o forme speciali.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGS-B 125-100-50		0430099

Ganasce in acciaio


Design come ganaschia fissa.
Ganasce temprabili per rilavorazioni in loco, ad esempio per l'incorporazione di bordi o forme speciali.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGS-F 125-110-50		0430097

Piastra oscillante

Utilizzate – in combinazione con piastre adattatrici e inserti reversibili a 6 facce – per serrare pezzi ingombranti.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGP-1 192-130-22	W-38	0430802

Piastra adattatrice

Utilizzate – in combinazione con piastre oscillanti e ganasce reversibili a 6 vie – per serrare pezzi ingombranti.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGA-1 192-130-22	W-38	0430801

Ganaschia VS, alta

Design come ganaschia mobile.
Per una migliore accessibilità dell'utensile al pezzo.
Con ganaschia a gradino, grip 5 mm.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGVS-B 125-105-150	W-125-1	0430142

Ganaschia VS, alta

Design come ganaschia fissa.
Per una migliore accessibilità dell'utensile al pezzo.
Con ganaschia a gradino, grip 5 mm.




Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSG 125	SGVS-F 125-95-150	W-125-1	0430141

Ganasce riportate

Ganascia grip reversibile a 6 vie


Con cinque gradini di presa e una superficie di serraggio rivestita.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Ganascia reversibile a 6 vie presa in metallo duro

Con cinque gradini di presa in metallo duro e una superficie di serraggio liscia.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Ganascia profilata

Per aumentare l'attrito tra la ganascia e il pezzo senza tracce di serraggio.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

Ganascia dentellata

Per aumentare l'attrito tra la ganascia e il pezzo con tracce di serraggio minime.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

Ganascia rettificata

Con una superficie di serraggio completamente rettificata.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

Ganascia morbida

Ganasce temprabili per rilavorazioni in loco, ad esempio per l'incorporazione di bordi o forme speciali.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

Ganascia a gradino

Con gradino rettificato, 8 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

Ganascia a gradino

Con gradino rettificato, 17 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Ganascia a gradino

Con gradino rivestito, 5 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

Ganascia a gradino

Con gradino di presa speciale 3 mm e gradino rettificato 18 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profon- dità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3 125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa speciale "soft", 5 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali morbidi come la plastica o l'alluminio.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa, 3 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa speciale, 5 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa speciale, 8 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa in metallo duro, 3 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali temprati fino a 58 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa in metallo duro, 5 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali temprati fino a 58 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa speciale, 3 mm.

Per il serraggio di materiali e pezzi prestampati.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Ganaschia a gradino con scanalatura a T

Con gradino di presa, 3 mm.

Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Ganaschia a gradino con scanalatura a T

Con gradino di presa speciale, 5 mm.

Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

Ganaschia a gradino con scanalatura a T

Con gradino di presa speciale, 8 mm.

Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

Barra di posizionamento

Adatta a tutte le ganasce a gradini con scanalatura a T.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

Ganaschia grip

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

Ganaschia con perni d'arresto

Perni di posizionamento abbassabili per regolare rapidamente la ganaschia sul rispettivo pezzo.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Ganaschia prismatica, rettificato

Per il serraggio preciso di pezzi rotondi.
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

Ganaschia intermedia con scanalatura


Versione flottante per il serraggio di due pezzi in un'unica soluzione. Per entrambi i lati è previsto il montaggio di piastre a molla o morsetti riportati.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GFA-Z 125-40-20	125	40	20	W-125-1	0430078

Ganaschia a effetto discendente molla a balestra

Per una funzione discendente attiva delle ganasce con una traccia di serraggio leggera sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

Ganaschia a effetto discendente piastra a molla

Per una funzione discendente attiva delle ganasce senza tracce di serraggio sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

Ganaschia di precisione a effetto discendente

Per una funzione discendente attiva delle ganasce senza tracce di serraggio sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

Ganaschia rettificata

Con una superficie di serraggio completamente rettificata.
Altezza = 18 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBP 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432259

Ganaschia rivestita

Per aumentare l'attrito tra la ganaschia e il pezzo.
Altezza = 18 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBB 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432262

Ganaschia a gradino

Con gradino rivestito, 5 mm.
Altezza = 18 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-W 125-18-7.6-5	125	18	7.6	W-125-2	0432276

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa, 3 mm.
Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.
Altezza = 18 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432275

Ganaschia a gradino

Con gradino di presa speciale, 5 mm.
Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.
Altezza = 18 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G5 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432260

Ganaschia grip

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.
Altezza = 18 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBG 125-18-7.8	125	18	7.8	W-125-2	0432261

Accessori

Misuratore della forza di serraggio

Per misurare la forza di serraggio delle ganasce di dispositivi di serraggio fissi.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	IFT SST Set	1475766

Perni di serraggio standard

Perno di serraggio per collegamento positivo con moduli di serraggio NSE3. Con vite di fissaggio accorciata.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	SPA 40-K	0432369
KSG 125	SPB 40-K	0432370

Perno di serraggio GFD-SP

Perno di serraggio per collegamento positivo con stazioni di allestimento GFD.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GFD-SP 40	0433600

Leva di bloccaggio

Per l'attivazione pratica delle morse a vite KONTEC.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GSH-1 SW14	0430201

Regolazione rapida

Per una regolazione rapida e comoda del campo di serraggio.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GSV-KSG 125/160	0430170

Dado del mandrino

Per una sostituzione facile e veloce dei dadi mandrino già esistenti.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GSDM-KSG 125	0430806

Scatola della forza

Scatola di forza meccanica per la rapida sostituzione delle scatole di forza che sono già montate.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GKK-KSG 125	0430214

Gruppo dell'albero

Per una sostituzione facile e veloce dei mandrini già esistenti.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GSBG-KSG 125	0430372

Perno di attacco

Utilizzato per la connessione semplice e veloce del gruppo mandrino alla scatola della forza.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GKB-KSG 125/160	0430564

Presca


Per una manipolazione più semplice.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GRI-KSG 100/125	0430202

Piastre di copertura

Per proteggere l'apertura del mandrino aperta dalla caduta di trucioli.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GAB-KSG 125	0430556

Arresto del pezzo

Arresto del pezzo con ingombro minimo e slitta di arresto a regolazione continua. Includi cursori di arresto da 40 e 80 mm.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GWSA M8-46	1645260

Battuta pezzo magnetica, piccola

Per l'attacco rapido e semplice a ganasce base o morse a vite.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GWSA-M 60 x 15	1391293

Battuta pezzo magnetica, grande


Per l'attacco rapido e semplice a ganasce base o morse a vite.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GWSA-M 115 x 15	1391331

Prolunghe

Come accessorio per arresti magnetici per pezzi.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Viti di serraggio per staffe di serraggio

Usato in combinazione con staffe di serraggio per il bloccaggio di dispositivi di serraggio.



Adatto per	Descrizione	Scanalatura a T	ID
KSG 125	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSG 125	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSG 125	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSG 125	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSG 125	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSG 125	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Viti calibrate

Per l'esatto orientamento della posizione e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GPSC-1 Ø16g5-M16	0490640

Viti calibrate

Per l'esatto orientamento della posizione e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GPSC-S Ø16k7-Ø12f7-M12	0430243

Scanalature a T di precisione


Adatto per tutte le larghezze di scanalatura delle tavole di macchina convenzionali



Adatto per	Descrizione	Scanalatura a T	ID
KSG 125	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSG 125	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSG 125	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSG 125	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587
KSG 125	GPN M6-T20	20 mm/M6	1359734
KSG 125	GPN M6-T22	22 mm/M6	0490621

Staffe di serraggio

Per un montaggio rapido e semplice dei dispositivi di serraggio SCHUNK.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GSPR-A 50-57	0490604

Vite di copertura

Servono per coprire i fori di montaggio non utilizzati per gli inserti di serraggio sulle piastre adattatrici e basculanti.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GCS Ø22-M12	1307880

Set di supporti pezzo

Set supporti per pezzi – larghezza 125 mm

Adatto per ganasce H = 40 mm.

Altezze = 12, 25, 30, 35 e 37 mm.



Adatto per	Descrizione	ID
KSG 125	GWU-S 125-40	1394228

Supporti per pezzi

Supporti per pezzi – larghezza 125 mm

In diverse altezze.

1 set = 2 pezzi



Adatto per	Descrizione	Altezza mm	ID
KSG 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSG 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSG 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSG 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSG 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSG 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSG 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSG 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSG 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSG 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSG 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSG 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSG 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSG 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSG 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSG 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSG 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSG 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSG 125	GWU-M 125-38	38	1429615



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com