





VERO-S NSE mini 90-25

**Vysokovýkonné moduly pre
najmenšie variabilné
rozstupy**

Kombinácia sily a kompaktnosti – utesnené miniatúrne upínacie moduly s výrazne zvýšenou vŕahovou silou pri malých rozstupoch

Pre vyplnenie medzery z hľadiska vŕahovej sily medzi NSE mini 90 a NSE3 bol vyvinutý konštrukčný modul VERO-S NSE mini 90-25. Vďaka kinematike pohonu prostredníctvom piesta dosahuje upínací modul s nulovým bodom ešte vyššie vŕahové sily pri konštantnom malom rozstupe 100 mm. Vďaka obom okrúhlym upínacím posuvným uzáverom je tento modul navyše hermeticky utesnený. Vďaka vysokým vŕahovým silám je tento modul veľmi vhodný na ľahké frézovacie obrábanie a používa sa aj pri automatizovanom nakladaní do strojov.



Výhody – Vaše benefity

- + Modulárny systém SCHUNK**
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích prostriedkov vhodných pre najrôznejšie stroje
- + Nízka konštrukčná výška**
Rozširuje pracovný priestor vášho stroja
- + Všetky pneumatické moduly možno prevádzkovať pri systémovej tlaku 6 barov**
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné
- + Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa**
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm
- + Patentovaný systém s dvojitém zdvihom pre maximálne vŕahové sily**
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií
- + Samosvorné zaistovanie s tvarovým stykom**
Plná vŕahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku
- + Antikorózna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele**
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
- + Štandardne integrované turbo**
Zvýšenie vŕahovej sily až o 300 % pre optimálne využitie výkonu stroja a tým pádom vysokú hospodárnosť.
- + Jednotná veľkosť upínacieho kolíka pre všetky moduly NSE mini**
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky
- + Integrované monitorovanie šmýkadla**
Možnosť použitia v automatizovaných aplikáciách

Funkcia NSE mini 90-25

Upínanie modulu sa vykonáva pomocou integrovanej súpravy pružín. Pomocou axiálneho piesta a patentovanej kinematiky pohonu sa sila pružiny premieňa na maximálnu vŕhiovú silu na upínacom čape. Upínanie prostredníctvom dvoch upínacích posuvných uzáverov je pritom samozaistovacie. Vŕhiovú silu možno navyše zvýšiť pomocou integrovanej funkcie turbo. Otváranie modulu sa vykonáva pneumatically pomocou systémového tlaku 6 barov.



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Vysoko presné centrovanie pomocou krátkeho kužeľa
Zaisťuje mikrónovo presné spojenie ❷ Patentovaný systém s dvojitém zdvihom
Patentovaný rýchly a upínací zdvih medzi piestom a upínacím posuvným uzáverom zabezpečuje enormne vysoké vŕhiové sily ❸ Funkcia turbo
Na zvýšenie vŕhiovej sily ❹ Veľké kontaktné plochy
Na prenos vŕhiovej a prídržnej sily ❺ Kompletne utesnený systém
Vďaka tomu absolútne bezúdržbové | <ul style="list-style-type: none"> ❻ Veľký plochý povrch
Pre maximálnu oporu a najvyššiu pevnosť ❼ Monitorovanie polohy upínacieho posuvného uzáveru
Možné pomocou dynamického tlaku ❽ Záslepky pre upevňovacie skrutky
Vďaka tomu nie sú možné žiadne nahromadenia chladiaceho maziva a triesok ❾ Zavádzacie polomery na upínacom čape
Pre rýchle a bezpečné spájanie aj v prípade naklonenia a excentricity ❿ Pneumatický systém
Ovládanie pomocou 6 barov |
|---|--|

Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele – dlhá životnosť

Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej nehrdzavejúcej ocele.



Centrovanie pomocou krátkeho kužela

Presné centrovanie pomocou krátkeho kužela v kombinácii so samopridržiavacím zaistovaním s tvarovým stykom charakterizujú systém na rýchlu výmenu paliet od spoločnosti SCHUNK.




Zaistenie pomocou upínacích šmýkadiel

Veľké kontaktné plochy medzi upínacími šmýkadlami a upínacím kolíkom zaručujú nízky plošný tlak a tým aj dlhú životnosť.



Jednoduché spájanie – vyšší používateľský komfort


Zavádzacie polomery na upínacom čape umožňujú rýchle a bezpečné spájanie aj v prípade naklonenia a excentricity. Výhoda: vyšší užívateľský komfort pri manuálnom a automatizovanom nakladaní.



Integrovaná turbo funkcia

Pre zvýšenie vŕhovej sily je do upínacieho modulu s nulovým bodom počas upínania navyše privádzaný stlačený vzduch. Pomocou funkcie turbo sa vŕhová sila v porovnaní s obvyčajným upínaním pomocou pružinovej sily zvyšuje až o faktor 4 (max. 6 000 N). Aktívna funkcia turbo umožňuje pri procese obrábania vyššie parametre trieskového obrábania.

- 1 **Sila pružiny**
Nehrdzavejúce prítlačné pružiny s trvalou pevnosťou.
- 2 **Prídavná sila**
Vyplývajúce z funkcie turbo.



Prípojka preplachovania vzduchom

Pre funkciu vyfukovania môže byť základová doska pod otvorom upínacieho kolíka vybavená vyvrtaným otvorom.



Hermeticky utesnené – bezúdržbové

Uzatváracie veko na dolnej piestovej komore a O-kružky na okrúhlych upínacích posuvných uzáveroch kompletne utesňujú systém.

Výhoda: Žiadne prenikanie triesok, nečistôt alebo chladiacej kvapaliny. Modul je bezúdržbový.



Monitorovanie polohy upínacieho posuvného uzáveru

Otvorená a zatvorená poloha upínacieho šmýkadla môže byť monitorovaná pomocou dynamického tlaku.

- 1 **Odvzdušnenie**
Stlačený vzduch môže uniknúť, pretože upínacie šmýkadlo sa nenachádza nad vyvrtaným otvorom.
- 2 **Dynamický tlak**
Stlačený vzduch nemôže uniknúť, pretože upínacie šmýkadlo sa nachádza nad vyvrtaným otvorom.



Usporiadanie upínacích kolíkov typu A, B a C

Upínací kolík sa používa na upínanie a polohovanie obrobkov alebo zariadení, ktoré majú byť prestavené. V podstate existujú tri rôzne typy upínacích kolíkov:

- 1 **Typ A**
Upevnené
- 2 **Typ B**
Zapoložovaný – diamantová štruktúra
- 3 **Typ C**
S centrovacou vôľou



Rýchly a upínací zdvih – patentovaná sila






Patentovaný systém rýchleho a upínacieho zdvihu zaručuje najlepšie prevodové pomery a maximálnu vŕahovú silu.

- 1 Upínací zdvih**
Minimálny pohyb upínacieho posuvného uzáveru a vďaka malému uhlu aj enormné zvýšenie vŕahovej sily.
- 2 Rýchly zdvih**
Zdvih predradený upínaciemu zdvihu s malými silami, ale veľkou dráhou zdvihu.
- 3 Os Y**
Zobrazuje nárast výslednej sily na základe rôznych uhlov.
- 4 Os X**
Zobrazuje dráhu, ktorú môže upínacie šmýkadlo na základe rôznych uhlov absolvovať.
- 5 Sila pohonu**
Sila prenášaná z piesta na upínacie šmýkadlo.
- 6 Sila na upínacom šmýkadle**
Zvýšená sila na upínacom šmýkadle vďaka uhlovým pomerom.
- 7 Vŕahová sila na upínacom čape**
Vďaka rôznym plochám je vŕahová sila 5x vyššia ako ovládacia sila.

S poistkou proti otočeniu V1

Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-kružky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov

Opis	Ident. č.	Vŕhová sila [kN]	Vŕhová sila s turbom [kN]	Odisŕovací tlak [bar]	Presnosť opakovania [mm]	Hmotnosť [kg]
NSE mini 90-25-V1	1460873	1.5	6	6	< 0.005	1.3



Technické zmeny vyhradené.

- | | |
|--|---|
| ① Odosťovacia prípojka pomocou skrutkového spojenia M5 | ⑤ Montážna dĺžka sedla modulu |
| ② Priame pripojenie bez použitia hadice | ⑥ Rozstup $39 \pm 0,01$ mm pre líčovanú skrutku PSC mini V1 (ID 0435921) v upínacej stanici |
| ③ Turbo prípojka pomocou skrutkového spojenia M5 | ⑦ Rozstup $40 \pm 0,01$ mm pre IXB V1 mini v upínacej palete |
| ④ Priama prípojka bez hadice pre monitorovanie otvoreného modulu | |

Príslušenstvo

Upínací čap SPx mini

Upínací čap pre spojenie s upínacími modulmi NSE mini na báze tvarového styku.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90-25-V1	SPA mini 20	0435610
NSE mini 90-25-V1	SPB mini 20	0435620
NSE mini 90-25-V1	SPC mini 20	0435630

Predĺženie upínacieho čapu

Slúžia na zdvíhanie obrobku zo stola stroja a na zlepšenie prístupnosti vretena stroja.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90-25-V1	SP-VL mini 30-6-SPA	0435640
NSE mini 90-25-V1	SP-VL mini 60-6-SPA	0435650

Indexovací kolík


Použitie vo funkcii poistky proti otočeniu pri moduloch VERO-S s poistkou proti otočeniu V1.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90-25-V1	IXB V1 mini	0435930

Ochranné kryty

Slúži na uzatvorenie rozhrania výmeny a na zakrytie čelnej kontaktnej plochy.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90-25-V1	SDE mini 90	0435670

Ochranné kryty

Slúži na uzatvorenie rozhrania výmeny.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90-25-V1	SDE mini 20	0435660

Krytky

Slúžia na zakrytie upevňovacích skrutiek a pre predchádzanie vzniku nahromadení triesok.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90-25-V1	ADK M6-SW4	0435911



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com